




Experiência de luz natural com efeito de céu e iluminação funcional de alta qualidade

A mini ilha NatureConnect proporciona um efeito realista de claraboia em espaços sem janelas. Consiste em um módulo Céu & Sol, que exerce a função decorativa de uma claraboia artificial, e um módulo de luz diurna, que oferece iluminação funcional de alta qualidade. Combinado com o link NatureConnect ou a configuração de cena, ele imita a luz do dia ao simular os padrões diários do sol, usando programações de luz que aumentam os níveis de energia e ajudam os ambientes internos a se sentirem em sintonia com a natureza. Projetado para montagem flexível: embutido, suspenso ou montado na superfície.

Benefícios

- Aumento do estado de alerta das pessoas (comprovado por estudos).
- Pessoas que trabalham em ambientes sem janelas sentem menos falta da luz do dia.
- Áreas pouco iluminadas apresentam uma ocupação 50% maior.
- Reproduza o ritmo diário da luz natural com iluminação funcional de alta qualidade, adequada para ambientes de escritório.

- Pode ser combinado com outras luminárias NatureConnect e fontes de luz branca sintonizáveis.
- Os conjuntos de link/cena do NatureConnect sincronizam todas as luminárias e são compatíveis com Interact/DALI/Dynalite.
- A instalação pode ser suspensa, embutida ou montada em superfície.

Applications

- Escritórios
- Serviços da saúde

- Hospitalidade
- Educação
- Varejo

- Moldura branca e cinza escura
- CRI > 90, UGR 19

Características

- Ritmo dinâmico "Day" quando combinado com o conjunto Link/Cena do NatureConnect
- Céu, Sol e CCT branco ajustável entre 3700 – 5200 K

Versions




LP911P NC2 SKYLIGHT A
W120L120 WHT



LP911P NC2 SKYLIGHT A
W120L120 GRY

Desenho dimensional



LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 WHT

Informações gerais

Número de unidades de equipamento	6 unidades
Driver incluído	Sim

Dados técnicos de luz

Fluxo luminoso	15.300 lm
Temperatura de cor correlacionada (nom.)	Variable
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	102 lm/W
Tipo de ótica	Refletor prismático de fecho aberto

Dados elétricos e de operação

Tensão de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Consumo de energia	150 W
Adequado para uma comutação aleatória	Sim (refere-se à detecção de presença/movimento e coleta de luz do dia)
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I

Dados mecânicos e de compartimento

Código de proteção de entrada	IP20 (frontal IP44)
Código de proteção mecânica contra impactos	IK02 [0,2 J padrão]

Aprovação e aplicação

Teste de fio incandescente	Temperatura de 650 °C, duração de 30 s
Marca de inflamabilidade	-
Marca ENEC	Marca ENEC
Intervalo de temperatura ambiente	0 a 35 °C

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Cromaticidade inicial	3

Dados técnicos de luz

Order Code	Full Product Name	Color rendering index (CRI)
910505103473	LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 WHT	>95
910505103544	LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 GRY	95

Controles e dimerização

Order Code	Full Product Name	Regulável
910505103473	LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 WHT	DALI
910505103544	LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 GRY	DALI 0 - 10 V Sim

Dados mecânicos e de compartimento

Order Code	Full Product Name	Cor do compartimento
910505103473	LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 WHT	Branco RAL 9010
910505103544	LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 GRY	RAL 7043