



NatureConnect ofrece escenas dinámicas exclusivas que imitan el ritmo natural del día.

NatureConnect Link es el dispositivo que contiene escenas dinámicas preconfiguradas que imitan la luz natural al simular los ritmos diarios del sol. Se comunica con sistemas DALI/Dynalite, Interact y de 0-10 V. El “scene set” es un kit inicial que incluye NatureConnect link, así como un interruptor grabado y un sensor para comunicación y detección de presencia.

Beneficios

- Los sensores Interact ayudan a ahorrar energía al atenuar o apagar la luz cuando no hay presencia detectada.
- El interruptor inalámbrico funciona sin batería y tiene iconos que representan las escenas.
- El ritmo diurno proporciona automáticamente la luz adecuada en el momento adecuado, a menos que el usuario seleccione una escena de luz diferente.
- Las escenas de luz Energize y Relax pueden utilizarse para adaptar el entorno a las actividades y necesidades específicas del usuario.

Applications

- Oficinas
- Centros de salud
- Hotelería
- Educación
- Tiendas minoristas

Características


- Escenas dinámicas preprogramadas (como Ritmo Día, Energize, Relajación y atenuación)
- Sincronización de todas las luminarias NatureConnect y las luminarias DALI DT8
- Compatible con Interact

Versions



NCT IMG Scene Set

Plano de dimensiones



LP912P NC SCENE & OCC SET V1

Información general	
Cantidad de unidades de equipos	-
Controlador incluido	No
Información técnica sobre la luz	
Flujo luminoso	0 lm
Temperatura de color correlacionada (nominal)	-
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	0 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	-
Tipo óptico	-

Operación y aspectos eléctricos

Voltaje de entrada	- V
Frecuencia de línea	- Hz
Consumo de energía	0 W
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio	No aplica
Clase de protección IEC	-

Controles y atenuación

Regulable	-
-----------	---

Mecánica y carcasa

Color de la carcasa	-
Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Código de protección de impacto mec.	IK02 [0,2 J estándar]

Aprobación y aplicación

Prueba de resplandor del cable	-
Marca de inflamabilidad	-
Marca ENEC	-
Rango de temperatura ambiente	0 a +35 °C

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	-