



## NatureConnect oferece cenários dinâmicos exclusivos que reproduzem o ritmo natural do dia.

NatureConnect link é o dispositivo que contém cenários dinâmicos pré-programados que simulam a luz natural diária ao reproduzir os padrões diários do sol. Ele se comunica com sistemas DALI/Dynalite, Interact e 0-10 V. O conjunto de cena é um kit inicial que inclui o link NatureConnect, além de um interruptor gravado e um sensor para comunicação e detecção de ocupação.

### Benefícios

- Sensores de interação ajudam a economizar energia ao escurecer ou desligar a luz quando não há presença detectada.
- O interruptor sem fio opera sem bateria e possui ícones que representam os cenários de iluminação.
- O ritmo diurno fornece automaticamente a iluminação ideal no horário apropriado, a menos que um cenário de iluminação distinto seja selecionado pelo usuário.
- Os cenários de iluminação Energize e Relax podem ser usados para ajustar o ambiente às atividades e necessidades específicas do usuário.

### Applications

- Escritórios
- Serviços da saúde
- Hospitalidade
- Educação
- Varejo



### Características

- Cenas dinâmicas pré-programadas (como Day Rhythm, Energize, Relax e dimming)
- Sincronização de todas as luminárias NatureConnect e DALI DT8
- Compatível com Interact

**Versions**



**Desenho dimensional**



**Informações gerais**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Número de unidades de equipamento | - |
| Driver incluído                   | N |

### Dados técnicos de luz

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Fluxo luminoso                           | 0 lm   |
| Temperatura de cor correlacionada (nom.) | -      |
| Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)     | 0 lm/W |
| Color rendering index (CRI)              | -      |
| Tipo de ótica                            | -      |

### Dados elétricos e de operação

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Tensão de entrada                     | - V           |
| Adequado para uma comutação aleatória | Não se aplica |
| Proteção/Classe IEC                   | -             |

### Controles e dimerização

|           |   |
|-----------|---|
| Regulável | - |
|-----------|---|

### Dados mecânicos e de compartimento

|                                             |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Código de proteção de entrada               | IP20 [Proteção contra toques] |
| Código de proteção mecânica contra impactos | IK02 [0,2 J padrão]           |

### Aprovação e aplicação

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Teste de fio incandescente | - |
| Marca de inflamabilidade   | - |
| Marca ENEC                 | - |

### Desempenho inicial (compatível com IEC)

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Tolerância do fluxo luminoso | +/-10% |
| Cromaticidade inicial        | -      |

## Dados elétricos e de operação

| Order Code   | Full Product Name                 | Line Frequency | Consumo de energia |
|--------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|
| 910505103474 | LP912P NC2 CONTENT GENERATOR      | 50 to 60 Hz    | 15 W               |
| 910505103996 | LP912P NC SCENE & OCC SET V1      | - Hz           | 0 W                |
| 910505103545 | LP911P NC2 IA UID8480 Office-EU A | - Hz           | 0 W                |

Dados mecânicos e de compartimento

| Order Code   | Full Product Name                 | Cor do compartimento |
|--------------|-----------------------------------|----------------------|
| 910505103474 | LP912P NC2 CONTENT GENERATOR      | Branco RAL9016       |
| 910505103996 | LP912P NC SCENE & OCC SET V1      | -                    |
| 910505103545 | LP911P NC2 IA UID8480 Office-EU A | -                    |

Aprovação e aplicação

| Order Code   | Full Product Name                 | Intervalo de temperatura ambiente |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 910505103474 | LP912P NC2 CONTENT GENERATOR      | 0 a 35 °C                         |
| 910505103996 | LP912P NC SCENE & OCC SET V1      | 0 a 35 °C                         |
| 910505103545 | LP911P NC2 IA UID8480 Office-EU A | 20 a 45 °C                        |