



A NatureConnect oferece cenários dinâmicos únicos que imitam o ritmo natural do dia.

NatureConnect link é o dispositivo que contém cenas dinâmicas pré-programadas que imitam a luz natural ao simular o ciclo solar diário. Comunica com os sistemas DALI/ Dynalite, Interact e 0-10 V. O "scene set" é um kit inicial que inclui o Nature Connect link, bem como um interruptor gravado e um sensor para comunicação e deteção de presença.

Benefícios

- Os sensores Interact ajudam a poupar energia reduzindo a intensidade da luz ou desligando-a quando não é detetada qualquer presença.
- O interruptor sem fios funciona sem bateria e possui ícones que representam as cenas.
- O ritmo «Dia» produz automaticamente a iluminação adequada na altura certa, a menos que o utilizador selecione um cenário de iluminação diferente.
- Os cenários de iluminação «Energize» e «Relax» podem ser utilizados para adaptar o ambiente às atividades e necessidades específicas do utilizador.

Applications

- Escritórios
- Cuidados de saúde
- Hotéis
- Escolas
- Retail

Características

- Cenas dinâmicas pré-programadas (como «Ritmo Diurno», «Energizar», «Relaxar» e regulação da intensidade luminosa)
- Sincronização de todas as luminárias NatureConnect e das luminárias DALI DT8
- Compatível com o Interact

Versions




LP912P NC2 CONTENT
GENERATOR - LINK

LP911P NC2 IA UID8480
Office-EU A




NCT IMG Scene Set

Desenho dimensional



LP911P NC2 IA UID8480 Office-EU A



LP912P NC SCENE & OCC SET V1

Informações gerais

Número de unidades de equipamento	-
Driver incluído	Não

Caraterísticas técnicas da luz

Fluxo Luminoso	0 lm
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	-
Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	0 lm/W
Índice de Restituição Cromática (IRC)	-
Tipo de ótica	-

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Tensão de entrada	- V
Adequado para uma comutação aleatória	Não aplicável
Classe de proteção IEC	-

Controlos e regulação

Regulável	-
-----------	---

Características mecânicas e compartimento

Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção de dedos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK02 [0,2 J standard]

Aprovação e aplicação

Teste de resistência do cabo	-
Marca de inflamabilidade	-
Marca ENEC	-

Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Cromaticidade inicial	-

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Order Code	Full Product Name	Frequência de linha	Consumo de Energia
10358000	LP912P NC2 CONTENT GENERATOR	50 to 60 Hz	15 W
62226500	LP912P NC SCENE & OCC SET V1	- Hz	0 W
10845500	LP911P NC2 IA UID8480 Office-EU A	- Hz	0 W

Características mecânicas e compartimento

Order Code	Full Product Name	Cor do compartimento
10358000	LP912P NC2 CONTENT GENERATOR	Branco RAL 9016
62226500	LP912P NC SCENE & OCC SET V1	-
10845500	LP911P NC2 IA UID8480 Office-EU A	-

Aprovação e aplicação

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente
10358000	LP912P NC2 CONTENT GENERATOR	0 a +35 °C
62226500	LP912P NC SCENE & OCC SET V1	0 a +35 °C
10845500	LP911P NC2 IA UID8480 Office-EU A	20 a +45 °C