



Manyetik sürücülere ideal alternatif

PrimaVision BasePerform

SON lambalar için yüksek güvenilirlikte elektronik sürücüler; manyetik sürücülere göre daha iyi ışık verimliliği sunarak enerji tasarrufu sağlamak ve 50.000 saate kadar kullanım ömrü sayesinde bakım maliyetlerini azaltmak üzere tasarlanmıştır.

Faydaları

- SON lambalarıyla birlikte en iyi sonucu vermek üzere tasarlanmıştır - bakım masrafı olmadan 6 yıla kadar çalışabilir
- Rekabetçi fiyat – manyetik sisteme benzer (balast + ateşleyici + kapasitör)
- Elektromanyetik balastlarla aynı sayıda MCB başına sürücü sayısı

Özellikler

- 50.000 saatlik kullanım ömrü, 3 yıllık garanti
- Zamana dayanıklı çözüm [A2 uyumlu] elektromanyetik sistemlerle rekabet etmek üzere tasarlanmıştır
- Geniş sıcaklık aralığı: -30 ila +55°C

Uygulama

- Yol
- Kent sokakları
- Parklar

Versions

Lamp Driver, eHID, HID-PV Base
50 SON C3 220-240V




GPPR IPVCP0Xt 0016



GPPR_IPVCP0Xt_PHL_0011-
Product photo



Boyutlu çizim



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV Base 100 SON/CDO Q 220-240V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
HID-PV Base 150 SON/CDO Q 220-240V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV Base 70 SON C3 220-240V	4,5 mm	32,0 mm	141,0 mm	128,5 mm	75,0 mm	63,7 mm

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz

Çalıştırma ve Elektrik

PrimaVision BasePerform

Order Code	Full Product Name	MCB'deki Ürün Sayısı (16A Tip B) (Nom)
53151800	HID-PV Base HID-PV Base 70 SON/CDO C3 220-240V	13
53157000	HID-PV Base HID-PV Base 150 SON/CDO Q 220-240V	8

Order Code	Full Product Name	MCB'deki Ürün Sayısı (16A Tip B) (Nom)
53155600	HID-PV Base HID-PV Base 100 SON/CDO Q 220-240V	11

Mekanik ve Muhafaza

Order Code	Full Product Name	Muhafaza
53151800	HID-PV Base HID-PV Base 70 SON/CDO C3 220-240V	C3
53157000	HID-PV Base HID-PV Base 150 SON/CDO Q 220-240V	Q

Order Code	Full Product Name	Muhafaza
53155600	HID-PV Base HID-PV Base 100 SON/CDO Q 220-240V	Q

