



A solução de iluminação mais confiável e completa para varejo e indústria do presente e do futuro.

A iluminação desempenha um papel diferente em cada aplicação. Algumas pessoas precisam de soluções de última geração com alta qualidade de luz e conectividade; outras, apenas de funcionalidades básicas. Mas, seja para aplicações de varejo ou industriais, você sempre precisa de uma combinação de qualidade, desempenho e flexibilidade. Conheça o SlimPerformance. A luminária LED Batten reúne todos esses benefícios. Implementando a nova tendência de iluminação na sua empresa.

Benefícios

- Alta eficiência e maior vida útil para reduzir os custos operacionais
- Desempenho óptico superior
- Fácil instalação
- Preparada para o futuro

Applications

- Hipermercados
- Supermercados
- Atacadistas

- Lojas de departamento
- Lojas de animais de estimação
- Lojas de bricolagem
- Indústrias
- Armazéns Logísticos

Características

- Eficiência de até 189 lm/W
- Qualidade e confiabilidade com uma vida útil de até 100.000 horas
- Quatro opções ópticas — DA (assimétrico duplo), WB (feixe amplo), MB (feixe médio) e HRO (óptica de alta resolução)

- Versão com módulo de emergência integrado com mais de 2 horas de autonomia.
- Pronto para o sistema Interact Pro
- Para que a garantia seja válida, a luminária deve ser utilizada de acordo com as especificações e instruções descritas no manual (instalação, temperatura ambiente e condições de armazenamento).
- As luminárias devem ser instaladas por um profissional especializado, de acordo com as normas vigentes de instalações elétricas e seguindo as instruções contidas neste manual.
- Verifique se a fonte de alimentação está desconectada antes de instalar ou desinstalar a luminária.
- Não utilize produtos químicos para limpar a luminária.
- Descarte: Observe a legislação da sua região referente ao descarte do produto ao final de sua vida útil e ao descarte dos componentes da embalagem.

Versions



SlimPerformance

Informações gerais

Driver incluído Sim

Dados técnicos de luz

Color rendering index (CRI) >80

Dados elétricos e de operação

Proteção/Classe IEC Classe de segurança I

Dados mecânicos e de compartimento

Código de proteção de entrada IP20 [Proteção contra toques]

Aprovação e aplicação

Intervalo de temperatura ambiente -20 °C a 35 °C

Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Fonte de luz substituível
919406022541	BN310P G2 LED185/840 PSU MB L17W	Sim
919406022561	BN310P G2 LED185/840 DIA MB L17W	Sim
919406022601	BN310P G2 LED240/840 PSU MB L17W	Sim

Order Code	Full Product Name	Fonte de luz substituível
919406022611	BN310P G2 LED240/840 PSU WB L17W	Sim
919406022621	BN310P G2 LED240/840 DIA MB L17W	Sim
919406022631	BN310P G2 LED240/840 DIA WB L17W	Sim
919406022661	BN310P G2 LED185/850 PSU MB L17W	N
919406022721	BN310P G2 LED240/850 PSU MB L17W	Sim
919406022731	BN310P G2 LED240/850 PSU WB L17W	Sim
919406022741	BN310P G2 LED240/850 DIA MB L17W	Sim
919406022751	BN310P G2 LED240/850 DIA WB L17W	Sim
919406022781	BN310P G2 LED54/840 PSU MB L12W	Sim
919406022801	BN310P G2 LED54/840 DIA MB L12W	Sim
919406022841	BN310P G2 LED68/840 PSU MB L12W	Sim
919406022861	BN310P G2 LED68/840 DIA MB L12W	Sim
919406022901	BN310P G2 LED94/840 PSU MB L12W	Sim
919406022921	BN310P G2 LED94/840 DIA MB L12W	Sim
919406022981	BN310P G2 LED125/840 PSU MB L12W	Sim
919406023001	BN310P G2 LED125/840 DIA MB L12W	Sim
919406023021	BN310P G2 LED160/840 PSU MB L12W	Sim
919406023031	BN310P G2 LED160/840 PSU WB L12W	Sim
919406023041	BN310P G2 LED160/840 DIA MB L12W	Sim
919406023051	BN310P G2 LED160/840 DIA WB L12W	Sim
919406023061	BN310P G2 LED54/850 PSU MB L12W	Sim
919406023081	BN310P G2 LED54/850 DIA MB L12W	Sim
919406023121	BN310P G2 LED68/850 PSU MB L12W	Sim
919406023141	BN310P G2 LED68/850 DIA MB L12W	Sim
919406023181	BN310P G2 LED94/850 PSU MB L12W	Sim
919406023201	BN310P G2 LED94/850 DIA MB L12W	Sim
919406023261	BN310P G2 LED125/850 PSU MB L12W	Sim
919406023281	BN310P G2 LED125/850 DIA MB L12W	Sim
919406023301	BN310P G2 LED160/850 PSU MB L12W	Sim
919406023311	BN310P G2 LED160/850 PSU WB L12W	Sim
919406023321	BN310P G2 LED160/850 DIA MB L12W	Sim
919406023331	BN310P G2 LED160/850 DIA WB L12W	Sim

Dados técnicos de luz

Order Code	Full Product Name	Fluxo luminoso	Temperatura de cor correlacionada (nom.)	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)
919406022541	BN310P G2 LED185/840 PSU MB L17W	18.500 lm	4000 K	181 lm/W
919406022561	BN310P G2 LED185/840 DIA MB L17W	18.500 lm	4000 K	181 lm/W
919406022601	BN310P G2 LED240/840 PSU MB L17W	24.200 lm	4000 K	166 lm/W
919406022611	BN310P G2 LED240/840 PSU WB L17W	24.200 lm	4000 K	166 lm/W
919406022621	BN310P G2 LED240/840 DIA MB L17W	24.200 lm	4000 K	166 lm/W

Order Code	Full Product Name	Fluxo luminoso	Temperatura de cor correlacionada (nom.)	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)
919406022631	BN310P G2 LED240/840 DIA WB L17W	24.200 lm	4000 K	166 lm/W
919406022661	BN310P G2 LED185/850 PSU MB L17W	18.500 lm	5000 K	181 lm/W
919406022721	BN310P G2 LED240/850 PSU MB L17W	24.200 lm	5000 K	166 lm/W
919406022731	BN310P G2 LED240/850 PSU WB L17W	24.200 lm	5000 K	166 lm/W
919406022741	BN310P G2 LED240/850 DIA MB L17W	24.200 lm	5000 K	166 lm/W
919406022751	BN310P G2 LED240/850 DIA WB L17W	24.200 lm	5000 K	166 lm/W
919406022781	BN310P G2 LED54/840 PSU MB L12W	5.400 lm	4000 K	186 lm/W
919406022801	BN310P G2 LED54/840 DIA MB L12W	5.400 lm	4000 K	186 lm/W
919406022841	BN310P G2 LED68/840 PSU MB L12W	6.800 lm	4000 K	189 lm/W
919406022861	BN310P G2 LED68/840 DIA MB L12W	6.800 lm	4000 K	189 lm/W
919406022901	BN310P G2 LED94/840 PSU MB L12W	9.400 lm	4000 K	188 lm/W
919406022921	BN310P G2 LED94/840 DIA MB L12W	9.400 lm	4000 K	188 lm/W
919406022981	BN310P G2 LED125/840 PSU MB L12W	12.500 lm	4000 K	179 lm/W
919406023001	BN310P G2 LED125/840 DIA MB L12W	12.500 lm	4000 K	179 lm/W
919406023021	BN310P G2 LED160/840 PSU MB L12W	16.000 lm	4000 K	168 lm/W
919406023031	BN310P G2 LED160/840 PSU WB L12W	16.000 lm	4000 K	168 lm/W
919406023041	BN310P G2 LED160/840 DIA MB L12W	16.000 lm	4000 K	168 lm/W
919406023051	BN310P G2 LED160/840 DIA WB L12W	16.000 lm	4000 K	168 lm/W
919406023061	BN310P G2 LED54/850 PSU MB L12W	5.400 lm	5000 K	186 lm/W
919406023081	BN310P G2 LED54/850 DIA MB L12W	5.400 lm	5000 K	186 lm/W
919406023121	BN310P G2 LED68/850 PSU MB L12W	6.800 lm	5000 K	189 lm/W
919406023141	BN310P G2 LED68/850 DIA MB L12W	6.800 lm	5000 K	189 lm/W
919406023181	BN310P G2 LED94/850 PSU MB L12W	9.400 lm	5000 K	188 lm/W
919406023201	BN310P G2 LED94/850 DIA MB L12W	9.400 lm	5000 K	188 lm/W
919406023261	BN310P G2 LED125/850 PSU MB L12W	12.500 lm	5000 K	179 lm/W
919406023281	BN310P G2 LED125/850 DIA MB L12W	12.500 lm	5000 K	179 lm/W
919406023301	BN310P G2 LED160/850 PSU MB L12W	16.000 lm	5000 K	168 lm/W
919406023311	BN310P G2 LED160/850 PSU WB L12W	16.000 lm	5000 K	168 lm/W
919406023321	BN310P G2 LED160/850 DIA MB L12W	16.000 lm	5000 K	168 lm/W
919406023331	BN310P G2 LED160/850 DIA WB L12W	16.000 lm	5000 K	168 lm/W

Dados elétricos e de operação

Order Code	Full Product Name	Tensão de entrada	Line Frequency	Consumo de energia
919406022541	BN310P G2 LED185/840 PSU MB L17W	220/240 V	50 to 60 Hz	102 W
919406022561	BN310P G2 LED185/840 DIA MB L17W	220/240 V	50 to 60 Hz	102 W
919406022601	BN310P G2 LED240/840 PSU MB L17W	220/240 V	50 to 60 Hz	146 W
919406022611	BN310P G2 LED240/840 PSU WB L17W	220/240 V	50 to 60 Hz	146 W
919406022621	BN310P G2 LED240/840 DIA MB L17W	220/240 V	50 to 60 Hz	146 W
919406022631	BN310P G2 LED240/840 DIA WB L17W	220/240 V	50 to 60 Hz	146 W
919406022661	BN310P G2 LED185/850 PSU MB L17W	220 a 240 V	50 or 60 Hz	102 W

Order Code	Full Product Name	Tensão de entrada	Line Frequency	Consumo de energia
919406022721	BN310P G2 LED240/850 PSU MB L17W	220/240 V	50 to 60 Hz	146 W
919406022731	BN310P G2 LED240/850 PSU WB L17W	220/240 V	50 to 60 Hz	146 W
919406022741	BN310P G2 LED240/850 DIA MB L17W	220/240 V	50 to 60 Hz	146 W
919406022751	BN310P G2 LED240/850 DIA WB L17W	220/240 V	50 to 60 Hz	146 W
919406022781	BN310P G2 LED54/840 PSU MB L12W	220/240 V	50 to 60 Hz	29 W
919406022801	BN310P G2 LED54/840 DIA MB L12W	220/240 V	50 to 60 Hz	29 W
919406022841	BN310P G2 LED68/840 PSU MB L12W	220/240 V	50 to 60 Hz	36 W
919406022861	BN310P G2 LED68/840 DIA MB L12W	220/240 V	50 to 60 Hz	36 W
919406022901	BN310P G2 LED94/840 PSU MB L12W	220/240 V	50 to 60 Hz	51 W
919406022921	BN310P G2 LED94/840 DIA MB L12W	220/240 V	50 to 60 Hz	51 W
919406022981	BN310P G2 LED125/840 PSU MB L12W	220/240 V	50 to 60 Hz	70 W
919406023001	BN310P G2 LED125/840 DIA MB L12W	220/240 V	50 to 60 Hz	70 W
919406023021	BN310P G2 LED160/840 PSU MB L12W	220/240 V	50 to 60 Hz	95 W
919406023031	BN310P G2 LED160/840 PSU WB L12W	220/240 V	50 to 60 Hz	95 W
919406023041	BN310P G2 LED160/840 DIA MB L12W	220/240 V	50 to 60 Hz	95 W
919406023051	BN310P G2 LED160/840 DIA WB L12W	220/240 V	50 to 60 Hz	95 W
919406023061	BN310P G2 LED54/850 PSU MB L12W	220/240 V	50 to 60 Hz	29 W
919406023081	BN310P G2 LED54/850 DIA MB L12W	220/240 V	50 to 60 Hz	29 W
919406023121	BN310P G2 LED68/850 PSU MB L12W	220/240 V	50 to 60 Hz	36 W
919406023141	BN310P G2 LED68/850 DIA MB L12W	220/240 V	50 to 60 Hz	36 W
919406023181	BN310P G2 LED94/850 PSU MB L12W	220/240 V	50 to 60 Hz	51 W
919406023201	BN310P G2 LED94/850 DIA MB L12W	220/240 V	50 to 60 Hz	51 W
919406023261	BN310P G2 LED125/850 PSU MB L12W	220/240 V	50 to 60 Hz	70 W
919406023281	BN310P G2 LED125/850 DIA MB L12W	220/240 V	50 to 60 Hz	70 W
919406023301	BN310P G2 LED160/850 PSU MB L12W	220/240 V	50 to 60 Hz	95 W
919406023311	BN310P G2 LED160/850 PSU WB L12W	220/240 V	50 to 60 Hz	95 W
919406023321	BN310P G2 LED160/850 DIA MB L12W	220/240 V	50 to 60 Hz	95 W
919406023331	BN310P G2 LED160/850 DIA WB L12W	220/240 V	50 to 60 Hz	95 W

Controles e dimerização

Order Code	Full Product Name	Regulável
919406022541	BN310P G2 LED185/840 PSU MB L17W	Não
919406022561	BN310P G2 LED185/840 DIA MB L17W	DALI
919406022601	BN310P G2 LED240/840 PSU MB L17W	Não
919406022611	BN310P G2 LED240/840 PSU WB L17W	Não
919406022621	BN310P G2 LED240/840 DIA MB L17W	DALI
919406022631	BN310P G2 LED240/840 DIA WB L17W	DALI
919406022661	BN310P G2 LED185/850 PSU MB L17W	Não
919406022721	BN310P G2 LED240/850 PSU MB L17W	Não
919406022731	BN310P G2 LED240/850 PSU WB L17W	Não
919406022741	BN310P G2 LED240/850 DIA MB L17W	DALI
919406022751	BN310P G2 LED240/850 DIA WB L17W	DALI

Order Code	Full Product Name	Regulável
919406022781	BN310P G2 LED54/840 PSU MB L12W	Não
919406022801	BN310P G2 LED54/840 DIA MB L12W	DALI
919406022841	BN310P G2 LED68/840 PSU MB L12W	Não
919406022861	BN310P G2 LED68/840 DIA MB L12W	DALI
919406022901	BN310P G2 LED94/840 PSU MB L12W	Não
919406022921	BN310P G2 LED94/840 DIA MB L12W	DALI
919406022981	BN310P G2 LED125/840 PSU MB L12W	Não
919406023001	BN310P G2 LED125/840 DIA MB L12W	DALI
919406023021	BN310P G2 LED160/840 PSU MB L12W	Não
919406023031	BN310P G2 LED160/840 PSU WB L12W	Não
919406023041	BN310P G2 LED160/840 DIA MB L12W	DALI
919406023051	BN310P G2 LED160/840 DIA WB L12W	DALI
919406023061	BN310P G2 LED54/850 PSU MB L12W	Não
919406023081	BN310P G2 LED54/850 DIA MB L12W	DALI
919406023121	BN310P G2 LED68/850 PSU MB L12W	Não
919406023141	BN310P G2 LED68/850 DIA MB L12W	DALI
919406023181	BN310P G2 LED94/850 PSU MB L12W	Não
919406023201	BN310P G2 LED94/850 DIA MB L12W	DALI
919406023261	BN310P G2 LED125/850 PSU MB L12W	Não
919406023281	BN310P G2 LED125/850 DIA MB L12W	DALI
919406023301	BN310P G2 LED160/850 PSU MB L12W	Não
919406023311	BN310P G2 LED160/850 PSU WB L12W	Não
919406023321	BN310P G2 LED160/850 DIA MB L12W	DALI
919406023331	BN310P G2 LED160/850 DIA WB L12W	DALI

Dados mecânicos e de compartimento

Order Code	Full Product Name	Cor do compartimento
919406022541	BN310P G2 LED185/840 PSU MB L17W	Branco RAL 9010
919406022561	BN310P G2 LED185/840 DIA MB L17W	Branco RAL 9010
919406022601	BN310P G2 LED240/840 PSU MB L17W	Branco RAL 9010
919406022611	BN310P G2 LED240/840 PSU WB L17W	Branco RAL 9010
919406022621	BN310P G2 LED240/840 DIA MB L17W	Branco RAL 9010
919406022631	BN310P G2 LED240/840 DIA WB L17W	Branco RAL 9010
919406022661	BN310P G2 LED185/850 PSU MB L17W	Branco
919406022721	BN310P G2 LED240/850 PSU MB L17W	Branco RAL 9010
919406022731	BN310P G2 LED240/850 PSU WB L17W	Branco RAL 9010
919406022741	BN310P G2 LED240/850 DIA MB L17W	Branco RAL 9010
919406022751	BN310P G2 LED240/850 DIA WB L17W	Branco RAL 9010
919406022781	BN310P G2 LED54/840 PSU MB L12W	Branco RAL 9010
919406022801	BN310P G2 LED54/840 DIA MB L12W	Branco RAL 9010
919406022841	BN310P G2 LED68/840 PSU MB L12W	Branco RAL 9010
919406022861	BN310P G2 LED68/840 DIA MB L12W	Branco RAL 9010

Order Code	Full Product Name	Cor do compartimento
919406022901	BN310P G2 LED94/840 PSU MB L12W	Branco RAL 9010
919406022921	BN310P G2 LED94/840 DIA MB L12W	Branco RAL 9010
919406022981	BN310P G2 LED125/840 PSU MB L12W	Branco RAL 9010
919406023001	BN310P G2 LED125/840 DIA MB L12W	Branco RAL 9010
919406023021	BN310P G2 LED160/840 PSU MB L12W	Branco RAL 9010
919406023031	BN310P G2 LED160/840 PSU WB L12W	Branco RAL 9010
919406023041	BN310P G2 LED160/840 DIA MB L12W	Branco RAL 9010
919406023051	BN310P G2 LED160/840 DIA WB L12W	Branco RAL 9010
919406023061	BN310P G2 LED54/850 PSU MB L12W	Branco RAL 9010
919406023081	BN310P G2 LED54/850 DIA MB L12W	Branco RAL 9010
919406023121	BN310P G2 LED68/850 PSU MB L12W	Branco RAL 9010
919406023141	BN310P G2 LED68/850 DIA MB L12W	Branco RAL 9010
919406023181	BN310P G2 LED94/850 PSU MB L12W	Branco RAL 9010
919406023201	BN310P G2 LED94/850 DIA MB L12W	Branco RAL 9010
919406023261	BN310P G2 LED125/850 PSU MB L12W	Branco RAL 9010
919406023281	BN310P G2 LED125/850 DIA MB L12W	Branco RAL 9010
919406023301	BN310P G2 LED160/850 PSU MB L12W	Branco RAL 9010
919406023311	BN310P G2 LED160/850 PSU WB L12W	Branco RAL 9010
919406023321	BN310P G2 LED160/850 DIA MB L12W	Branco RAL 9010
919406023331	BN310P G2 LED160/850 DIA WB L12W	Branco RAL 9010

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Order Code	Full Product Name	Tolerância do fluxo luminoso
919406022541	BN310P G2 LED185/840 PSU MB L17W	+/-10%
919406022561	BN310P G2 LED185/840 DIA MB L17W	+/-10%
919406022601	BN310P G2 LED240/840 PSU MB L17W	+/-10%
919406022611	BN310P G2 LED240/840 PSU WB L17W	+/-10%
919406022621	BN310P G2 LED240/840 DIA MB L17W	+/-10%
919406022631	BN310P G2 LED240/840 DIA WB L17W	+/-10%
919406022661	BN310P G2 LED185/850 PSU MB L17W	-10% / +10%
919406022721	BN310P G2 LED240/850 PSU MB L17W	+/-10%
919406022731	BN310P G2 LED240/850 PSU WB L17W	+/-10%
919406022741	BN310P G2 LED240/850 DIA MB L17W	+/-10%
919406022751	BN310P G2 LED240/850 DIA WB L17W	+/-10%
919406022781	BN310P G2 LED54/840 PSU MB L12W	+/-10%
919406022801	BN310P G2 LED54/840 DIA MB L12W	+/-10%
919406022841	BN310P G2 LED68/840 PSU MB L12W	+/-10%
919406022861	BN310P G2 LED68/840 DIA MB L12W	+/-10%
919406022901	BN310P G2 LED94/840 PSU MB L12W	+/-10%
919406022921	BN310P G2 LED94/840 DIA MB L12W	+/-10%
919406022981	BN310P G2 LED125/840 PSU MB L12W	+/-10%
919406023001	BN310P G2 LED125/840 DIA MB L12W	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Tolerância do fluxo luminoso
919406023021	BN310P G2 LED160/840 PSU MB L12W	+/-10%
919406023031	BN310P G2 LED160/840 PSU WB L12W	+/-10%
919406023041	BN310P G2 LED160/840 DIA MB L12W	+/-10%
919406023051	BN310P G2 LED160/840 DIA WB L12W	+/-10%
919406023061	BN310P G2 LED54/850 PSU MB L12W	+/-10%
919406023081	BN310P G2 LED54/850 DIA MB L12W	+/-10%
919406023121	BN310P G2 LED68/850 PSU MB L12W	+/-10%
919406023141	BN310P G2 LED68/850 DIA MB L12W	+/-10%
919406023181	BN310P G2 LED94/850 PSU MB L12W	+/-10%
919406023201	BN310P G2 LED94/850 DIA MB L12W	+/-10%
919406023261	BN310P G2 LED125/850 PSU MB L12W	+/-10%
919406023281	BN310P G2 LED125/850 DIA MB L12W	+/-10%
919406023301	BN310P G2 LED160/850 PSU MB L12W	+/-10%
919406023311	BN310P G2 LED160/850 PSU WB L12W	+/-10%
919406023321	BN310P G2 LED160/850 DIA MB L12W	+/-10%
919406023331	BN310P G2 LED160/850 DIA WB L12W	+/-10%