



Klasický design

Zdroj Classic LEDspotMV má klasický design a poskytuje teplé světlo podobné halogenové žárovce s přibližně 90% úsporou energie. Je kompatibilní s většinou stávajících svítidel s objímkou GU10 a je navrženo jako náhrada halogenových bodových reflektorů. LED světelné zdroje umožňují dosahovat značných úspor energie a minimalizovat náklady na údržbu.

Výhody

- Dlouhá životnost
- Obrovské úspory energie
- Nízké tepelné vyzařování

Applications

- Rozsah okolní provozní teploty -20 až 45 °C
- Určeno pouze pro suché vnitřní prostředí

- lze použít ve většině otevřených svítidel s objímkami GU10, které nabízejí dostatečný prostor (10 mm volného prostoru)
- Není určeno pro použití se svítidly nouzového nebo únikového osvětlení

Vlastnosti


- Klasický design
- Snadná modernizace svítidla
- Vysoká energetická účinnost

Versions



LEDspot 25W GU10 MR11 827
36D ND

Rozměrové výkresy



Product	D	C
MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6	36 mm	50 mm

Obecné informace

Patice krytky	GU10
Nominální životnost	25 000 h
Cyklus zapnutí	50 000
Jmenovitá životnost (hodiny)	25 000 h

Světelně technické

Kód barvy	827 [CCT of 2700K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 stupňů
Světelný tok	240 lm
Svítivost (jmen.)	450 cd
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Provozní a elektrické

Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Spotřeba energie	3,5 W
Ekvivalentní příkon	35 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s

Teplota okolí

Maximální teplota (jmen.)	70 °C
---------------------------	-------

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
-------------	----

Mechanické a materiály

Povrchová úprava žárovky	Čiré
Tvar žárovky	MR11

Certifikace a použití

Spotřeba energie kWh/1000 h	4 kWh
Rozsah okolní teploty	-20 až +40 °C