



Klasszikus kialakítás

A hagyományos kialakítású Classic LEDspotMV meleg, halogénszerű fényt ad, miközben nagyjából 90%-kal csökkenti a villanyszámlát. A család tagjai kompatibilisek a GU10 foglalattal rendelkező legtöbb meglévő szerelvénnel, és alkalmasak a halogén-, illetve a hagyományos izzók közvetlen kiváltására. A LED-es fényforrásokkal jelentős energiamegtakarítás érhető el, és minimalizálhatók a karbantartási költségek is.

Előnyök

- Hosszú élettartam
- Hatalmas energiamegtakarítás
- Alacsony hőkibocsátás.

Applications

- Üzemi hőmérséklet-tartomány: -20 °C – 45 °C környezeti hőmérséklet
- Csak beltérben, száraz körülmények között használható

- a legtöbb GU10-es foglalatú nyitott lámpatestben használható, amelyek legalább 10 mm szabad teret biztosítanak
- Nem használható vészvilágítási és kijáratmutató lámpatestekben

Szolgáltatások


- Klasszikus kialakítás
- Közvetlenül lecserélheti a meglévő hagyományos fényforrásait
- Energiatakarékos

Versions



LEDspot 25W GU10 MR11 827
 36D ND

Méretezett rajza



Product	D	C
MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6	36 mm	50 mm

Általános információ

Fejelés - foglalat	GU10
Névleges élettartam	25 000 h
Kapcsolási ciklus	50 000
Névleges élettartam (óra)	25 000 h

Technikai adatok

Színkód	827 [CCT of 2700K]
Sugárzási szög (névleges)	36 fok
Fényáram	240 lm
Fényerősség (névleges)	450 cd
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	2700 K
Színvisszaadási index (CRI)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %

Működtetés és elektronika

Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50-60 Hz
Teljesítményfelvétel	3,5 W
Teljesítmény-egyenérték	35 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s

Hőmérséklet

A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	70 °C
---	-------

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
---------------	-----

Mechanika és tokozás

Fényforrás kialakítása	Átlátszó
Fényforrásbúra formája	MR11

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Energiafogyasztás kWh/1000 óra	4 kWh
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20 - +40 °C