

Klassisk LED-spotMV

2125544



Klassisk design

Classic LEDspotMV har klassisk design og gir varmt halogenlignende lys og sparer samtidig ca. 90 % av energikostnadene. Det er kompatibelt med de fleste eksisterende armaturer med GU10-holder og er designet som en ettermonterbar erstatning av halogen- eller glødelamper. LED-lyskilder gir betydelige energibesparelser og reduserer vedlikeholdskostnadene.

Fordeler

- Skap stemninger som varierer fra varmt, hvitt lys til kjølig dagslys
- Store energibesparelser
- Lav varmegenerering.

Applications

- Driftstemperaturen er mellom -20 °C og 45 °C.
- Kun for bruk i tørre innendørsmiljøer. Kan brukes i de fleste åpne armaturer med GU10-lampeholdere som har tilstrekkelig med plass (10 mm fritt luftrom)
- Ikke beregnet for bruk med nødbelysningsarmaturer eller nødutgangsllys

Funksjoner

- Klassisk design


- Enkel ettermontering
- Energieffektiv

Versions



LEDspot 25W GU10 MR11 827
36D ND

Målskisse



Product	D	C
MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6	36 mm	50 mm

Generell informasjon

Sokkelbase	GU10
Nominell levetid	25 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Anslått levetid (timer)	25 000 time(r)

Teknisk belysning

Fargekode	827 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 grad(er)
Lysytelse	240 lm
Lysintensitet (nom.)	450 cd
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2700 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Drift og elektronikk

Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	3,5 W
Effekten som tilsvarer	35 W
Starttid (nom.)	0,5 s

Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	70 °C
---	-------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	MR11

Godkjenning og bruksområde

Energiforbruk kWh/1000 t	4 kWh
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 til +40 °C