



Schimbați setările de iluminat fără a schimba becurile

Becuri LED SceneSwitch

Uneori avem nevoie de o lumină rece, alteori, ambianța dorită este creată cu ajutorul unei lumini calde, confortabile. Cu becurile LEDbulbs SceneSwitch de la Philips, puteți obține setări de lumină diferite folosind un singur bec. Și nu aveți nevoie de un dimmer! Optimizați iluminatul pentru relaxare, practicarea unui hobby, recreere sau muncă. Prin simpla apăsare a unui întrerupător. Și acesta este întrerupătorul dumneavoastră existent! Nu aveți nevoie de o instalație suplimentară.

Beneficii

- Mai multe setări de iluminat într-un singur bec
- Plug and play (Conectare și folosire)
- Cip de memorie integrat

Caracteristici

- Creați ambianța dorită cu ajutorul unei singure lămpi, folosind întrerupătorul existent
- Nu aveți nevoie de un dimmer sau de o instalație suplimentară
- Memorie automată: reinițializați în mod automat ultima setare

Cerere

- Aplicații de interior în aparate de iluminat deschise (cu deschidere de minimum 10 mm)
- Iluminat de accent și general (de exemplu, hoteluri, magazine și birouri)

Becuri LED SceneSwitch

Versions



Bulb A67 100W 1521lm 2700K E27
NDFrosted





LEDclassic SSW 60W A60 E27 WW
CL ND 1SRT



LEDbulb Classic 40W E14 B35 WW
CL ND

Cote




Product	D	C
LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10	60 mm	104 mm

Product	D	C
LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	35,5 mm	106 mm

Becuri LED SceneSwitch

Cote



Product	D	C
LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	60 mm	104 mm

Informații generale	
Durată de viață nominală (ore)	15.000 ore
Ciclu de comutare	20.000
Durată de viață nominală	15.000 ore
Date tehnice lumină	
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Cod culoare	827/825/822
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Funcționare și sistem electric	
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	65 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu

Informații generale

Order Code	Full Product Name	Baza elementului de fixare
26396301	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10	E27
77213001	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	E27
77215400	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	E14

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
26396301	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10	7,5 W
77213001	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	7,5 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
77215400	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	5 W

Sistem mecanic și carcasă

Order Code	Full Product Name	Finisaj bec	Formă bec
26396301	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10	Mat	A60
77213001	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	Transparent	A60

Order Code	Full Product Name	Finisaj bec	Formă bec
77215400	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	Transparent	B35

Becuri LED SceneSwitch

Aprobare și aplicație

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/1000 h
26396301	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10	8 kWh
77213001	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RFISRT4	8 kWh
77215400	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	5 kWh

