

PHILIPS

Lighting



Maxos LED Industry – Une solution innovante et flexible pour un flux lumineux idéal

Maxos LED

Une solution innovante et flexible pour un flux lumineux idéal. Les clients des secteurs de l'industrie et de la vente au détail recherchent des solutions d'éclairage général présentant une rentabilité intéressante tout en satisfaisant à toutes les normes en vigueur pour les applications dans les supermarchés et dans l'industrie. Pour un investissement réduit, le système Maxos LED Industry offre des économies d'énergie de premier ordre tout en produisant des niveaux lumineux élevés dans les températures de couleur et les facteurs d'éblouissement requis. Minimaliste, ce système comprend des cartes LED moyenne puissance interchangeables assemblées sur un rail Maxos standard. Grâce à un choix de lentilles à faisceau extensif et semi-intensif, il offre une grande flexibilité de distribution de la lumière. Par rapport à une installation fluorescente classique, cette solution LED à haute efficacité est entièrement rentabilisée en moins de trois ans. En outre, les avantages s'étendent à long terme. En effet, l'utilisation de notre plateforme de moteur LED fait du système Maxos LED Industry une solution véritablement durable.

Avantages

- Économies d'énergie considérables pour un investissement limité
- Lumière confortable, durée de vie élevée
- Compatibilité avec le système de réglettes Maxos éprouvé

Maxos LED

Fonctions

- Panneaux LED moyenne puissance ; unité LED interchangeable
- Efficacité pouvant atteindre 165 lm/W
- Plaques d'appareillage LED pour réglettes de longueur T5 et TL-D (flux lumineux élevé) ; plaques d'appareillage LED de remplacement avec flux lumineux identique à celui des solutions T5 et TL-D installées (puissance inférieure)
- Choix de lentilles à faisceau intensif, semi-intensif, asymétrique double ou asymétrique
- Compatible avec nos rails Maxos et TTX400 standard pour longueurs TL5 49 W et TL-D 58 W

Application

- Industrie
- Entrepôts
- Supermarchés, magasins de bricolage, magasins de produits électroniques
- Show-rooms


Versions



Maxos LED Industry

IPPR 4MX850i 0007

Schéma dimensionnel



Maxos LED

Détails sur le produit



IPDP_4MX850i_0001-Detail
photo



IPDP_4MX850i_0003-Detail
photo



IPDP_4MX850i_0005-Detail
photo

Maxos LED


Informations générales	
Ballast/pilote inclus	Oui
Appareillage	-
Code famille lampe	LED40S
Source lumineuse remplaçable	Non
Nombre d'appareillages	1 unité
Service Tag	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	166 lm/W
Flux lumineux	4 000 lm
Nombre de sources lumineuses	1
Type d'optique	Faisceau intensif
Fonctionnement et électricité	
Classe de protection IEC	Classe électrique I
Tension d'entrée	220-240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Consommation électrique	24 W
Convient pour la commutation aléatoire	Non applicable
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Niveau de gradation maximal	1%
Mécanique et boîtier	
Type de cache optique/de lentille	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle
Code de protection contre les chocs méca.	IK02
Code d'indice de protection	IP20
Approbation et application	
Plage de température ambiante	-20 à +35 °C
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Essai au fil incandescent	-
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Performances initiales (conformité à la norme IEC)	
Chromaticité initiale	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Données du produit	
Code de la famille de produits	4MX850

Mécanique et boîtier


Order Code	Full Product Name	Couleur du boîtier
910629122526	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	Argent
910629121726	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	Blanc

Maxos LED

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910629121726



Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910629122526



© 2025 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d aucun devis ni d aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.

www.lighting.philips.com

2025, décembre 13 - Les données sont sujettes à changement