



Maxos LED Industry – en innovativ och flexibel lösning som ger perfekt ljusflöde

Kunder inom industri- och butikssektorn behöver lösningar för allmänbelysning som både ger försvarbar avkastning och uppfyller alla gällande normer för stormarknader och industritillämpningar. För en begränsad investering ger Maxos LED Industry den bästa energibesparingen i klassen samtidigt som ljusstyrkan är hög och har rätt färgtemperatur och bländningsfaktor. Det minimalistiska systemet Maxos LED Industry består av utbytbara LED-skivor med medelhög effekt monterade på en vanlig Maxos armaturskena.

Valmöjligheten mellan medel- och bredstrålande linser ger flexibel ljusfördelning. Jämfört med en konventionell lysrörsinstallation ger denna mycket effektiva LED-lösning fullständig återbetalning på mindre än tre år. Och det finns fler fördelar: användningen av vår uppgraderbara LED-enhetsplattform gör Maxos LED Industry till en framtidssäker lösning.

Fördelar

- Hög energibesparing med en begränsad investering
- Komfortabel belysning, lång livslängd
- Kompatibel med välbeprövade Maxos-lysrör

Applications

- Industri
- Lager
- Stormarknader, gör-det-själv-butiker, elektronikåterförsäljare
- Visningslokaler

Versions




Maxos LED Industry




IPPR 4MX850i 0007

Måttskiss



4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH




4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI

Produktinformation

IPDP_4MX850i_0001-Detail
photo



IPDP_4MX850i_0003-Detail
photo





Allmän information

Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon	-
Driftdon ingår	Ja
Service tag	Ja

Ljusteknik

Färgåtergivningsindex	>80
Antal ljuskällor	1
Ljuskällans spridningsvinkel	120 °

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Lämplig för sluppmässig brytning	Ej tillämpligt
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I

Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
Max. dimringsnivå	1%

Mekanik och armaturhus

Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0.2 J standard]
Typ av optisk kåpa	Kupa/kåpa av polymetylmetakrylat

Användning och godkännande

Glödtrådstest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Omgivningstemperatur	-20 till +35 °C

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
------------------------	--------

Produktdata

Produktfamiljskod	4MX850 [Maxos Led Industry]
-------------------	-----------------------------

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Lampfamiljskod
910629121026	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	LED55S
910629121126	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	LED55S
910629121426	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	LED55S
910629121526	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	LED55S
910629122426	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	LED40S
910629122526	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	LED40S
910629122626	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	LED40S
910629123026	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	LED40S
910629123126	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	LED40S
910629126126	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	LED40S
910629120126	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	LED55S
910629120226	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	LED55S
910629120726	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	LED55S
910629121826	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	LED40S
910629122126	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	LED40S
910629124826	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	LED55S
910629124926	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	LED55S
910629125626	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	LED40S
910629125926	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	LED40S
910629158026	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	LED66S
910629158126	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	LED66S
910629158226	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	LED66S

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Optiktyp
910629121026	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	5 500 lm	3000 K	169 lm/W	Bredstrålande spridningsvinkel
910629121126	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	5 500 lm	4000 K	169 lm/W	Bredstrålande spridningsvinkel
910629121426	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	5 500 lm	3000 K	169 lm/W	Bredstrålande spridningsvinkel
910629121526	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	5 500 lm	4000 K	169 lm/W	Bredstrålande spridningsvinkel
910629122426	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	4 000 lm	3000 K	166 lm/W	Smalstrålande spridningsvinkel
910629122526	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	4 000 lm	4000 K	166 lm/W	Smalstrålande spridningsvinkel
910629122626	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	4 000 lm	3000 K	166 lm/W	Bredstrålande spridningsvinkel
910629123026	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	4 000 lm	3000 K	166 lm/W	Bredstrålande spridningsvinkel
910629123126	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	4 000 lm	4000 K	166 lm/W	Bredstrålande spridningsvinkel
910629126126	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	4 000 lm	4000 K	166 lm/W	Dubbelasymmetrisk optik 20°
910629120126	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	5 500 lm	4000 K	169 lm/W	Smalstrålande spridningsvinkel
910629120226	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	5 500 lm	3000 K	169 lm/W	Bredstrålande spridningsvinkel
910629120726	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	5 500 lm	4000 K	169 lm/W	Bredstrålande spridningsvinkel
910629121826	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	4 000 lm	3000 K	166 lm/W	Bredstrålande spridningsvinkel
910629122126	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	4 000 lm	4000 K	166 lm/W	Smalstrålande spridningsvinkel
910629124826	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	5 500 lm	3000 K	169 lm/W	Dubbelasymmetrisk optik 20°
910629124926	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	5 500 lm	4000 K	169 lm/W	Dubbelasymmetrisk optik 20°
910629125626	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	4 000 lm	3000 K	166 lm/W	Dubbelasymmetrisk optik 20°
910629125926	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	4 000 lm	4000 K	166 lm/W	Dubbelasymmetrisk optik 20°
910629158026	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	6 600 lm	4000 K	166 lm/W	Dubbelasymmetrisk optik 20°
910629158126	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	6 600 lm	4000 K	166 lm/W	Bredstrålande spridningsvinkel
910629158226	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	6 600 lm	4000 K	166 lm/W	Smalstrålande spridningsvinkel

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Strömförbrukning
910629121026	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	32,5 W
910629121126	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	32,5 W
910629121426	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	32,5 W
910629121526	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	32,5 W
910629122426	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	24 W
910629122526	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	24 W
910629122626	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	24 W
910629123026	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	24 W
910629123126	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	24 W
910629126126	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	24 W
910629120126	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	32,5 W
910629120226	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	32,5 W
910629120726	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	32,5 W
910629121826	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	24 W
910629122126	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	24 W

Order Code	Full Product Name	Strömförbrukning
910629124826	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	32,5 W
910629124926	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	32,5 W
910629125626	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	24 W
910629125926	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	24 W
910629158026	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	39 W
910629158126	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	39 W
910629158226	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	39 W

Mekanik och armaturhus


Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
910629121026	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	Silver
910629121126	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	Silver
910629121426	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	Silver
910629121526	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	Silver
910629122426	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	Silver
910629122526	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	Silver
910629122626	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	Silver
910629123026	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	Silver
910629123126	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	Silver
910629126126	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	Silver
910629120126	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	Vit
910629120226	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	Vit
910629120726	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	Vit
910629121826	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	Vit
910629122126	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	Vit
910629124826	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	Vit
910629124926	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	Vit
910629125626	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	Vit
910629125926	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	Vit
910629158026	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	Vit
910629158126	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	Vit
910629158226	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	Vit


Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910629121026	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
910629121126	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
910629121426	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
910629121526	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
910629122426	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5


Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910629122526	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
910629122626	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
910629123026	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
910629123126	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
910629126126	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
910629120126	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
910629120226	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
910629120726	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
910629121826	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
910629122126	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
910629124826	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
910629124926	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
910629125626	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
910629125926	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
910629158026	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
910629158126	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
910629158226	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5

Polar normal diagrams







4MX850I - 910629121126




4MX850I - 910629158226




4MX850I - 910629121526




4MX850I - 910629122126




4MX850I - 910629122526




4MX850I - 910629120126



4MX850I - 910629120726



4MX850I - 910629124926



4MX850I - 910629158026