



# La solución LEDTube T8 asequible

## Tubos LED Ecofit T8

Actualizá tus tubos LED con los tubos LED Ecofit, que son eficientes y de larga duración. Los tubos LED Ecofit son una forma fácil y rápida de reemplazar tus antiguos tubos fluorescentes con la tecnología LED eficiente y moderna. Buena calidad de luz con un efecto de iluminación natural para uso en aplicaciones de iluminación general con una inversión inicial baja. Es una solución ecológica.

### Beneficios

- Hasta un 50 % de ahorro de energía en comparación con los sistemas fluorescentes convencionales
- Instalación sencilla: reemplazo por renovación de lámparas T8 existentes con una mejor calidad de luz
- Baja inversión inicial

### Características

- Solución de renovación con vida útil prolongada de 15 000 horas
- Hasta un 50 % de ahorro de energía
- Encendido instantáneo, sin centelleo ni zumbido

### Aplicaciones

- Aplicaciones del hogar
- Oficinas pequeñas y vendedores minoristas


# Tubos LED Ecofit T8

## Versions




LEDtube\_ECO\_LATAM\_14W\_G13-SPP

## Plano de dimensiones



Product	D1	D2	A1	A2	A3
ECOFIT E LEDtube 1200mm 14W 765 T8 CT WV	25.7 mm	28 mm	1,198 mm	1,205 mm	1,212 mm
ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 740 T8 WV	25.7 mm	28 mm	1,198 mm	1,205 mm	1,212 mm
ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 740 T8 WV	25.7 mm	28 mm	588.5 mm	595.5 mm	602.5 mm



Product	D1	D2	A1	A2	A3
ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 740 T8 VWV	25.7 mm	28 mm	1,199.4 mm	1,206.5 mm	1,213.6 mm
ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 765 T8 VWV	25.7 mm	28 mm	1,199.4 mm	1,206.5 mm	1,213.6 mm
ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 740 T8 VWV	25.7 mm	28 mm	588.5 mm	595.5 mm	602.5 mm
ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 765 T8 VWV	25.7 mm	28 mm	588.5 mm	595.5 mm	602.5 mm

# Tubos LED Ecofit T8

## Información general

Tapa-base	G13
Ciclo del interruptor	50,000
Vida útil nominal	15,000 hora(s)

## Información técnica sobre la luz

Índice de producción de color (IRC)	70
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

## Operación y aspectos eléctricos

Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s

## Controles y atenuación

Regulable	No
-----------	----

## Mecánica y carcasa

Forma del foco	T8
----------------	----

## Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz (nominal)	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Código de color	Flujo luminoso
929003560211	ECOFIT E LEDtube 1200mm 14W 765 T8 CT WV	120 °	6500 K	765	1,400 lm
929003561411	ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 740 T8 WV	240 °	4000 K	740	1,600 lm
929003561611	ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 740 T8 WV	240 °	4000 K	740	800 lm
929004300712	ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 740 T8 VWV	240 °	4000 K	740	1,600 lm
929004300812	ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 765 T8 VWV	240 °	6500 K	765	1,600 lm
929004300912	ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 740 T8 VWV	240 °	4000 K	740	800 lm
929004301012	ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 765 T8 VWV	240 °	6500 K	765	800 lm

## Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Frecuencia de línea	Consumo de energía	Equivalente en potencia en vatios
929003560211	ECOFIT E LEDtube 1200mm 14W 765 T8 CT WV	50 to 60 Hz	14 W	-
929003561411	ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 740 T8 WV	50 to 60 Hz	16 W	-
929003561611	ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 740 T8 WV	50 to 60 Hz	8 W	-
929004300712	ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 740 T8 VWV	-	16 W	36 W

Order Code	Full Product Name	Frecuencia de línea	Consumo de energía	Equivalente en potencia en vatios
929004300812	ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 765 T8 VWV	-	16 W	36 W
929004300912	ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 740 T8 VWV	-	8 W	18 W
929004301012	ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 765 T8 VWV	-	8 W	18 W

## Temperatura

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929003560211	ECOFIT E LEDtube 1200mm 14W 765 T8 CT WV	60 °C
929003561411	ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 740 T8 WV	50 °C
929003561611	ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 740 T8 WV	50 °C
929004300712	ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 740 T8 VWV	60 °C

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929004300812	ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 765 T8 VWV	60 °C
929004300912	ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 740 T8 VWV	60 °C
929004301012	ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 765 T8 VWV	60 °C

## Mecánica y carcasa

Order Code	Full Product Name	Acabado de la luz
929003560211	ECOFIT E LEDtube 1200mm 14W 765 T8 CT WV	Transparente
929003561411	ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 740 T8 WV	Blanco

Order Code	Full Product Name	Acabado de la luz
929003561611	ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 740 T8 WV	Blanco
929004300712	ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 740 T8 VWV	Blanco



# Tubos LED Ecofit T8

Order Code	Full Product Name	Acabado de la luz
929004300812	ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 765 T8 VVW	Blanco
929004300912	ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 740 T8 VVW	Blanco

Order Code	Full Product Name	Acabado de la luz
929004301012	ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 765 T8 VVW	Blanco

## Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
929003560211	ECOFIT E LEDtube 1200mm 14W 765 T8 CT WV	-20 °C a 45 °C
929003561411	ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 740 T8 WV	-20 °C a 45 °C
929003561611	ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 740 T8 WV	-20 °C a 45 °C
929004300712	ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 740 T8 VVW	-20 a +45 °C
929004300812	ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 765 T8 VVW	-20 a +45 °C
929004300912	ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 740 T8 VVW	-20 a +45 °C
929004301012	ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 765 T8 VVW	-20 a +45 °C



## Tubos LED Ecofit T8

