



La solución LEDTube T8 asequible

Tubos LED Ecofit T8

Actualizá tus tubos LED con los tubos LED Ecofit, que son eficientes y de larga duración. Los tubos LED Ecofit son una forma fácil y rápida de reemplazar tus antiguos tubos fluorescentes con la tecnología LED eficiente y moderna. Buena calidad de luz con un efecto de iluminación natural para uso en aplicaciones de iluminación general con una inversión inicial baja. Es una solución ecológica.

Beneficios

- Hasta un 50 % de ahorro de energía en comparación con los sistemas fluorescentes convencionales
- Instalación sencilla: reemplazo por renovación de lámparas T8 existentes con una mejor calidad de luz
- Baja inversión inicial

Características



- Solución de renovación con vida útil prolongada de 15 000 horas
- Hasta un 50 % de ahorro de energía
- Encendido instantáneo, sin centelleo ni zumbido

Aplicaciones

- Aplicaciones del hogar
- Oficinas pequeñas y vendedores minoristas

Tubos LED Ecofit T8

Plano de dimensiones



Product	D1	D2	A1	A2	A3
ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 740 T8 WV	25.7 mm	28 mm	1,198 mm	1,205 mm	1,212 mm
ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 765 T8 WV	25.7 mm	28 mm	1,198 mm	1,205 mm	1,212 mm
ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 740 T8 WV	25.7 mm	28 mm	588.5 mm	595.5 mm	602.5 mm
ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 765 T8 WV	25.7 mm	28 mm	588.5 mm	595.5 mm	602.5 mm

Product	D1	D2	A1	A2	A3
ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 740 T8 VVWV	25.7 mm	28 mm	1,199.4 mm	1,206.5 mm	1,213.6 mm
ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 765 T8 VVWV	25.7 mm	28 mm	1,199.4 mm	1,206.5 mm	1,213.6 mm
ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 740 T8 VVWV	25.7 mm	28 mm	588.5 mm	595.5 mm	602.5 mm
ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 765 T8 VVWV	25.7 mm	28 mm	588.5 mm	595.5 mm	602.5 mm

Información general

Tapa-base	G13
Ciclo del interruptor	50,000
Vida útil nominal	15,000 hora(s)

Información técnica sobre la luz

Ángulo de haz (nominal)	240 °
Índice de producción de color (IRC)	70
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos

Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s

Controles y atenuación

Regulable	No
-----------	----

Mecánica y carcasa

Acabado de la luz	Blanco
Forma del foco	T8

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Código de color	Flujo luminoso
929003561411	ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 740 T8 WV	4000 K	740	1,600 lm
929003561511	ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 765 T8 WV	6500 K	765	1,600 lm
929003561611	ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 740 T8 WV	4000 K	740	800 lm
929003561711	ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 765 T8 WV	6500 K	765	800 lm
929004300712	ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 740 T8 VVWV	4000 K	740	1,600 lm
929004300812	ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 765 T8 VVWV	6500 K	765	1,600 lm
929004300912	ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 740 T8 VVWV	4000 K	740	800 lm
929004301012	ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 765 T8 VVWV	6500 K	765	800 lm

Operación y aspectos eléctricos

Tubos LED Ecofit T8

Order Code	Full Product Name	Frecuencia de línea	Consumo de energía	Equivalente en potencia en vatios
929003561411	ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 740 T8 WV	50 to 60 Hz	16 W	-
929003561511	ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 765 T8 WV	50 to 60 Hz	16 W	-
929003561611	ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 740 T8 WV	50 to 60 Hz	8 W	-
929003561711	ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 765 T8 WV	50 to 60 Hz	8 W	-

Order Code	Full Product Name	Frecuencia de línea	Consumo de energía	Equivalente en potencia en vatios
929004300712	ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 740 T8 VWV	-	16 W	36 W
929004300812	ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 765 T8 VWV	-	16 W	36 W
929004300912	ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 740 T8 VWV	-	8 W	18 W
929004301012	ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 765 T8 VWV	-	8 W	18 W


Temperatura

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929003561411	ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 740 T8 WV	50 °C
929003561511	ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 765 T8 WV	50 °C
929003561611	ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 740 T8 WV	50 °C
929003561711	ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 765 T8 WV	50 °C

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929004300712	ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 740 T8 VWV	60 °C
929004300812	ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 765 T8 VWV	60 °C
929004300912	ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 740 T8 VWV	60 °C
929004301012	ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 765 T8 VWV	60 °C

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
929003561411	ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 740 T8 WV	-20 °C a 45 °C
929003561511	ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 765 T8 WV	-20 °C a 45 °C
929003561611	ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 740 T8 WV	-20 °C a 45 °C
929003561711	ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 765 T8 WV	-20 °C a 45 °C
929004300712	ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 740 T8 VWV	-20 a +45 °C
929004300812	ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 765 T8 VWV	-20 a +45 °C
929004300912	ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 740 T8 VWV	-20 a +45 °C
929004301012	ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 765 T8 VWV	-20 a +45 °C



Tubos LED Ecofit T8

