



Tu lámpara LED cotidiana

Lámparas LED Essential

Las Essential LEDbulbs son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Además, ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan el costo de inversión inicial.

Beneficios

- Hasta un 90 % de ahorro de energía en comparación con las lámparas incandescentes tradicionales
- Costos de mantenimiento más bajos
- Baja inversión inicial

Características

- Fácil renovación con E27 existente
- Vida útil de hasta 10 000 horas
- No regulable
- Luz sin UV ni IR

Aplicaciones

- Aplicaciones del hogar

Lámparas LED Essential

Versions






LEDbulb ECC A65 E27 FR



LEDbulb ECC A60 E27 FR

Plano de dimensiones



Product	D	C
ESS LEDBulb 7.5W E27 3000K HV 1PF/20 AR	60 mm	107 mm
ESS LEDBulb 7.5W E27 6500K HV 1PF/20 AR	60 mm	107 mm

Product	D	C
ESS LEDBulb 14W E27 3000K HV 1PF/20 AR	60 mm	120 mm
ESS LEDBulb 14W E27 6500K HV 1PF/20 AR	60 mm	120 mm

Product	D	C
ESS LEDBulb 12W E27 3000K HV 2PF/10 AR	60 mm	109 mm
ESS LEDBulb 12W E27 6500K HV 1PF/20 AR	60 mm	109 mm
ESS LEDBulb 12W E27 6500K HV 2PF/10 AR	60 mm	109 mm
ESS LEDBulb 12W E27 6500K HV 3PF/6 AR	60 mm	109 mm
ESS LEDBulb 9W E27 3000K HV 1PF/20 AR	60 mm	109 mm
ESS LEDBulb 9W E27 3000K HV 2PF/10 AR	60 mm	109 mm
ESS LEDBulb 9W E27 6500K HV 1PF/20 AR	60 mm	109 mm
ESS LEDBulb 9W E27 6500K HV 2PF/10 AR	60 mm	109 mm
ESS LEDBulb 9W E27 6500K HV 3PF/6 AR	60 mm	109 mm

Lámparas LED Essential

Información general

Tapa-base	E27
Ciclo del interruptor	50,000
Vida útil nominal	12,000 hora(s)

Información técnica sobre la luz

Ángulo de haz (nominal)	150 °
Índice de producción de color (IRC)	90
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos

Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s

Controles y atenuación

Regulable	No
-----------	----

Mecánica y carcasa

Acabado de la luz	Blanco
Forma del foco	A60

Aprobación y aplicación

Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
-------------------------------	----------------

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada		Código de color	Flujo luminoso
		(nominal)			
929003483292	ESS LEDBulb 14W E27 3000K HV 1PF/20 AR	3000 K		930	1,300 lm
929003483392	ESS LEDBulb 14W E27 6500K HV 1PF/20 AR	6500 K		965	1,400 lm
929003482692	ESS LEDBulb 7.5W E27 3000K HV 1PF/20 AR	3000 K		930	660 lm
929003482792	ESS LEDBulb 7.5W E27 6500K HV 1PF/20 AR	6500 K		965	700 lm
929003482892	ESS LEDBulb 9W E27 3000K HV 1PF/20 AR	3000 K		930	870 lm
929003482895	ESS LEDBulb 9W E27 3000K HV 2PF/10 AR	3000 K		930	870 lm
929003482992	ESS LEDBulb 9W E27 6500K HV 1PF/20 AR	6500 K		965	920 lm
929003482995	ESS LEDBulb 9W E27 6500K HV 2PF/10 AR	6500 K		965	920 lm
929003482996	ESS LEDBulb 9W E27 6500K HV 3PF/6 AR	6500 K		965	920 lm
929003483095	ESS LEDBulb 12W E27 3000K HV 2PF/10 AR	3000 K		930	1,110 lm
929003483192	ESS LEDBulb 12W E27 6500K HV 1PF/20 AR	6500 K		965	1,210 lm
929003483195	ESS LEDBulb 12W E27 6500K HV 2PF/10 AR	6500 K		965	1,210 lm
929003483196	ESS LEDBulb 12W E27 6500K HV 3PF/6 AR	6500 K		965	1,210 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Equivalente en potencia en vatios	Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Equivalente en potencia en vatios
929003483292	ESS LEDBulb 14W E27 3000K HV 1PF/20 AR	14 W	100 W	929003482995	ESS LEDBulb 9W E27 6500K HV 2PF/10 AR	9 W	80 W
929003483392	ESS LEDBulb 14W E27 6500K HV 1PF/20 AR	14 W	100 W	929003482996	ESS LEDBulb 9W E27 6500K HV 3PF/6 AR	9 W	80 W
929003482692	ESS LEDBulb 7.5W E27 3000K HV 1PF/20 AR	7.5 W	65 W	929003483095	ESS LEDBulb 12W E27 3000K HV 2PF/10 AR	12 W	95 W
929003482792	ESS LEDBulb 7.5W E27 6500K HV 1PF/20 AR	7.5 W	65 W	929003483192	ESS LEDBulb 12W E27 6500K HV 1PF/20 AR	12 W	95 W
929003482892	ESS LEDBulb 9W E27 3000K HV 1PF/20 AR	9 W	80 W	929003483195	ESS LEDBulb 12W E27 6500K HV 2PF/10 AR	12 W	95 W
929003482895	ESS LEDBulb 9W E27 3000K HV 2PF/10 AR	9 W	80 W	929003483196	ESS LEDBulb 12W E27 6500K HV 3PF/6 AR	12 W	95 W
929003482992	ESS LEDBulb 9W E27 6500K HV 1PF/20 AR	9 W	80 W				

Temperatura

Lámparas LED Essential

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929003483292	ESS LEDBulb 14W E27 3000K HV 1PF/20 AR	105 °C
929003483392	ESS LEDBulb 14W E27 6500K HV 1PF/20 AR	105 °C
929003482692	ESS LEDBulb 7.5W E27 3000K HV 1PF/20 AR	95 °C
929003482792	ESS LEDBulb 7.5W E27 6500K HV 1PF/20 AR	95 °C
929003482892	ESS LEDBulb 9W E27 3000K HV 1PF/20 AR	100 °C
929003482895	ESS LEDBulb 9W E27 3000K HV 2PF/10 AR	100 °C
929003482992	ESS LEDBulb 9W E27 6500K HV 1PF/20 AR	100 °C
929003482995	ESS LEDBulb 9W E27 6500K HV 2PF/10 AR	100 °C
929003482996	ESS LEDBulb 9W E27 6500K HV 3PF/6 AR	100 °C
929003483095	ESS LEDBulb 12W E27 3000K HV 2PF/10 AR	105 °C
929003483192	ESS LEDBulb 12W E27 6500K HV 1PF/20 AR	105 °C
929003483195	ESS LEDBulb 12W E27 6500K HV 2PF/10 AR	105 °C
929003483196	ESS LEDBulb 12W E27 6500K HV 3PF/6 AR	105 °C

