

Standard LED bulbs

6979538



A solução acessível de lâmpada LED

As Standard LED bulbs são compatíveis com as instalações existentes com base E27 e foram desenvolvidas para substituição das lâmpadas halógenas incandescentes e de economia de energia. Elas oferecem uma enorme economia de energia e minimizam os custos de manutenção. A Standard LED bulb é a lâmpada perfeita para suas necessidades básicas de iluminação e oferece uma luz agradável e o desempenho que você espera de uma tecnologia LED com preço acessível.

Benefícios

- Essa lâmpada, com design original e elegante, é uma substituição perfeita para as lâmpadas foscas convencionais.
- Até 90% de economia de energia em comparação com as lâmpadas incandescentes tradicionais
- Longa vida útil e menores custos de manutenção

Applications

- Hotéis, restaurantes, bares, cafés
- Quartos de hotel, saguões, corredores, escadas, banheiros

Características

- Fácil retrofit com os soquetes E27 existentes
- Iluminação plena instantânea: as lâmpadas de LED Philips oferecem um nível pleno de iluminação assim que ligadas.

- Longa vida útil e ótima qualidade de luz
- Disponíveis em 3.000K e 6.500K
- Iluminação sem ultravioleta e infravermelho

Versions



LEDbulb A65 E27 FR P1



LEDbulb LATAM1 A70 E27 FR



LEDbulb A60 E27 FR P2




LEDbulb A60 E27 FR P1




LEDbulb LATAM1 A80 E27 FR


Desenho dimensional




Product	D	C
LEDBulb 11W E27 3000K W 1PF/40 BR	60 mm	120 mm
LEDBulb 11W E27 4000K W 1PF/40 BR	60 mm	120 mm
LEDBulb 11W E27 6500K W 1PF/40 BR	60 mm	120 mm
LEDBulb 13W E27 3000K W 1PF/40 BR	60 mm	120 mm
LEDBulb 13W E27 6500K W 1PF/40 BR	60 mm	120 mm
LEDBulb 16W E27 3000K W 1PF/40 BR	60 mm	120 mm
LEDBulb 16W E27 6500K W 1PF/40 BR	60 mm	120 mm




Product	D	C
LEDBulb 18W E27 6500K W A70 1PF/6 BR	71 mm	142 mm



Product	D	C
LEDBulb 4.5W E27 3000K W 1PF/40 BR	60 mm	108 mm
LEDBulb 4.5W E27 6500K W 1PF/40 BR	60 mm	108 mm
LEDBulb 7W E27 3000K W 1PF/40 BR	60 mm	108 mm
LEDBulb 7W E27 6500K W 1PF/40 BR	60 mm	108 mm



Product	D	C
LEDBulb 22W E27 6500K W A80 1PF/6 BR	80 mm	156 mm



Product	D	C
LEDBulb 9W E27 3000K W 1PF/40 BR	60 mm	108 mm
LEDBulb 9W E27 4000K W 1PF/40 BR	60 mm	108 mm
LEDBulb 9W E27 6500K W 1PF/40 BR	60 mm	108 mm

Informações gerais

Casquilho	E27
Vida útil nominal	25.000 hora(s)
Ciclo de comutação	50.000

Dados técnicos de luz

Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Dados elétricos e de operação

Line Frequency	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50° a 60° Hz
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s

Controles e dimerização

Regulável	Não
-----------	-----

Dados mecânicos e de compartimento

Acabamento de lâmpada	Fosco
-----------------------	-------

Dados técnicos de luz

Order Code	Full Product Name	Código da cor	Ângulo do feixe (Nom.)	Fluxo luminoso	Temperatura de cor correlacionada (nom.)
929002984512	LEDBulb 13W E27 3000K W 1PF/40 BR	830	180 °	1.311 lm	3000 K
929002984612	LEDBulb 13W E27 6500K W 1PF/40 BR	865	180 °	1.311 lm	6500 K
929002984712	LEDBulb 16W E27 3000K W 1PF/40 BR	830	180 °	1.521 lm	3000 K

Order Code	Full Product Name	Código da cor	Ângulo do feixe (Nom.)	Fluxo luminoso	Temperatura de cor correlacionada (nom.)
929002984812	LEDBulb 16W E27 6500K W 1PF/40 BR	865	180 °	1.521 lm	6500 K
929003532112	LEDBulb 11W E27 3000K W 1PF/40 BR	830	180 °	1.018 lm	3000 K
929003532212	LEDBulb 11W E27 4000K W 1PF/40 BR	840	180 °	1.018 lm	4000 K
929003532312	LEDBulb 11W E27 6500K W 1PF/40 BR	865	180 °	1.018 lm	6500 K
929002428392	LEDBulb 18W E27 6500K W A70 1PF/6 BR	865	150 °	1.800 lm	6500 K
929002037412	LEDBulb 4.5W E27 3000K W 1PF/40 BR	830	180 °	480 lm	3000 K
929002037512	LEDBulb 4.5W E27 6500K W 1PF/40 BR	865	180 °	480 lm	6500 K
929002037612	LEDBulb 7W E27 3000K W 1PF/40 BR	830	180 °	560 lm	3000 K
929002037712	LEDBulb 7W E27 6500K W 1PF/40 BR	865	180 °	560 lm	6500 K
929002037812	LEDBulb 9W E27 3000K W 1PF/40 BR	830	180 °	806 lm	3000 K
929002037912	LEDBulb 9W E27 4000K W 1PF/40 BR	840	180 °	806 lm	4000 K
929002038012	LEDBulb 9W E27 6500K W 1PF/40 BR	865	180 °	806 lm	6500 K
929002428492	LEDBulb 22W E27 6500K W A80 1PF/6 BR	865	150 °	2.300 lm	6500 K

Dados elétricos e de operação

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia	Potência equivalente
929002984512	LEDBulb 13W E27 3000K W 1PF/40 BR	13 W	90 W
929002984612	LEDBulb 13W E27 6500K W 1PF/40 BR	13 W	90 W
929002984712	LEDBulb 16W E27 3000K W 1PF/40 BR	16 W	100 W
929002984812	LEDBulb 16W E27 6500K W 1PF/40 BR	16 W	100 W
929003532112	LEDBulb 11W E27 3000K W 1PF/40 BR	11 W	75 W
929003532212	LEDBulb 11W E27 4000K W 1PF/40 BR	11 W	75 W
929003532312	LEDBulb 11W E27 6500K W 1PF/40 BR	11 W	75 W
929002428392	LEDBulb 18W E27 6500K W A70 1PF/6 BR	18 W	110 W
929002037412	LEDBulb 4.5W E27 3000K W 1PF/40 BR	4,5 W	35 W
929002037512	LEDBulb 4.5W E27 6500K W 1PF/40 BR	4,5 W	35 W
929002037612	LEDBulb 7W E27 3000K W 1PF/40 BR	7 W	40 W
929002037712	LEDBulb 7W E27 6500K W 1PF/40 BR	7 W	40 W
929002037812	LEDBulb 9W E27 3000K W 1PF/40 BR	9 W	60 W
929002037912	LEDBulb 9W E27 4000K W 1PF/40 BR	9 W	60 W
929002038012	LEDBulb 9W E27 6500K W 1PF/40 BR	9 W	60 W
929002428492	LEDBulb 22W E27 6500K W A80 1PF/6 BR	22 W	140 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	T-máxima na caixa (Nom)
929002984512	LEDBulb 13W E27 3000K W 1PF/40 BR	95 °C
929002984612	LEDBulb 13W E27 6500K W 1PF/40 BR	95 °C
929002984712	LEDBulb 16W E27 3000K W 1PF/40 BR	95 °C
929002984812	LEDBulb 16W E27 6500K W 1PF/40 BR	95 °C
929003532112	LEDBulb 11W E27 3000K W 1PF/40 BR	95 °C

Order Code	Full Product Name	T-máxima na caixa (Nom)
929003532212	LEDBulb 11W E27 4000K W 1PF/40 BR	95 °C
929003532312	LEDBulb 11W E27 6500K W 1PF/40 BR	95 °C
929002428392	LEDBulb 18W E27 6500K W A70 1PF/6 BR	90 °C
929002037412	LEDBulb 4.5W E27 3000K W 1PF/40 BR	60 °C
929002037512	LEDBulb 4.5W E27 6500K W 1PF/40 BR	60 °C
929002037612	LEDBulb 7W E27 3000K W 1PF/40 BR	85 °C
929002037712	LEDBulb 7W E27 6500K W 1PF/40 BR	85 °C
929002037812	LEDBulb 9W E27 3000K W 1PF/40 BR	90 °C
929002037912	LEDBulb 9W E27 4000K W 1PF/40 BR	90 °C
929002038012	LEDBulb 9W E27 6500K W 1PF/40 BR	90 °C
929002428492	LEDBulb 22W E27 6500K W A80 1PF/6 BR	90 °C

Dados mecânicos e de compartimento

Order Code	Full Product Name	Forma da lâmpada
929002984512	LEDBulb 13W E27 3000K W 1PF/40 BR	A60
929002984612	LEDBulb 13W E27 6500K W 1PF/40 BR	A60
929002984712	LEDBulb 16W E27 3000K W 1PF/40 BR	A60
929002984812	LEDBulb 16W E27 6500K W 1PF/40 BR	A60
929003532112	LEDBulb 11W E27 3000K W 1PF/40 BR	A60
929003532212	LEDBulb 11W E27 4000K W 1PF/40 BR	A60
929003532312	LEDBulb 11W E27 6500K W 1PF/40 BR	A60
929002428392	LEDBulb 18W E27 6500K W A70 1PF/6 BR	A70
929002037412	LEDBulb 4.5W E27 3000K W 1PF/40 BR	A60
929002037512	LEDBulb 4.5W E27 6500K W 1PF/40 BR	A60
929002037612	LEDBulb 7W E27 3000K W 1PF/40 BR	A60
929002037712	LEDBulb 7W E27 6500K W 1PF/40 BR	A60
929002037812	LEDBulb 9W E27 3000K W 1PF/40 BR	A60
929002037912	LEDBulb 9W E27 4000K W 1PF/40 BR	A60
929002038012	LEDBulb 9W E27 6500K W 1PF/40 BR	A60
929002428492	LEDBulb 22W E27 6500K W A80 1PF/6 BR	A80

Aprovação e aplicação

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente
929002984512	LEDBulb 13W E27 3000K W 1PF/40 BR	-20 °C a 45 °C
929002984612	LEDBulb 13W E27 6500K W 1PF/40 BR	-20 °C a 45 °C
929002984712	LEDBulb 16W E27 3000K W 1PF/40 BR	-20 °C a 45 °C
929002984812	LEDBulb 16W E27 6500K W 1PF/40 BR	-20 °C a 45 °C
929003532112	LEDBulb 11W E27 3000K W 1PF/40 BR	-20 °C a 45 °C
929003532212	LEDBulb 11W E27 4000K W 1PF/40 BR	-20 °C a 45 °C
929003532312	LEDBulb 11W E27 6500K W 1PF/40 BR	-20 °C a 45 °C

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente
929002428392	LEDBulb 18W E27 6500K W A70 1PF/6 BR	-20 a 45 °C
929002037412	LEDBulb 4.5W E27 3000K W 1PF/40 BR	-20 °C a 45 °C
929002037512	LEDBulb 4.5W E27 6500K W 1PF/40 BR	-20 °C a 45 °C
929002037612	LEDBulb 7W E27 3000K W 1PF/40 BR	-20 °C a 45 °C
929002037712	LEDBulb 7W E27 6500K W 1PF/40 BR	-20 °C a 45 °C
929002037812	LEDBulb 9W E27 3000K W 1PF/40 BR	-20 °C a 45 °C
929002037912	LEDBulb 9W E27 4000K W 1PF/40 BR	-20 °C a 45 °C
929002038012	LEDBulb 9W E27 6500K W 1PF/40 BR	-20 °C a 45 °C
929002428492	LEDBulb 22W E27 6500K W A80 1PF/6 BR	-20 a 45 °C

