

SceneSwitch LED spot

7178651



Useita valaistusasetuksia yhdellä kohdelampulla

Tietyt hetket vaativat viileää valoa, toiset taas lämmintä, miellyttävää hehkua. Philipsin SceneSwitch LEDspot -lampuilla saat useita valaistusasetuksia yhdessä kohdelampussa. Erillistä himmennintä ei tarvita! Muuta valaistusta rentoutumiseen, harrastuksiin, vapaa-aikaan tai työntekoon sopivaksi. Toimii nykyisellä valokatkaisijalla, lisäosia tai erillistä asennusta ei tarvita.

Hyödyt

- Aseta valaistusasetus helposti käyttämällä olemassa olevaa valokatkaisijaa
- Himmennintä tai muuta lisäosaa ei tarvita
- Palauttaa viimeksi käytetyn valaistusasetuksen automaattisesti

Applications

- Avoimet sisävalaisimet (joissa on vähintään 10 mm:n avoin/vapaa ilmarako)
- Korostus- ja yleisvalaistus (esimerkiksi hotelleissa, myymälöissä ja toimistoissa)

Ominaisuudet


- Yksi lamppu, useita valaistusasetuksia
- Helppo asennus
- Sisäänrakennettu muistisiru

Versions



CorePro LEDspot MV 25W
GU10 830 36D

Mittapiirros



Product	D	C
LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4	50 mm	54 mm

Yleistä tietoa

Lampun kanta	GU10
Nimelliskäyttöikä	15 000 tuntia
Kytkenäjaksojen määrä	50 000
Nimelliskäyttöikä	15 000 tuntia

Valaistuksen tekniset tiedot

Värikoodi	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]
Keilakulma (nim.)	36 °
Valovirta	355 lm
Valovoima (nim.)	600 cd
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valonlähteen valovirran pysyvyys nimelliskäyttöään lopussa (nim.)	70 %

Käyttö- ja sähkö tiedot

Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Tulotaajuus	50-60 Hz
Tehonkulutus	4,8 W
Vastaavan perinteisen teho	50 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s

Käyttölämpötila

Tuotteen enimmäispintalämpötila (nim.)	75 °C
--	-------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinnoite	Clear
Lampun muoto	PAR16

Merkinnät ja luokitukset

Energiankulutus kWh/1 000 h	5 kWh
-----------------------------	-------

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Väriämpötila (nim.)
929002981855	LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4	2700 K 2500 K 2200 K