

SceneSwitch LED-spot

7178651



Bytt lysinnstillinger uten å bytte spotter

Enkelte situasjoner krever kjølig belysning, andre passer best til en varm, koselig glød. Med Philips SceneSwitch LED-spots kan du ha ulike lysinnstillinger fra bare én pære, lanterne eller spot. Og du trenger ikke lysdimmer! Optimaliser belysningen for avslapning, hobbyer, fritid eller arbeid. Bare med et trykk på en bryter. Og det er den eksisterende bryteren! Ingen ekstra installasjon kreves.

Fordeler

- Lag din egen scene med én lampe ved hjelp av den eksisterende lysbryteren
- Ikke nødvendig med dimmer eller ytterligere montering
- Autominne: husk den siste innstillingen automatisk

Applications

- Innendørsbruk i åpne armaturer (med åpent/fritt luftrom på minst 10 mm)
- Aksentbelysning og allmennbelysning (f.eks. hoteller, butikker og kontorer)

Funksjoner


- Flere lysinnstillinger i én lampe
- Plug-and-play
- Innebygd minnebrikke

Versions



CorePro LEDspot MV 25W
GU10 830 36D

Målskisse



Product	D	C
LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4	50 mm	54 mm

Generell informasjon

Sokkelbase	GU10
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Anslått levetid (timer)	15 000 time(r)

Teknisk belysning

Fargekode	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 grad(er)
Lysytelse	355 lm
Lysintensitet (nom.)	600 cd
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Drift og elektronikk

Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	4,8 W
Effekten som tilsvarer	50 W
Starttid (nom.)	0,5 s

Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	75 °C
---	-------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	PAR16

Godkjenning og bruksområde

Energiforbruk kWh/1000 t	5 kWh
--------------------------	-------

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Korrelert fargetemperatur (nom.)
929002981855	LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4	2700 K 2500 K 2200 K