



Saque a relucir la belleza de los productos con una iluminación más brillante y de alto desempeño

MASTER LED spot PAR High Lumen

Philips High Lumen PAR30L integra una fuente de luz principal COB LED y un conductor compacto de alta eficiencia con un factor de forma tradicional CDM PAR30L. La lámpara destaca la belleza de los productos con una iluminación más brillante y de alto desempeño, además de contar con una protección contra altas temperaturas (OTP) para garantizar un largo tiempo de funcionamiento.

Beneficios

- Menor inversión inicial para la sustitución de PAR30 de LED CDM
- Hasta 43 % más ahorro de energía en comparación con lámparas CDM estándar
- Una solución de alta eficiencia >100 lm/W

Características

- Fácil retrofit a lámparas CDM PAR30L con base E27
- Prácticamente no emite calor y no causa decoloración
- Vida útil de 25 000 horas
- Luz sin UV e IR
- Sin mercurio ni materiales peligrosos: cumple con RoHS

MASTER LED spot PAR High Lumen

Aplicaciones


- Comercios, hoteles, restaurantes, museos

Versions




LEDspot MAS 37W E27 PAR30L 830 15D ND

Plano de dimensiones




Product	D	C
Master LED PAR30L 28W 30D 830 100-277V	95.5 mm	129 mm




MASTER LED spot PAR High Lumen

Accent Diagrams



Accent Diagram - Master LED PAR30L 28W 30D
830 100-277V

Beam Diagrams



Beam diagram - Master LED PAR30L 28W 30D
830 100-277V

