



# A solução profissional de religação LEDtube T5

## tubo de LED CorePro Mains T5

A LEDtube MainsFit profissional é a melhor solução de LED para substituir lâmpadas fluorescentes T5. O produto oferece um efeito de iluminação natural que pode ser usado em aplicações de iluminação em geral, bem como economia de energia instantânea – uma solução ecologicamente correta.

### Benefícios

- Baixo custo total de propriedade
- Atualização fácil para tecnologia de iluminação de LED
- Ótima solução para substituir todas as lâmpadas fluorescentes T5 existentes sem considerar a compatibilidade do balastro

### Características


- Certificação DLC
- Desempenho confiável ao longo de 50.000 horas
- Fácil instalação de religação com duas bases para substituir as lâmpadas T5 existentes
- Formato T5 adequado para a maioria das luminárias existentes
- Sem mercúrio

### Aplicação

- Escritórios
- Lojas de varejo
- Oficina industrial
- Depósitos

# Tubo de LED CorePro Mains T5

## Desenho dimensional



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm 16W830 G5 I BR	15,8 mm	19 mm	1.149 mm	1.156,1 mm	1.163,2 mm
CorePro LEDtube 1200mm 16W840 G5 I BR	15,8 mm	19 mm	1.149 mm	1.156,1 mm	1.163,2 mm
CorePro LEDtube 1200mm 16W865 G5 I BR	15,8 mm	19 mm	1.149 mm	1.156,1 mm	1.163,2 mm
CorePro LEDtube 600mm 8W830 G5 I BR	15,8 mm	19 mm	549 mm	556,1 mm	563,2 mm
CorePro LEDtube 600mm 8W840 G5 I BR	15,8 mm	19 mm	549 mm	556,1 mm	563,2 mm
CorePro LEDtube 600mm 8W865 G5 I BR	15,8 mm	19 mm	549 mm	556,1 mm	563,2 mm

### Informações gerais

Casquilho	G5
Ciclo de comutação	50.000
Vida útil nominal	25.000 hora(s)

### Dados técnicos de luz

Ângulo do feixe (Nom.)	200 °
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

### Dados elétricos e de operação

Frequência de entrada	50ª a 60ª Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s

### Temperatura

T-máxima na caixa (Nom)	70 °C
-------------------------	-------

### Controles e dimerização

Regulável	Não
-----------	-----

### Dados mecânicos e de compartimento

Forma da lâmpada	T5
------------------	----

### Aprovação e aplicação

Intervalo de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
-----------------------------------	----------------

### Dados técnicos de luz




Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor correlacionada (nom.)	Código da cor	Fluxo luminoso
929001952072	CorePro LEDtube 600mm 8W830 G5 I BR	3000 K	830	900 lm
929001952172	CorePro LEDtube 600mm 8W840 G5 I BR	4000 K	840	900 lm
929001952272	CorePro LEDtube 600mm 8W865 G5 I BR	6500 K	865	900 lm
929001952372	CorePro LEDtube 1200mm 16W830 G5 I BR	3000 K	830	1.850 lm
929001952472	CorePro LEDtube 1200mm 16W840 G5 I BR	4000 K	840	1.850 lm
929001952572	CorePro LEDtube 1200mm 16W865 G5 I BR	6500 K	865	1.850 lm

### Dados elétricos e de operação

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
929001952072	CorePro LEDtube 600mm 8W830 G5 I BR	8 W
929001952172	CorePro LEDtube 600mm 8W840 G5 I BR	8 W
929001952272	CorePro LEDtube 600mm 8W865 G5 I BR	8 W
929001952372	CorePro LEDtube 1200mm 16W830 G5 I BR	16 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
929001952472	CorePro LEDtube 1200mm 16W840 G5 I BR	16 W
929001952572	CorePro LEDtube 1200mm 16W865 G5 I BR	16 W

## Tubo de LED CorePro Mains T5



© 2025 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações incluídas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso.

As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Todas as marcas comerciais são de propriedade da Signify Holding ou de seus respectivos proprietários.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)

2025, Outubro 22 - Dados sujeitos a alteração