

LED PAR38

7403300



Todo lo que le gusta de un PAR38 halógeno con las ventajas de los LED. Haga que su mercancía o espacio se destaque sin ninguna distracción.

Los puntos LED de Philips con un solo haz óptico proporcionan un haz limpio que está libre de sombras con ángulos de haz de 8 a 40 grados para adaptarse a todas las aplicaciones de iluminación general.

Beneficios

- Hasta un 80 % de ahorro de energía en comparación con las lámparas halógenas
- Costos de mantenimiento más bajos
- No causa decoloración o daños

Applications

- Hoteles, restaurantes, bares, cafés, recepciones
- Museos, exhibiciones
- Comercio

Características

- Vida útil prolongada de hasta 40 000 horas
- Prácticamente no emite luz UV/IR en el haz

- Hasta CRI95
- De 3 a 5 años de garantía limitada
 - No contiene mercurio

Versions



LEDspots PAR38 E26 1




LEDspots EXP NAM PAR38 E26




LEDspots MAS LATAM PAR38 E27


Plano de dimensiones



Product	D	C
PAR38 13-120W 930 25D 120V G ULW Dim E27	122 mm	131 mm
PAR38 13-120W 950 25D 120V G ULW Dim E27	122 mm	131 mm



Product	D	C
10PAR38/COR/930/F25/DIM/P/ULW/T20 6/1FB	123 mm	129 mm
13PAR38/COR/930/F25/DIM/P/ULW/T20 6/1FB	123 mm	129 mm
13PAR38/COR/950/F25/DIM/P/ULW/T20 6/1FB	123 mm	129 mm
13PAR38/COR/950/F40/DIM/P/ULW/T20 6/1FB	123 mm	129 mm



Product	D	C
14PAR38/EXPERTCOLOR RETAIL/F25/930/P/D	121 mm	132.5 mm

Información general

Vida útil nominal 25,000 hora(s)

Información técnica sobre la luz

Índice de producción de color (IRC) 90
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal) 70 %

Operación y aspectos eléctricos

Frecuencia de línea 50 to 60 Hz
Tiempo de inicio (nominal) 0.5 s

Controles y atenuación

Regulable Solo con reguladores de intensidad específicos

Mecánica y carcasa

Acabado de la luz	Transparente
Forma del foco	PAR38

Información general

Order Code	Full Product Name	Tapa-base	Ciclo del interruptor
929003737104	13PAR38/COR/930/F25/DIM/P/ULW/T20 6/1FB	E26	50,000
929003737504	13PAR38/COR/950/F25/DIM/P/ULW/T20 6/1FB	E26	50,000
929003737604	13PAR38/COR/950/F40/DIM/P/ULW/T20 6/1FB	E26	50,000
929003738104	10PAR38/COR/930/F25/DIM/P/ULW/T20 6/1FB	E26	50,000
929003753904	14PAR38/EXPERTCOLOR RETAIL/F25/930/P/D	E26	50,000
929003516512	PAR38 13-120W 930 25D 120V G ULW Dim E27	E27	25,000
929003516612	PAR38 13-120W 950 25D 120V G ULW Dim E27	E27	25,000

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Código de color	Ángulo de haz (nominal)	Flujo luminoso	Intensidad lumínica (nominal)	Temperatura de color correlacionada (nominal)
929003737104	13PAR38/COR/930/F25/DIM/P/ULW/T20 6/1FB	930	25 °	1,300 lm	6,000 cd	3000 K
929003737504	13PAR38/COR/950/F25/DIM/P/ULW/T20 6/1FB	950	25 °	1,300 lm	6,000 cd	5000 K
929003737604	13PAR38/COR/950/F40/DIM/P/ULW/T20 6/1FB	950	40 °	1,300 lm	2,500 cd	5000 K
929003738104	10PAR38/COR/930/F25/DIM/P/ULW/T20 6/1FB	930	25 °	1,000 lm	4,100 cd	3000 K
929003753904	14PAR38/EXPERTCOLOR RETAIL/F25/930/P/D	930	25 °	1,350 lm	7,000 cd	3000 K
929003516512	PAR38 13-120W 930 25D 120V G ULW Dim E27	930	25 °	1,200 lm	6,000 cd	3000 K
929003516612	PAR38 13-120W 950 25D 120V G ULW Dim E27	950	25 °	1,200 lm	6,000 cd	5000 K

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Frecuencia de entrada	Consumo de energía	Equivalente en potencia en vatios
929003737104	13PAR38/COR/930/F25/DIM/P/ULW/T20 6/1FB	60 Hz	13 W	120 W
929003737504	13PAR38/COR/950/F25/DIM/P/ULW/T20 6/1FB	60 Hz	13 W	120 W
929003737604	13PAR38/COR/950/F40/DIM/P/ULW/T20 6/1FB	60 Hz	13 W	120 W
929003738104	10PAR38/COR/930/F25/DIM/P/ULW/T20 6/1FB	60 Hz	10 W	90 W
929003753904	14PAR38/EXPERTCOLOR RETAIL/F25/930/P/D	60 Hz	14 W	120 W
929003516512	PAR38 13-120W 930 25D 120V G ULW Dim E27	50 a 60 Hz	13 W	120 W
929003516612	PAR38 13-120W 950 25D 120V G ULW Dim E27	50 a 60 Hz	13 W	120 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929003737104	13PAR38/COR/930/F25/DIM/P/ULW/T20 6/1FB	85 °C
929003737504	13PAR38/COR/950/F25/DIM/P/ULW/T20 6/1FB	85 °C
929003737604	13PAR38/COR/950/F40/DIM/P/ULW/T20 6/1FB	85 °C
929003738104	10PAR38/COR/930/F25/DIM/P/ULW/T20 6/1FB	80 °C
929003753904	14PAR38/EXPERTCOLOR RETAIL/F25/930/P/D	73 °C
929003516512	PAR38 13-120W 930 25D 120V G ULW Dim E27	75 °C
929003516612	PAR38 13-120W 950 25D 120V G ULW Dim E27	75 °C

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
929003737104	13PAR38/COR/930/F25/DIM/P/ULW/T20 6/1FB	-40 a +45 °C
929003737504	13PAR38/COR/950/F25/DIM/P/ULW/T20 6/1FB	-40 a +45 °C
929003737604	13PAR38/COR/950/F40/DIM/P/ULW/T20 6/1FB	-40 a +45 °C
929003738104	10PAR38/COR/930/F25/DIM/P/ULW/T20 6/1FB	-40 a +45 °C
929003753904	14PAR38/EXPERTCOLOR RETAIL/F25/930/P/D	-20 a +45 °C
929003516512	PAR38 13-120W 930 25D 120V G ULW Dim E27	-40 °C a 45 °C
929003516612	PAR38 13-120W 950 25D 120V G ULW Dim E27	-40 °C a 45 °C

