



Solución de lámpara LED BR30 atractiva, regulable y asequible

Las lámparas LED Philips BR30 son la alternativa inteligente a las incandescentes estándar. El diseño tradicional de la lámpara puede proporcionar un excelente rendimiento de atenuación con un espectacular ahorro energético. Ofrecen la luz hermosa y el rendimiento confiable que esperas de la tecnología LED a un precio económico.

Beneficios

- Larga vida útil: disminuye los costos de mantenimiento al reducir la frecuencia de reemplazo de las lámparas
- Consistencia de color excelente con reproducción cromática alta (CRI) de 90 o más disponible
- Algunos productos cuentan con un efecto de resplandor cálido que brinda un resplandor casi incandescente mientras que mantienen su CRI a lo largo del rango de atenuación

Applications

- Hoteles y moteles
- Restaurantes
- Oficinas

Características


- Opciones de atenuación suave disponibles
- Estilo y sensación tradicional del tamaño, forma y material

- Hasta 25 000 horas de vida útil nominal promedio
- Encendido instantáneo

Versions



Plano de dimensiones



Product	D	C
7.2BR30/COR/927/P/E26/DIM 6/1FB T20	95 mm	132 mm
7.2BR30/COR/930/P/E26/DIM 6/1FB T20	95 mm	132 mm
7.2BR30/COR/940/P/E26/DIM 6/1FB T20	95 mm	132 mm
7.2BR30/MAS/922-27/P/E26/WG 6/1FB	95 mm	132 mm
7.2BR30/PER/950/P/E26/DIM 6/1FB T20	95 mm	132 mm

Información general

Tapa-base	E26
Vida útil nominal	15,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50,000
Vida útil promedio (horas)	15,000 hora(s)

Información técnica sobre la luz

Ángulo de haz (nominal)	110 °
Flujo luminoso	650 lm
Índice de producción de color (IRC)	90
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos

Frecuencia de línea	60 Hz
Frecuencia de entrada	60 Hz
Consumo de energía	7.2 W
Equivalente en potencia en vatios	65 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s

Controles y atenuación

Regulable	Sí
-----------	----

Mecánica y carcasa

Acabado de la luz	Blanco
Forma del foco	BR30

Aprobación y aplicación

Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C
-------------------------------	--------------

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Código de color	Temperatura de color correlacionada (nominal)
929002204163	7.2BR30/PER/950/P/E26/DIM 6/1FB T20	950	5000 K
929001870334	7.2BR30/MAS/922-27/P/E26/WG 6/1FB	922-927	2200 K 2700 K
929002032104	7.2BR30/COR/930/P/E26/DIM 6/1FB T20	930	3000 K
929002032204	7.2BR30/COR/940/P/E26/DIM 6/1FB T20	940	4000 K
929002092304	7.2BR30/COR/927/P/E26/DIM 6/1FB T20	927	2700 K

Temperatura

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929002204163	7.2BR30/PER/950/P/E26/DIM 6/1FB T20	70 °C
929001870334	7.2BR30/MAS/922-27/P/E26/WG 6/1FB	75 °C
929002032104	7.2BR30/COR/930/P/E26/DIM 6/1FB T20	75 °C
929002032204	7.2BR30/COR/940/P/E26/DIM 6/1FB T20	75 °C
929002092304	7.2BR30/COR/927/P/E26/DIM 6/1FB T20	70 °C