



Reemplazos LED económicos para lámparas fluorescentes compactas de 4 y 2 pasadores

PL-C/T

Las lámparas de 4 y 2 pasadores PLED de Philips son una solución LED económica para reemplazar las lámparas fluorescentes compactas. El producto ofrece un efecto de iluminación natural para usarse en muchas aplicaciones de iluminación y proporciona ahorros de energía instantáneos, haciéndolas una opción ecológica. Disponibles como reemplazo de lámparas fluorescentes compactas 13 W, 26 W y 32 W.

Beneficios

- Costos de limpieza reducidos
- Excelente uniformidad de iluminación y mantenimiento lumínico
- Compatibilidad inigualable con balastos existentes

Características


- Excelente eficiencia energética
- Las lámparas horizontales giran para asegurar el mejor efecto de iluminación posible
- Instalación simple. Reemplazo listo para usarse para lámparas CFL-ni existentes
- Factor de forma convencional que se ajusta a las luminarias existentes

PL-C/T

Aplicaciones

- Comercios y hotelería
- Residencial
- Centros de salud

Versions




SPPR_MLEDGA_0022-Product photo




LEDtube PLC 13H 5W GX23-2 827 15D ND

Plano de dimensiones




Product	D1	D	A1	A2	A3
8.5PL-C/T/COR/26H-827/IF8/P/4P/DIM 10/1	34 mm	34 mm	129 mm	148 mm	164 mm
8.5PL-C/T/COR/26H-830/IF9/P/4P/DIM 10/1	34 mm	34 mm	129 mm	148 mm	164 mm
8.5PL-C/T/COR/26H-835/IF9/P/4P/DIM 10/1	34 mm	34 mm	129 mm	148 mm	164 mm
8.5PL-C/T/COR/26H-840/IF9/P/4P/DIM 10/1	34 mm	34 mm	129 mm	148 mm	164 mm



Product	D1	D	A1	A2	A3
10.5PL-C/T/COR/26V-840/IF13/P/4P/DIM10/1	50 mm	50 mm	13 mm	110 mm	125 mm

Plano de dimensiones



Product	D1	D2	A1	A2	A3
5PL-C/LED/13H/840/IF5/P/2P 20/1	27 mm	27 mm	91.5 mm	122.4 mm	137.4 mm

Información general	
Ciclo del interruptor	50,000
Vida útil nominal	50,000 hora(s)
Información técnica sobre la luz	
Índice de producción de color (IRC)	82
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Operación y aspectos eléctricos	
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco
Aprobación y aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C

Información general

Order Code	Full Product Name	Tapa-base
929001388004	8.5PL-C/T/COR/26H-827/IF8/P/4P/DIM 10/1	G24q Rotatable end-cap
929001388104	8.5PL-C/T/COR/26H-830/IF9/P/4P/DIM 10/1	G24q Rotatable end-cap
929001388204	8.5PL-C/T/COR/26H-835/IF9/P/4P/DIM 10/1	G24q Rotatable end-cap

Order Code	Full Product Name	Tapa-base
929001388304	8.5PL-C/T/COR/26H-840/IF9/P/4P/DIM 10/1	G24q Rotatable end-cap
929001388704	10.5PL-C/T/COR/26V-840/IF13/P/4P/DIM10/1	GX24q
929001884804	5PL-C/LED/13H/840/IF5/P/2P 20/1	GX23-2

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz (nominal)	Temperatura de color		
			correlacionada (nominal)	Código de color	Flujo luminoso
929001388004	8.5PL-C/T/COR/26H-827/IF8/P/4P/DIM 10/1	120 °	2700 K	827	850 lm

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz (nominal)	Temperatura de color		
			correlacionada (nominal)	Código de color	Flujo luminoso
929001388104	8.5PL-C/T/COR/26H-830/IF9/P/4P/DIM 10/1	120 °	3000 K	830	900 lm

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz (nominal)	Temperatura de color		
			correlacionada (nominal)	Código de color	Flujo luminoso
929001388204	8.5PL-C/T/COR/26H-835/IF9/P/4P/DIM 10/1	120 °	3500 K	835	900 lm
929001388304	8.5PL-C/T/COR/26H-840/IF9/P/4P/DIM 10/1	120 °	4000 K	840	950 lm
929001388704	10.5PL-C/T/COR/	120 °	4000 K	840	1,300 lm

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz (nominal)	Temperatura de color		
			correlacionada (nominal)	Código de color	Flujo luminoso
	26V-840/IF13/P/4P/DIM10/1				
929001884804	5PL-C/LED/13H/840/IF5/P/2P 20/1	150 °	4000 K	840	580 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Frecuencia de entrada	Frecuencia de línea	Consumo de energía	Equivalente en potencia en vatios
929001388004	8.5PL-C/T/COR/26H-827/IF8/P/4P/DIM 10/1	20000-100000 Hz	20000-100000 Hz	8.5 W	26 W
929001388104	8.5PL-C/T/COR/26H-830/IF9/P/4P/DIM 10/1	20000-100000 Hz	20000-100000 Hz	8.5 W	26 W
929001388204	8.5PL-C/T/COR/26H-835/IF9/P/4P/DIM 10/1	20000-100000 Hz	20000-100000 Hz	8.5 W	26 W

Order Code	Full Product Name	Frecuencia de entrada	Frecuencia de línea	Consumo de energía	Equivalente en potencia en vatios
	F9/P/4P/DIM 10/1				
929001388304	8.5PL-C/T/COR/26H-840/IF9/P/4P/DIM 10/1	20000-100000 Hz	20000-100000 Hz	8.5 W	26 W
929001388704	10.5PL-C/T/COR/26V-840/IF13/P/4P/DIM10/1	20000-100000 Hz	20000-100000 Hz	10.5 W	26 W
929001884804	5PL-C/LED/13H/840/IF5/P/2P 20/1	50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	5 W	13 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929001388004	8.5PL-C/T/COR/26H-827/IF8/P/4P/DIM 10/1	60 °C
929001388104	8.5PL-C/T/COR/26H-830/IF9/P/4P/DIM 10/1	60 °C
929001388204	8.5PL-C/T/COR/26H-835/IF9/P/4P/DIM 10/1	60 °C

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929001388304	8.5PL-C/T/COR/26H-840/IF9/P/4P/DIM 10/1	60 °C
929001388704	10.5PL-C/T/COR/26V-840/IF13/P/4P/DIM10/1	60 °C
929001884804	5PL-C/LED/13H/840/IF5/P/2P 20/1	70 °C

Controles y atenuación

Order Code	Full Product Name	Regulable
929001388004	8.5PL-C/T/COR/26H-827/IF8/P/4P/DIM 10/1	Sí
929001388104	8.5PL-C/T/COR/26H-830/IF9/P/4P/DIM 10/1	Sí
929001388204	8.5PL-C/T/COR/26H-835/IF9/P/4P/DIM 10/1	Sí

Order Code	Full Product Name	Regulable
929001388304	8.5PL-C/T/COR/26H-840/IF9/P/4P/DIM 10/1	Sí
929001388704	10.5PL-C/T/COR/26V-840/IF13/P/4P/DIM10/1	Sí
929001884804	5PL-C/LED/13H/840/IF5/P/2P 20/1	No

Mecánica y carcasa

Order Code	Full Product Name	Forma del foco
929001388004	8.5PL-C/T/COR/26H-827/IF8/P/4P/DIM 10/1	PL-C;PL-T
929001388104	8.5PL-C/T/COR/26H-830/IF9/P/4P/DIM 10/1	PL-C;PL-T
929001388204	8.5PL-C/T/COR/26H-835/IF9/P/4P/DIM 10/1	PL-C;PL-T
929001388304	8.5PL-C/T/COR/26H-840/IF9/P/4P/DIM 10/1	PL-C;PL-T
929001388704	10.5PL-C/T/COR/26V-840/IF13/P/4P/DIM10/1	PL-C;PL-T
929001884804	5PL-C/LED/13H/840/IF5/P/2P 20/1	PL-C

