



Remplacement abordable par des LED des lampes fluorescentes compactes à 4 et 2 broches

Les lampes Philips PLED à 4 et 2 broches sont une solution LED abordable pour remplacer les lampes fluorescentes compactes. Ce produit offre un effet de lumière naturelle pour de nombreuses applications d'éclairage et permet de réaliser des économies d'énergie instantanées, ce qui en fait une solution écologique. Disponibles en remplacement des lampes fluorescentes compactes de 13 W, 26 W et 32 W.

Avantages

- Coûts d'éclairage réduits
- Excellente uniformité d'éclairage et maintien du flux lumineux
- Compatibilité inégalée avec les ballasts existants

Applications

- Espaces de vente et d'accueil
- Résidentiel
- Soins de santé

Fonctions


- Excellente efficacité énergétique
- Les lampes horizontales tournent pour assurer le meilleur effet d'éclairage possible

- Installation facile. Remplacement plug-and-play des lampes CFL-ni existantes.
- Facteur de forme conventionnel adaptable aux luminaires actuels

Versions



SPPR_MLEDGA_0021-Product photo



SPPR_MLEDGA_0022-Product photo

Informations générales

Durée de vie nominale	50 000 h
Cycle d'allumage	50 000

Données techniques de l'éclairage

Angle d'émission du faisceau (nom.)	120 degré(s)
Indice de rendu de couleur (IRC)	82
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité

Fréquence linéaire	20000-100000 Hz
Fréquence d'entrée	20000-100000 Hz
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Oui
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Forme de l'ampoule	PL-C ;PL-T

Approbation et application

Plage de température ambiante	-20 °C à 45 °C
-------------------------------	----------------

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Culot
929001388004	8.5PL-C/T/COR/26H-827/IF8/P/4P/DIM 10/1	G24q Rotatable end-cap
929001819804	12PL-C/T/COR/32H-830/IF13/P/4P/DIM 10/1	G24q Rotatable end-cap
929001388404	10.5PL-C/T/COR/26V-827/IF12/P/4P/DIM10/1	GX24q

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Code couleur	Flux lumineux	Température de couleur corrélée (nom.)
929001388004	8.5PL-C/T/COR/26H-827/IF8/P/4P/DIM 10/1	827	850 lm	2700 K
929001819804	12PL-C/T/COR/32H-830/IF13/P/4P/DIM 10/1	830	1 350 lm	3000 K
929001388404	10.5PL-C/T/COR/26V-827/IF12/P/4P/DIM10/1	827	1 200 lm	2700 K

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Puissance équivalente
929001388004	8.5PL-C/T/COR/26H-827/IF8/P/4P/DIM 10/1	8,5 W	26 W
929001819804	12PL-C/T/COR/32H-830/IF13/P/4P/DIM 10/1	12 W	32 W
929001388404	10.5PL-C/T/COR/26V-827/IF12/P/4P/DIM10/1	10,5 W	26 W

Température

Order Code	Full Product Name	Température maximale du boîtier (nom.)
929001388004	8.5PL-C/T/COR/26H-827/IF8/P/4P/DIM 10/1	60 °C
929001819804	12PL-C/T/COR/32H-830/IF13/P/4P/DIM 10/1	25 °C
929001388404	10.5PL-C/T/COR/26V-827/IF12/P/4P/DIM10/1	60 °C

