



## Los reemplazos LED más avanzados para la lámpara fluorescente compacta PL-S de 2 pines

Las lámparas LED PL-S de Philips hacen que la transición a LED de las lámparas CFL sea tan simple como reemplazar una lámpara. Las lámparas LED PL-S de 2 pines están disponibles en dos versiones: InstantFit (UL Tipo A) con temperatura de color fija y MainsFit (UL Tipo B) con varias temperaturas de color. Son una solución rápida y eficiente para reemplazar lámparas fluorescentes compactas PL-S de 9 W o 13 W.

### Beneficios

- Minimiza los costos totales de iluminación
- Ofrece una actualización más económica y sencilla a la tecnología de iluminación LED
- Excelente compatibilidad con balastos fluorescentes existentes

### Applications

- Residencial y complejos multi-familiares
- Comercio y hotelería

### Características

- Gran eficiencia energética, ahorros de energía de más del 40 %
- Vida útil prolongada

- Instalación simple lista para usarse. Reemplazo para renovación de lámparas CFL-ni existentes
- Factor de forma convencional que se ajusta a las luminarias existentes
- Construcción duradera de policarbonato

Versions



LEDtube PLS 5W GX23 827 2P  
12D ND

Información general

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Tapa-base             | GX23           |
| Vida útil nominal     | 50,000 hora(s) |
| Ciclo del interruptor | 50,000         |

Información técnica sobre la luz

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Ángulo de haz (nominal)                         | 120 ° |
| Índice de producción de color (IRC)             | 82    |
| LLMF al final de la vida útil nominal (nominal) | 70 %  |

Operación y aspectos eléctricos

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Frecuencia de línea               | 50 to 60 Hz |
| Frecuencia de entrada             | 50 a 60 Hz  |
| Consumo de energía                | 5 W         |
| Equivalente en potencia en vatios | 13 W        |
| Tiempo de inicio (nominal)        | 0.5 s       |

Temperatura

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| T° estuche máxima (nominal) | 75 °C |
|-----------------------------|-------|

Controles y atenuación

|           |    |
|-----------|----|
| Regulable | No |
|-----------|----|

Mecánica y carcasa

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Acabado de la luz | Blanco |
| Forma del foco    | PL-S   |

## Aprobación y aplicación

Rango de temperatura ambiente -20 °C a 45 °C

## Información técnica sobre la luz

| Order Code   | Full Product Name               | Código de color | Flujo luminoso | Temperatura de color correlacionada (nominal) |
|--------------|---------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------|
| 929001862804 | 5PL-S/LED/13H/827/IF5/P/2P 20/1 | 827             | 520 lm         | 2700 K                                        |
| 929001863004 | 5PL-S/LED/13H/835/IF5/P/2P 20/1 | 835             | 560 lm         | 3500 K                                        |
| 929001863104 | 5PL-S/LED/13H/840/IF5/P/2P 20/1 | 840             | 580 lm         | 4000 K                                        |

