



Los reemplazos LED más avanzados para la lámpara fluorescente compacta PL-S de 2 pines

Las lámparas LED PL-S de Philips hacen que la transición a LED de las lámparas CFL sea tan simple como reemplazar una lámpara. Las lámparas LED PL-S de 2 pines están disponibles en dos versiones: InstantFit (UL Tipo A) con temperatura de color fija y MainsFit (UL Tipo B) con varias temperaturas de color. Son una solución rápida y eficiente para reemplazar lámparas fluorescentes compactas PL-S de 9 W o 13 W.

Beneficios

- Minimiza los costos totales de iluminación
- Ofrece una actualización más económica y sencilla a la tecnología de iluminación LED
- Excelente compatibilidad con balastos fluorescentes existentes

Applications

- Residencial y complejos multi-familiares
- Comercio y hotelería

Características

- Gran eficiencia energética, ahorros de energía de más del 40 %
- Vida útil prolongada


- Instalación simple lista para usarse. Reemplazo para renovación de lámparas CFL-ni existentes
- Factor de forma convencional que se ajusta a las luminarias existentes
- Construcción duradera de policarbonato

Versions



LEDtube PLS 5W GX23 827 2P
12D ND

Plano de dimensiones



D	D1	A1	A2	A3
31mm	16mm	108mm	144mm	166mm

Product	D1	D	A1	A2	A3
5PL-S/LED/13H/827/IF5/P/2P 20/1	16 mm	31 mm	108 mm	144 mm	166 mm
5PL-S/LED/13H/835/IF5/P/2P 20/1	16 mm	31 mm	108 mm	144 mm	166 mm
5PL-S/LED/13H/840/IF5/P/2P 20/1	16 mm	31 mm	108 mm	144 mm	166 mm

Información general

Tapa-base	GX23
Vida útil nominal	50,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50,000

Información técnica sobre la luz

Ángulo de haz (nominal)	120 °
Índice de producción de color (IRC)	82
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos

Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	5 W
Equivalente en potencia en vatios	13 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s

Temperatura

T° estuche máxima (nominal)	75 °C
-----------------------------	-------

Controles y atenuación

Regulable	No
-----------	----

Mecánica y carcasa

Acabado de la luz	Blanco
Forma del foco	PL-S

Aprobación y aplicación

Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
-------------------------------	----------------

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Código de color	Flujo luminoso	Temperatura de color correlacionada (nominal)
929001862804	5PL-S/LED/13H/827/IF5/P/2P 20/1	827	520 lm	2700 K
929001863004	5PL-S/LED/13H/835/IF5/P/2P 20/1	835	560 lm	3500 K
929001863104	5PL-S/LED/13H/840/IF5/P/2P 20/1	840	580 lm	4000 K