



SunStay. Alumbrado público solar todo en uno

Alumbrado público solar integrado con batería de fosfato de ferro y litio, panel solar y cargador integrados en el luminario. Aluminio fundido de presión para solidez y una larga vida útil. Brazo de montaje en poste especialmente diseñado que permite diferentes ángulos de inclinación así como el montaje superior y lateral en poste.

Beneficios

- Lleva la luz a áreas sin acceso a la red eléctrica
- Ahorra energía
- Conserva el paisaje, ya que no se requiere la realización de zanjas para el cableado
- Ecológica
- Construcción resistente para una larga vida útil

Applications

- Caminos clase A y B
- Áreas rurales
- Iluminación de parques y vías peatonales
- Escuelas, oficinas e instalaciones industriales
- Centros comerciales, sedes corporativas, plazas

Características

- Alta eficacia lumínica de 175 lm/Watt para maximizar el rendimiento de la batería
- Batería de fosfato de hierro de litio reemplazable para una vida útil larga y operaciones sin problemas.
- Controlador de carga MPPT para una máxima eficiencia
- Carcasa de aluminio fundido de presión para una buena solidez y excelente disipación del calor.
- Brazo de montaje en poste especialmente diseñado con ángulos de inclinación ajustable de 0 a 15 grados, que también se puede utilizar en posiciones de montaje lateral y superiores en postes
- Perfil de regulación de iluminación establecido de fábrica, junto con sensor PIR para maximizar el tiempo de ejecución.
- Característica de autodiagnóstico junto con indicadores LED de carga, descarga y límite de la batería

Versions



SunStay Hybrid




standard shot sunstay



SunStay Hybrid


Plano de dimensiones

Dimensions




BRP710 LED30 WW MR HY FDIM50 SOLAR

Dimensions



BRP710 LED30 CW 35MO PDIM30 BLE SOLAR EX

PHILIPS



BRP710 LED45 WW MR HY FDM50 SOLAR

Información técnica sobre la luz

Índice de producción de color (IRC) >70

Operación y aspectos eléctricos

Tipo de batería	Litio ferrofosfato
Voltaje de la batería	12.8 V
Ciclos de carga y descarga de la batería	2000
Tipo de panel	Monocristalino
Tipo de controlador de carga	MPPT
Kit de conexión por cable	Incluye

Controles y atenuación

Regulable Sí

Mecánica y carcasa

Color de la carcasa	RAL 7011
Ubicación de la batería	Inside Luminaire
Código de protección de ingreso	IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]

Aprobación y aplicación

Rango de temperatura ambiente 0 a +35 °C

Condiciones de aplicación

Ambient temperature range for charging	0 °C to +45 °C
Rango de temperatura ambiente para la descarga (con la luz encendida)	-20 °C to +35 °C

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nominal)
919515813992	BRP710 LED45 WW MR HY FDIM50 SOLAR	3000 K
919515813993	BRP710 LED60 WW MR HY FDIM20 SOLAR	3000 K
919515898028	BRP710 LED30 CW 35MO PDIM30 BLE SOLAR EX	5700 K
919515813991	BRP710 LED30 WW MR HY FDIM50 SOLAR	3000 K

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Amperes por hora de la batería	Voltaje del panel	Potencia en vatios máxima del panel	Potencia en vatios del controlador de carga	Tipo de conexión de red
919515813992	BRP710 LED45 WW MR HY FDIM50 SOLAR	30 Ah	17 Vmp, 21 Voc V	60 W	25 W	Híbrido
919515813993	BRP710 LED60 WW MR HY FDIM20 SOLAR	30 Ah	17 Vmp, 21 Voc V	60 W	35 W	Híbrido
919515898028	BRP710 LED30 CW 35MO PDIM30 BLE SOLAR EX	20 Ah	17 V	35 W	-	Fuera de la red
919515813991	BRP710 LED30 WW MR HY FDIM50 SOLAR	20 Ah	17 Vmp, 21 Voc V	35 W	17 W	Híbrido

Controles y atenuación

Order Code	Full Product Name	Capacidad de configuración	Perfil de regulación solar
919515813992	BRP710 LED45 WW MR HY FDIM50 SOLAR	Configurable de fábrica	5hrs 100% + 7 hrs 50%
919515813993	BRP710 LED60 WW MR HY FDIM20 SOLAR	Configurable de fábrica	4hrs 100% + 8 hrs 20%
919515898028	BRP710 LED30 CW 35MO PDIM30 BLE SOLAR EX	Configurable	30% Dusk to dawn, 100% on motion. (Sensor disabled for 5 Hrs, after 5 Hrs)
919515813991	BRP710 LED30 WW MR HY FDIM50 SOLAR	Configurable de fábrica	5hrs 100% + 7 hrs 50%

Mecánica y carcasa

Order Code	Full Product Name	Longitud total	Ancho total	Altura total
919515813992	BRP710 LED45 WW MR HY FDIM50 SOLAR	757 mm	511 mm	188 mm
919515813993	BRP710 LED60 WW MR HY FDIM20 SOLAR	757 mm	511 mm	188 mm
919515898028	BRP710 LED30 CW 35MO PDIM30 BLE SOLAR EX	684 mm	369 mm	156 mm
919515813991	BRP710 LED30 WW MR HY FDIM50 SOLAR	684 mm	369 mm	156 mm

