



SunStay: alumbrado público solar All-In-One

Alumbrado público solar integrado con batería de fosfato de ferro y litio, panel solar y cargador integrados en el luminario. Aluminio fundido de presión para solidez y una larga vida útil. Brazo de montaje en poste especialmente diseñado que permite diferentes ángulos de inclinación así como el montaje superior y lateral en poste.

Beneficios

- Lleva la luz a áreas sin acceso a la red eléctrica
- Ahorra energía
- Conserva el paisaje, ya que no se requiere la realización de zanjas para el cableado
- Ecológica
- Construcción resistente para una larga vida útil

Applications

- Caminos clase A y B
- Áreas rurales
- Iluminación de parques y vías peatonales
- Escuelas, oficinas e instalaciones industriales
- Centros comerciales, sedes corporativas, plazas

Características

- Alta eficacia lumínica de 175 lm/Watt para maximizar el rendimiento de la batería
- Batería de fosfato de hierro de litio reemplazable para una vida útil larga y operaciones sin problemas.
- Controlador de carga MPPT para una máxima eficiencia
- Carcasa de aluminio fundido de presión para una buena solidez y excelente disipación del calor.
- Brazo de montaje en poste especialmente diseñado con ángulos de inclinación ajustable de 0 a 15 grados, que también se puede utilizar en posiciones de montaje lateral y superiores en postes
- Perfil de regulación de iluminación establecido de fábrica, junto con sensor PIR para maximizar el tiempo de ejecución.
- Característica de autodiagnóstico junto con indicadores LED de carga, descarga y límite de la batería

Versions



SunStay Hybrid



standard shot sunstay




SunStay Hybrid



SunStay 4500 Lumen


Plano de dimensiones

Dimensions




BRP710 LED30 CW MR HY SOLAR

Dimensions



BRP710 LED30 CW MR S1 12V LFP AIO Solar



BRP710 LED60 CW MR HY FDIM20 SOLAR

Información técnica sobre la luz	
Temperatura de color correlacionada (nominal)	5700 K
Índice de producción de color (IRC)	>70
Operación y aspectos eléctricos	
Tipo de batería	Litio ferrofosfato
Voltaje de la batería	12.8 V
Ciclos de carga y descarga de la batería	2000
Tipo de panel	Monocristalino
Voltaje del panel	17 Vmp, 21 Voc V
Tipo de controlador de carga	MPPT
Kit de conexión por cable	Incluye
Controles y atenuación	
Regulable	Sí
Capacidad de configuración	Configurable de fábrica
Mecánica y carcasa	
Ubicación de la batería	Inside Luminaire
Código de protección de ingreso	IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]

Aprobación y aplicación

Rango de temperatura ambiente 0 a +35 °C

Condiciones de aplicación

Ambient temperature range for charging 0 °C to +45 °C

Rango de temperatura ambiente para la descarga (con la luz encendida) -20 °C to +35 °C

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Amperes por hora de la batería	Potencia en vatios máxima del panel	Potencia en vatios del controlador de carga	Tipo de conexión de red
919515813979	BRP710 LED60 CW MR HY FDIM20 SOLAR	30 Ah	60 W	35 W	Híbrido
919515812388	BRP710 LED30 CW MR S1 12V LFP AIO Solar	20 Ah	35 W	-	Fuera de la red
919515812390	BRP710 LED30 CW MR S1 12V LFP AIO Solar	20 Ah	35 W	-	Fuera de la red
919515813981	BRP710 LED30 CW MR HY SOLAR	20 Ah	35 W	17 W	Híbrido
919515813566	BRP710 LED45 CW MR S1 12V LFP Solar	30 Ah	60 W	-	Fuera de la red

Controles y atenuación

Order Code	Full Product Name	Perfil de regulación solar
919515813979	BRP710 LED60 CW MR HY FDIM20 SOLAR	4hrs 100% + 8 hrs 20%
919515812388	BRP710 LED30 CW MR S1 12V LFP AIO Solar	30% Dusk to dawn, 100% on motion. (Sensor disabled for 5 Hrs, after 5 Hrs)
919515812390	BRP710 LED30 CW MR S1 12V LFP AIO Solar	30% Dusk to dawn, 100% on motion. (Sensor disabled for 5 Hrs, after 5 Hrs)
919515813981	BRP710 LED30 CW MR HY SOLAR	100% Dusk to dawn
919515813566	BRP710 LED45 CW MR S1 12V LFP Solar	30% Dusk to dawn, 100% on motion. (Sensor disabled for 5 Hrs, after 5 Hrs)

Mecánica y carcasa

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa	Longitud total	Ancho total	Altura total
919515813979	BRP710 LED60 CW MR HY FDIM20 SOLAR	RAL 7011	757 mm	511 mm	188 mm
919515812388	BRP710 LED30 CW MR S1 12V LFP AIO Solar	Gris	684 mm	369 mm	156 mm
919515812390	BRP710 LED30 CW MR S1 12V LFP AIO Solar	Gris	684 mm	369 mm	156 mm
919515813981	BRP710 LED30 CW MR HY SOLAR	RAL 7011	684 mm	369 mm	156 mm
919515813566	BRP710 LED45 CW MR S1 12V LFP Solar	Gris	757 mm	511 mm	188 mm