



Un LED simple para el día a día

Las EcoHome LEDbulbs son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Además, ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan el costo de inversión inicial.

Beneficios

- Hasta un 90 % de ahorro de energía en comparación con las lámparas incandescentes tradicionales
- Costos de mantenimiento más bajos
- Baja inversión inicial

Applications

- Aplicaciones del hogar

Características

- Fácil renovación con E27 existente
- Larga duración
- No regulable
- Luz sin UV e IR

Versions



LEDbulb A65 E27 FR P1




65W E27 A60 FR





80W E27 A60 FR

Plano de dimensiones



Product	D	C
EcoHome LEDBulb 12W E27 6500KLV 1PF/20	60 mm	109 mm
EcoHome LEDBulb 14W E27 3000KLV 1PF/12MX	60 mm	108 mm
EcoHome LEDBulb 14W E27 6500KLV 1PF/20	60 mm	109 mm



Product	D	C
EcoHome LEDBulb 15W E27 3000KHV 1PF/20AR	60 mm	120 mm

Product	D	C
EcoHome LEDBulb 10W E27 6500KLV 1PF/20	60 mm	107 mm
EcoHome LEDBulb 5.5W E27 6500KLV 1PF/20	60 mm	107 mm
EcoHome LEDBulb 8W E27 6500KLV 1PF/20	60 mm	107 mm

Información general

Tapa-base	E27
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50.000

Información técnica sobre la luz

Ángulo de haz (nominal)	150 °
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos

Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s

Controles y atenuación

Regulable No

Mecánica y carcasa

Acabado de la luz Blanco

Aprobación y aplicación

Rango de temperatura ambiente -20 a +45 °C

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Código de color	Flujo luminoso	Temperatura de color correlacionada (nominal)
929003793871	EcoHome LEDBulb 15W E27 3000KHV 1PF/20AR	830	1.300 lm	3000 K
929002312703	EcoHome LEDBulb 14W E27 3000KLV 1PF/12MX	830	1.310 lm	3000 K
929003797891	EcoHome LEDBulb 12W E27 6500KLV 1PF/20	865	910 lm	6500 K
929003798011	EcoHome LEDBulb 14W E27 6500KLV 1PF/20	865	1.310 lm	6500 K
929003797411	EcoHome LEDBulb 5.5W E27 6500KLV 1PF/20	865	450 lm	6500 K
929003797491	EcoHome LEDBulb 8W E27 6500KLV 1PF/20	865	550 lm	6500 K
929003797611	EcoHome LEDBulb 10W E27 6500KLV 1PF/20	865	800 lm	6500 K

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Frecuencia de entrada	Consumo de energía	Equivalente en potencia en vatios
929003793871	EcoHome LEDBulb 15W E27 3000KHV 1PF/20AR	50 a 60 Hz	15 W	100 W
929002312703	EcoHome LEDBulb 14W E27 3000KLV 1PF/12MX	50 a 60 Hz	14 W	100 W
929003797891	EcoHome LEDBulb 12W E27 6500KLV 1PF/20	60 Hz	12 W	75 W
929003798011	EcoHome LEDBulb 14W E27 6500KLV 1PF/20	60 Hz	14 W	100 W
929003797411	EcoHome LEDBulb 5.5W E27 6500KLV 1PF/20	60 Hz	5,5 W	40 W
929003797491	EcoHome LEDBulb 8W E27 6500KLV 1PF/20	60 Hz	8 W	40 W
929003797611	EcoHome LEDBulb 10W E27 6500KLV 1PF/20	60 Hz	10 W	60 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929003793871	EcoHome LEDBulb 15W E27 3000KHV 1PF/20AR	95 °C
929002312703	EcoHome LEDBulb 14W E27 3000KLV 1PF/12MX	95 °C
929003797891	EcoHome LEDBulb 12W E27 6500KLV 1PF/20	80 °C
929003798011	EcoHome LEDBulb 14W E27 6500KLV 1PF/20	85 °C
929003797411	EcoHome LEDBulb 5.5W E27 6500KLV 1PF/20	75 °C
929003797491	EcoHome LEDBulb 8W E27 6500KLV 1PF/20	75 °C
929003797611	EcoHome LEDBulb 10W E27 6500KLV 1PF/20	80 °C

Mecánica y carcasa

Order Code	Full Product Name	Forma del foco
929003793871	EcoHome LEDBulb 15W E27 3000KHV 1PF/20AR	A60
929002312703	EcoHome LEDBulb 14W E27 3000KLV 1PF/12MX	A19
929003797891	EcoHome LEDBulb 12W E27 6500KLV 1PF/20	A19
929003798011	EcoHome LEDBulb 14W E27 6500KLV 1PF/20	A19
929003797411	EcoHome LEDBulb 5.5W E27 6500KLV 1PF/20	A19
929003797491	EcoHome LEDBulb 8W E27 6500KLV 1PF/20	A19
929003797611	EcoHome LEDBulb 10W E27 6500KLV 1PF/20	A19

