

Ledinaire Waterproof WT065C

7966507



Calidad probada. Instalación sin esfuerzo. Siempre: tu opción confiable y económica para cada trabajo.

La gama Ledinaire Waterproof proporciona el máximo rendimiento y durabilidad a un gran valor. Como solución de luminaria LED disponible en el mercado para todas tus necesidades cotidianas, puede instalarse en una gran variedad de lugares.

Beneficios

- Luminarios fuertes y resistentes al agua
- Calidad Philips probada
- Facilidad de instalación mejorada

Applications

- Depósitos
- Estacionamientos
- Fábricas

Características


- Múltiples longitudes y niveles de luz disponibles (hasta 8400 lm, 6 pies)
- Los soportes para montaje en cielorraso y los ganchos de suspensión se incluyen como accesorios
- Versiones integrales de emergencia disponibles
- Clips metálicos fáciles de instalar, deslizadores y glándulas más largos disponibles para el cableado pasante

Versions



Ledinaire waterproof WT065C
G2

Plano de dimensiones



WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500

Detalles del producto



Ledinaire waterproof WT065C
G2, mounting

Información general

Fuente de luz reemplazable	Sí
Cantidad de unidades de equipos	1 unidad
Controlador incluido	Sí
Etiqueta de Servicio	No

Información técnica sobre la luz

Flujo luminoso	9,800 lm
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	163 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	>80
Ángulo de haz de la fuente de luz	110 °
Tipo óptico	Simétrico

Operación y aspectos eléctricos

Voltaje de entrada	220 a 240 V
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Consumo de energía	60 W
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio	No
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I

Controles y atenuación

Regulable	No
Nivel de regulación máximo	No aplica

Mecánica y carcasa

Color de la carcasa	Gris
Código de protección de ingreso	IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK08 [5 J] protección contra vandalismo]

Operación de emergencia

Central de emergencias	No
------------------------	----

Aprobación y aplicación

Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 850 °C, duración de 30 s
Marca de inflamabilidad	Para montaje en superficies fácilmente inflamables
Marca CE	Sí
Marca ENEC	-
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor del efecto estroboscópico (SVM)	0.4
Rango de temperatura ambiente	-20 a +40 °C

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	(0.38,0.38) SDCM≤5

