

Ledinaire Waterproof WT065C

7966507



Dokumentert kvalitet. Enkel installasjon. Hver gang – din pålitelige og rimelige løsning for alle oppdrag

Ledinaire Waterproof-serien gir maksimal ytelse og holdbarhet. Denne LED-armaturløsningen passer til alle daglige behov og kan brukes på en lang rekke steder.

Fordeler

- Robust og vanntett armatur
- Dokumentert Philips-kvalitet
- Enda enklere å montere

Applications

- Lager
- Parkeringshus
- Produksjon

Funksjoner

- Stort utvalg av lengder og lysnivåer (opptil 8400 lm, 6 fot)
- Takmonterte braketter og opphengskroker følger med som tilbehør
- Fås i versjoner for integrering i nødbelysning
- Kan fås med lettmonterte metallklips, lengre skyvemoduler og kabelnipler for gjennomkobling

Versions

PH All In Ledinaire SPP e cat
 HR 911401815485

PH All In Ledinaire SPP e cat
 HR 911401815185



PH All In Ledinaire SPP e cat
 HR 911401815385

PH All In Ledinaire SPP e cat
 HR 911401815285




Målskisse




WT065C LED29_48S/840 PSU L1200

WT065C LED41_68S/840 PSU L1500



WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1



WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1

Produkt detaljer




Ledinaire waterproof
WT065C, side view



Ledinaire waterproof WT065C
All-in, through-wiring



Ledinaire waterproof All in
L1200



Ledinaire waterproof All in,
WT065C, easy connection



Ledinaire waterproof All in,
WT065C, through wiring




Ledinaire waterproof
WT065C, side view



Ledinaire waterproof All in
L1500



Ledinaire waterproof WT065C
All-in, through-wiring



Ledinaire waterproof All in,
WT065C, easy lumen switch

Generell informasjon

Lyskilden kan byttes ut	Nei
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Service Tag	Nei

Teknisk belysning

Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Optikktype	Symmetrisk
Alt-i-ett-type	All-in, Multi Lumen

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Egnet for tilfeldig veksling	Nei
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanikk og innfatning

Innfatningsfarge	Grå
Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK08 [5 J sikret mot hærverk]

Nøddrift

Sentral nødbelysning	Nei
----------------------	-----

Godkjenning og bruksområde

Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	For montering på lett antennebare overflater
CE-merke	Ja
ENEC-merke	-
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 til +40 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.38,0.38) SDCM≤5

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Lysutbytte (vurdert) (Nom)
911401815485	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	4 100 lm 6 800 lm	146 lm/W 135 lm/W
911401815185	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	2 900 lm 4 800 lm	126 lm/W 114 lm/W
911401815385	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	2 900 lm 4 800 lm	126 lm/W 114 lm/W
911401815285	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	4 100 lm 6 800 lm	146 lm/W 135 lm/W

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
911401815485	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	53 W 30 W
911401815185	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	42 W 23 W
911401815385	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	42 W 23 W
911401815285	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	53 W 30 W