

Ledinaire estanque WT065C

7966507



Qualidade comprovada. Instalação sem esforço. A escolha fiável e económica para todos os trabalhos, sempre.

A gama Ledinaire Waterproof oferece o máximo desempenho e durabilidade a um preço excelente. Sendo uma solução de luminária LED pronta a utilizar para todas as suas necessidades quotidianas, pode ser instalada numa grande variedade de locais.

Benefícios

- Luminária robusta e estanque
- Qualidade Philips comprovada
- Facilidade de instalação melhorada

Applications

- Armazéns de mercadorias
- Garagens
- Fábricas


Características

- Vários comprimentos e níveis de luz disponíveis (até 8400 lm, 182 cm)
- Suportes para montagem no teto e ganchos para suspensão incluídos como acessórios
- Versões completas de emergência disponíveis
- Clipes metálicos fáceis de instalar e guias e buçins mais longos disponíveis para cablagem de passagem


Versions

	PH All In Ledinaire SPP e cat HR 911401815485	 Ledinaire waterproof, WT065C
	Ledinaire waterproof WT065C G2	 PH All In Ledinaire SPP e cat HR 911401815185
	PH All In Ledinaire SPP e cat HR 911401815385	 PH All In Ledinaire SPP e cat HR 911401815285
	Ledinaire waterproof, WT065C	 Ledinaire waterproof, WT065C


Desenho dimensional



WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN



WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN




WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500




WT065C LED29_48S/840 PSU L1200




WT065C LED41_68S/840 PSU L1500



WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN



WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1



WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1

Detalhes do produto



Ledinaire waterproof
WT065C, side view




Ledinaire waterproof WT065C
All-in, through-wiring




Ledinaire waterproof All in
L1200



Ledinaire waterproof WT065C
G2, mounting




Ledinaire waterproof,
WT065C, wiring



Ledinaire waterproof All in,
WT065C, easy connection



Ledinaire waterproof
WT065C, side view



Ledinaire waterproof All in,
WT065C, through wiring




Ledinaire waterproof
WT065C, side view



Ledinaire waterproof All in
L1500



Ledinaire waterproof WT065C
All-in, through-wiring



Ledinaire waterproof All in,
WT065C, easy lumen switch

Informações gerais

Número de unidades de equipamento	1 unidade
Driver incluído	Sim
Service tag	Não

Caraterísticas técnicas da luz

Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K
Índice de Restituição Cromática (IRC)	>80
Ângulo do feixe da fonte de luz	110 °
Tipo de ótica	Simétrica
Tipo "All-in"	All-in, Multi Lumen

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 or 60 Hz
Adequado para uma comutação aleatória	Não
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I

Controlos e regulação

Regulável	Não
Nível de regulação máximo	Não aplicável

Características mecânicas e compartimento

Código de proteção de entrada	IP65 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK08 [5 J] protegido contra vandalismo]

Funcionamento de emergência

Central de emergência	Não
Iluminação de emergência	Preparada para Iluminação de emergência (através de acessório de kit de bateria compatível)

Aprovação e aplicação

Teste de resistência do cabo	Temperatura 850 °C, duração 30 s
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis
Marca CE	Sim
Marca ENEC	-
Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3	1
Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)	0,4
Intervalo de temperatura ambiente	-20 a +40 °C

Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
------------------------------	--------

Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Fonte de luz substituível
50024299	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	Não

Order Code	Full Product Name	Fonte de luz substituível
96382599	WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN	Sim
96383299	WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN	Sim
51510999	WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 ELR BN	-
95818099	WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500	Sim
50021199	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	Não
50023599	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	Não
50022899	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	Não
96381899	WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN	Sim
96384999	WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN	Sim
96385699	WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN	Sim
96386399	WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN	Sim

Caraterísticas técnicas da luz

Order Code	Full Product Name	Fluxo Luminoso	Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)
50024299	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	4.100 lm 6.800 lm	146 lm/W 135 lm/W
96382599	WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN	2.400 lm	109 lm/W
96383299	WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN	4.800 lm	109 lm/W
51510999	WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 ELR BN	4.800 lm	109 lm/W 109 lm/W
95818099	WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500	9.800 lm	163 lm/W
50021199	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	2.900 lm 4.800 lm	126 lm/W 114 lm/W
50023599	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	2.900 lm 4.800 lm	126 lm/W 114 lm/W
50022899	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	4.100 lm 6.800 lm	146 lm/W 135 lm/W
96381899	WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN	1.800 lm	112 lm/W
96384999	WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN	3.500 lm	113 lm/W
96385699	WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN	6.800 lm	128 lm/W
96386399	WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN	7.400 lm	137 lm/W

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia
50024299	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	53 W 30 W
96382599	WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN	22 W
96383299	WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN	44 W
51510999	WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 ELR BN	44 W
95818099	WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500	60 W
50021199	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	42 W 23 W
50023599	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	42 W 23 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia
50022899	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	53 W 30 W
96381899	WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN	16 W
96384999	WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN	31 W
96385699	WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN	53 W
96386399	WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN	54 W

Características mecânicas e compartimento

Order Code	Full Product Name	Cor do compartimento
50024299	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	Cinza
96382599	WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN	Cinza
96383299	WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN	Cinza
51510999	WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 ELR BN	Cinza
95818099	WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500	Cinzento
50021199	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	Cinza
50023599	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	Cinza
50022899	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	Cinza
96381899	WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN	Cinza
96384999	WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN	Cinza
96385699	WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN	Cinza
96386399	WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN	Cinza

Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
50024299	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	(0.38,0.38) SDCM≤5
96382599	WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN	(0.38,0.38) SDCM≤5
96383299	WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN	(0.38,0.38) SDCM≤5
51510999	WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 ELR BN	(0.38,0.38)SDCM≤5
95818099	WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500	(0.38,0.38) SDCM≤5
50021199	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	(0.38,0.38) SDCM≤5
50023599	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	(0.38,0.38) SDCM≤5
50022899	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	(0.38,0.38) SDCM≤5
96381899	WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN	(0.38,0.38) SDCM≤5
96384999	WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38) SDCM≤5
96385699	WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38) SDCM≤5
96386399	WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38) SDCM≤5