



TownTune konisk komfort skål – spredter hjemlig stemning på gaden

TownTune Konisk Parkarmatur

I forlængelse af TownTune-familien, der består af tre medlemmer, – dvs. en central stolpetop, en version med asymmetrisk styretap og en version, der bruger et udvidet lyrebeslag til stolpetop – introducerer Philips nu et mere traditionelt konisk formet medlem, som fokuserer på at introducere øget lyskomfort i kombination med en dyb skål, der anvender førende GentleBeam-struktur, hvilket sikrer den allerhøjeste effektivitet. Som en armaturfamilie forberedt til eksisterende og skalerbare byrum, tilbyder TownTune Conical Comfort Bowl alle de seneste belysningsinnovationer med hensyn til ydeevne, lyskvalitet og tilslutningsmuligheder. Ligesom de andre medlemmer af familien kan TownTune CCB tilpasses med et tilvalg af en ekstra kuppel eller kegle oven på armaturet. Derved kan du skabe din helt egen belysningsgenstand og give distrikter og byer en særlig identitet. Armaturfamilien er desuden udstyret med det QR-kodebaserede Philips Service-tag, som understøtter installations- og vedligeholdelsesarbejde og gør dig i stand til at skabe dit digitale bibliotek med belysningsaktiver og reservedele. TownTune CCB anvender desuden Philips standardiserede Ledgine-optimerede lysplatforme, der sikrer, at du altid har den rigtige mængde og retning af lys på din gade. Fordi det er systemforberedt (SR), er TownTune CCB desuden fremtidssikkert og klar til at blive parret med både selvstændige og avancerede softwareapplikationer til styring og belysning såsom Interact City.

TownTune Konisk Parkarmatur

Fordele

- LEDGINE-O platform for fremragende ydelse, udvalg af farvetemperaturer og lysfordelinger
- Optimerede samlede ejeromkostninger (L-Tune til flux tuning, selvstændige kontroller, f.eks. LumiStep, Dynadimmer, CLO ((konstant lysudbytte), LineSwitch)
- Klar til at blive parret med avancerede systemer og softwareapplikationer, f.eks. Interact City
- Lang levetid: 100.000 timer ved L85 og højere
- Nem adgang til forkobling, modstandsdygtig over for hærværk (IK10), høj indtrængningsbeskyttelse (IP66)

Funktioner

- Enkelt design til nem integration i byområder. Tilbyder en bred vifte af tilpasningstilbehør
- Velegnet til nye og eftermonteringsinstallationer
- Et udvalg af lumenpakker (1200 til 12000 lm) og CCT'er (2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K)
- Specialskål, der giver visuel komfort og behagelige lysoplevelser
- Servicemærke for nem installation og vedligeholdelse.

Anvendelsesområder

- By- og boligområder
- Cykelstier, fortove og fodgængerovergange
- Bymidter og torve
- Parkeringspladser

Versions











TownTune CCB, BDP277 with dome



TownTune CCB, BDP278 with dome

TownTune Konisk Parkarmatur

Målskitse



Generelle oplysninger

Driver inkluderet	Ja
Udskiftelig lyskilde	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Service-kode	Ja

Lysteknik

Farvegengivelsesindeks (CRI)	70
------------------------------	----

Lysstyringssystemer og dæmpning

Maksimalt dæmningsniveau	10%
--------------------------	-----

Mekanik og armaturhus

Optikafskærmningstype	Skål/afskærmning i polykarbonat, struktureret
Farve på armaturhus	Antracit
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66
Standardhældningsvinkel, sidemontering	-
Standardhældningsvinkel, stolpetop	0°

Godkendelse og anvendelsesområde

CE-mærke	Ja
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændeli ge overflader

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Kode for lampeserie
912300060078	BDP276 LED20-4S-740 DX52 CLO-DDF1 62P	LED20
912300060079	BDP276 LED35-4S-730 II DS50 D9 76P	LED35
912300060080	BDP276 LED39-4S/740 II DW10 DDF1 SDM10 6	LED39
912300060132	BDP276 LED24-4S/730 DX52 DGR D9 62P	LED24
912300060081	BDP277 LED35-4S-730 II DW50 DGR D9 62P	LED35
912300060076	BDP275 LED14-4S-730 DX52 CLO SRT 62P	LED14
912300060077	BDP275 LED39-4S-727 II DM50 CLOD9 MSP62P	LED39
912300060131	BDP275 LED22-4S/730 DW50 DGR D9 62P	LED22
912300060082	BDP278 LED35-4S-740- DM10 DGR D9 62P	LED35

Lysteknisk (1/2)

Korreleret						Korreleret					
	Full Product	Armatur til	farvetemperatur				Full Product	Armatur til	farvetemperatur		
Order Code	Name	lysstrålespredning	Lyskildefarve	(nom.)	Lyss	Order Code	Name	lysstrålespredning	Lyskildefarve	(nom.)	Lysstrøm
912300060078	BDP276	-	740 Neutral	4000 K	1.560 lm	912300060076	II DW50 DGR D9 62P				
	LED20-4S-740		hvid				BDP275	-	730 Varm	3000 K	1.120 lm
	DX52 CLO-DDF1 62P						LED14-4S-730		hvid		
912300060079	BDP276	152° x 155°	730 Varm	3000 K	2.730 lm	912300060077	DX52 CLO SRT 62P				
	LED35-4S-730		hvid				BDP275	30° - 5° x 153°	727 Varm	2700 K	2.926 lm
	II DS50 D9 76P										
912300060080	BDP276	7° - 52° x 150°	740 Neutral	4000 K	3.120 lm	912300060131	LED39-4S-727		hvid		
	LED39-4S/740		hvid				II DM50 CLOD9 MSP62P				
	II DW10 DDF1						BDP275	12° - 29° x 152°	730 Varm	3000 K	1.760 lm
	SDM10 6										
912300060132	BDP276	-	730 Varm	3000 K	1.920 lm	912300060082	LED22-4S/730		hvid		
	LED24-4S/730		hvid				DW50 DGR D9 62P				
	DX52 DGR D9 62P						BDP278	77° - 11° x 156°	740 Neutral	4000 K	2.835 lm
912300060081	BDP277	12° - 29° x 152°	730 Varm	3000 K	2.730 lm		LED35-4S-740-DM10 DGR D9 62P		hvid		
	LED35-4S-730		hvid								

Lysteknisk (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiktype til brug udendørs	Opadrettet lysudbyttegrad
912300060078	BDP276 LED20-4S-740 DX52 CLO-DDF1 62P	Lysfordeling, ekstra bred DX52	0,035
912300060079	BDP276 LED35-4S-730 II DS50 D9 76P	Symmetrisk lysfordeling 50	0,0337
912300060080	BDP276 LED39-4S/740 II DW10 DDF1 SDM10 6	Bred lysfordeling 10	0,0374
912300060132	BDP276 LED24-4S/730 DX52 DGR D9 62P	Lysfordeling, ekstra bred DX52	0,035
912300060081	BDP277 LED35-4S-730 II DW50 DGR D9 62P	Bred lysfordeling 50	0,0313

Order Code	Full Product Name	Optiktype til brug udendørs	Opadrettet lysudbyttegrad
912300060076	BDP275 LED14-4S-730 DX52 CLO SRT 62P	Lysfordeling, ekstra bred DX52	0,035
912300060077	BDP275 LED39-4S-727 II DM50 CLOD9 MSP62P	Lysfordeling, middel 50	0,0312
912300060131	BDP275 LED22-4S/730 DW50 DGR D9 62P	Bred lysfordeling 50	0,0313
912300060082	BDP278 LED35-4S-740-DM10 DGR D9 62P	Lysfordeling, middel 10	0,0374

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)
912300060078	BDP276 LED20-4S-740 DX52 CLO-DDF1 62P	12,6 W	Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand
912300060079	BDP276 LED35-4S-730 II DS50 D9 76P	24 W	Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand
912300060080	BDP276 LED39-4S/740 II DW10 DDF1 SDM10 6	24 W	Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 10 kV fælles tilstand

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)
912300060132	BDP276 LED24-4S/730 DX52 DGR D9 62P	16,2 W	Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand
912300060081	BDP277 LED35-4S-730 II DW50 DGR D9 62P	24 W	Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand
912300060076	BDP275 LED14-4S-730 DX52 CLO SRT 62P	9,7 W	Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)
912300060077	BDP275 LED39-4S-727 II DM50 CLOD9 MSP62P	27,5 W	Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand
912300060131	BDP275 LED22-4S/730 DW50 DGR D9 62P	14,8 W	Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
912300060078	BDP276 LED20-4S-740 DX52 CLO-DDF1 62P	Ja
912300060079	BDP276 LED35-4S-730 II DS50 D9 76P	Nej
912300060080	BDP276 LED39-4S/740 II DW10 DDF1 SDM10 6	Ja
912300060132	BDP276 LED24-4S/730 DX52 DGR D9 62P	Nej
912300060081	BDP277 LED35-4S-730 II DW50 DGR D9 62P	Nej

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Kode for mekanisk stødbeskyttelse
912300060078	BDP276 LED20-4S-740 DX52 CLO-DDF1 62P	IK10
912300060079	BDP276 LED35-4S-730 II DS50 D9 76P	IK10
912300060080	BDP276 LED39-4S/740 II DW10 DDF1 SDM10 6	IK10
912300060132	BDP276 LED24-4S/730 DX52 DGR D9 62P	IK10
912300060081	BDP277 LED35-4S-730 II DW50 DGR D9 62P	IK10

Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
912300060078	BDP276 LED20-4S-740 DX52 CLO-DDF1 62P	BDP276
912300060079	BDP276 LED35-4S-730 II DS50 D9 76P	BDP276
912300060080	BDP276 LED39-4S/740 II DW10 DDF1 SDM10 6	BDP276
912300060132	BDP276 LED24-4S/730 DX52 DGR D9 62P	BDP276
912300060081	BDP277 LED35-4S-730 II DW50 DGR D9 62P	BDP277


Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)
912300060082	BDP278 LED35-4S-740- DM10 DGR D9 62P	22,5 W	Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
912300060076	BDP275 LED14-4S-730 DX52 CLO SRT 62P	Ja
912300060077	BDP275 LED39-4S-727 II DM50 CLOD9 MSP62P	Ja
912300060131	BDP275 LED22-4S/730 DW50 DGR D9 62P	Nej
912300060082	BDP278 LED35-4S-740- DM10 DGR D9 62P	Nej


Order Code	Full Product Name	Kode for mekanisk stødbeskyttelse
912300060076	BDP275 LED14-4S-730 DX52 CLO SRT 62P	IK09
912300060077	BDP275 LED39-4S-727 II DM50 CLOD9 MSP62P	IK10
912300060131	BDP275 LED22-4S/730 DW50 DGR D9 62P	IK10
912300060082	BDP278 LED35-4S-740- DM10 DGR D9 62P	IK10

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
912300060076	BDP275 LED14-4S-730 DX52 CLO SRT 62P	BDP275
912300060077	BDP275 LED39-4S-727 II DM50 CLOD9 MSP62P	BDP275
912300060131	BDP275 LED22-4S/730 DW50 DGR D9 62P	BDP275
912300060082	BDP278 LED35-4S-740- DM10 DGR D9 62P	BDP278


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BDP275I -
912300060079




Polar Normal (separate) - BDP275I -
912300060080




Polar Normal (separate) - BDP275I -
912300060082



Polar Normal (separate) - BDP275I -
912300060081



Polar Normal (separate) - BDP275I -
912300060132



Polar Normal (separate) - BDP275I -
912300060131

