



Glob conic de iluminat confortabil TownTune – Extinderea senzației de acasă pe stradă

Concepută pentru a îmbunătăți spațiile urbane existente și scalabile, familia TownTune oferă toate cele mai recente inovații în domeniul iluminatului în ceea ce privește performanța, calitatea luminii și conectivitatea. Familia constă din patru soluții: un vârf de stâlp central (CPT), o versiune un vârf de stâlp cu știft asimetric/intrare laterală (ASY), o versiune cu un suport de tip liră cu montare în vârf de stâlp (Lyre) și un vârf de stâlp central cu glob conic de iluminat confortabil (CCB). Fiecare corp de iluminat TownTune poate fi personalizat cu o gamă variată de forme pe partea superioară a carcusei, plus opțiunea de a adăuga un inel decorativ, disponibil în două culori (cu excepția CCB). Opțiuni de design care vă permit să vă creați propria semnătură luminoasă și să aduceți o identitate distinctă districtelor și orașelor. În plus, fiecare corp de iluminat din familia TownTune este identificabil în mod unic, datorită aplicației Signify Service tag. Puteți accesa instantaneu configurația corpului de iluminat prin simpla scanare a unui cod QR, plasat în interiorul ușii stâlpului sau direct pe corpului de iluminat. Acest lucru face ca operațiunile de întreținere și programare să fie mai rapide și mai ușoare și vă permite să vă creați propria bibliotecă digitală de echipamente de iluminat și piese de schimb. TownTune folosește și platforma de iluminat LEDGINE-O,

asigurându-vă că aveți întotdeauna cantitatea și direcția potrivită de lumină pe strada dumneavoastră. În plus, datorită faptului că este pregătit pentru sistem (SR), TownTune este, de asemenea, pregătit pentru viitor. O soluție gata de a fi asociată atât cu aplicații software de control și iluminat independente, cât și cu aplicații avansate, cum ar fi Interact City.

Beneficii

- Platformă LEDGINE-O pentru performanță excelentă, temperaturi de culoare alese și distribuții de lumină
- Cost total de deținere optimizat (L-Tune pentru reglarea fluxului, comenzi autonome, de exemplu, LumiStep, Dynadimmer, CLO (flux luminos constant), LineSwitch)
- Pregătite de asociere cu sisteme avansate și aplicații software, de exemplu, Interact City
- Durată lungă de viață: 100.000 de ore @L85 și mai mult
- Acces ușor la echipament, rezistență la vandalizare (IK10), protecție ridicată împotriva infiltrărilor (IP66)

Applications

- Zone urbane și rezidențiale
- Piste pentru biciclete, trotuare și treceri pentru pietoni

Versions

TownTune CCB, BDP276



TownTune CCB, BDP277 with dome



- Centre de orașe și piețe
- Parcări auto

Caracteristici

- Design simplu pentru integrare ușoară în spațiile urbane, gamă largă de accesorii pentru personalizare
- Potrivit pentru instalații noi și vechi
- Gamă de pachete de flux luminos (1200-12000 lm) și CCT (2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K)
- Glob dedicat pentru confort vizual și experiențe confortabile de iluminare
- Etichetă de service pentru instalare și întreținere ușoară.





TownTune CCB plus,
BDP275



TownTune CCB, BDP278
with dome







Cote



BDP275 LED22-4S/730 DW50 DGR D9 62P

BDP278 LED35-4S-740- DM10 DGR D9 62P



BDP277 LED35-4S-730 II DW50 DGR D9 62P

BDP276 LED35-4S-730 II DS50 D9 76P

Informații generale

Sursă de lumină înlocuibilă	Da
Număr de unități de echipament	1 unitate
Balast inclus	Da
Etichetă de service	Da

Date tehnice lumină

Indice de redare a culorilor (IRC)	70
------------------------------------	----

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	10%
---	-----

Sistem mecanic și carcasă

Culoare carcasă	Antracit
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP66 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK10 [20 J rezistent la vandalizare]
Unghi standard de înclinație în cap de stâlp	0°
Unghi standard de înclinație pentru montare pe braț	-
Tip capac optic/lentilă	Glob/capac structurat din policarbonat

Aprobare și aplicație

Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Marcaj CE	Da

Informații generale

Order Code	Full Product Name	Cod familie lămpi
23913500	BDP276 LED20-4S-740 DX52 CLO-DDF1 62P	LED20
23914200	BDP276 LED35-4S-730 II DS50 D9 76P	LED35
23915900	BDP276 LED39-4S/740 II DW10 DDF1 SDM10 6	LED39
23916600	BDP277 LED35-4S-730 II DW50 DGR D9 62P	LED35
23912800	BDP275 LED39-4S-727 II DM50 CLOD9 MSP62P	LED39
24210400	BDP275 LED22-4S/730 DW50 DGR D9 62P	LED22
23917300	BDP278 LED35-4S-740- DM10 DGR D9 62P	LED35

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Randa- ment lumi- nos orien- tat în sus	Flux lumi- nos	Tempera- tură de culoare corelată (nom.)	Culoare sursă de lumină	Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	Tip optic exte- rior
23913500	BDP276 LED20-4S-740 DX52 CLO-DDF1 62P	0,035	1.560 lm	4000 K	Alb neutru 740	-	Distribuție foarte largă DX52
23914200	BDP276 LED35-4S-730 II DS50 D9 76P	0,0337	2.730 lm	3000 K	Alb cald 730	152° x 155°	Distribuție simetrică 50
23915900	BDP276 LED39-4S/740 II DW10 DDF1 SDM10 6	0,0374	3.120 lm	4000 K	Alb neutru 740	7° - 52° x 150°	Distribuție largă 10
23916600	BDP277 LED35-4S-730 II DW50 DGR D9 62P	0,0313	2.730 lm	3000 K	Alb cald 730	12° - 29° x 152°	Distribuție largă 50
23912800	BDP275 LED39-4S-727 II DM50 CLOD9 MSP62P	0,0312	2.926 lm	2700 K	Alb cald 727	30° - 5° x 153°	Distribuție medie 50
24210400	BDP275 LED22-4S/730 DW50 DGR D9 62P	0,0313	1.760 lm	3000 K	Alb cald 730	12° - 29° x 152°	Distribuție largă 50
23917300	BDP278 LED35-4S-740- DM10 DGR D9 62P	0,0374	2.835 lm	4000 K	Alb neutru 740	77° - 11° x 156°	Distribuție medie 10

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
23913500	BDP276 LED20-4S-740 DX52 CLO- DDF1 62P	12,6 W	Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 6 kV mod comun
23914200	BDP276 LED35-4S-730 II DS50 D9 76P	24 W	Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 6 kV mod comun
23915900	BDP276 LED39-4S/740 II DW10 DDF1 SDM10 6	24 W	Nivel de protecție contra supratensiunii de până la 6 kV în regim diferențial și 10 kV în regim comun
23916600	BDP277 LED35-4S-730 II DW50 DGR D9 62P	24 W	Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 6 kV mod comun
23912800	BDP275 LED39-4S-727 II DM50 CLOD9 MSP62P	27,5 W	Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 6 kV mod comun
24210400	BDP275 LED22-4S/730 DW50 DGR D9 62P	14,8 W	Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 6 kV mod comun
23917300	BDP278 LED35-4S-740- DM10 DGR D9 62P	22,5 W	Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 6 kV mod comun


Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
23913500	BDP276 LED20-4S-740 DX52 CLO-DDF1 62P	Da
23914200	BDP276 LED35-4S-730 II DS50 D9 76P	Nu
23915900	BDP276 LED39-4S/740 II DW10 DDF1 SDM10 6	Da
23916600	BDP277 LED35-4S-730 II DW50 DGR D9 62P	Nu
23912800	BDP275 LED39-4S-727 II DM50 CLOD9 MSP62P	Da
24210400	BDP275 LED22-4S/730 DW50 DGR D9 62P	Nu
23917300	BDP278 LED35-4S-740- DM10 DGR D9 62P	Nu


Date despre produs

Order Code	Full Product Name	Cod familie de produse
23913500	BDP276 LED20-4S-740 DX52 CLO-DDF1 62P	BDP276
23914200	BDP276 LED35-4S-730 II DS50 D9 76P	BDP276
23915900	BDP276 LED39-4S/740 II DW10 DDF1 SDM10 6	BDP276
23916600	BDP277 LED35-4S-730 II DW50 DGR D9 62P	BDP277
23912800	BDP275 LED39-4S-727 II DM50 CLOD9 MSP62P	BDP275
24210400	BDP275 LED22-4S/730 DW50 DGR D9 62P	BDP275
23917300	BDP278 LED35-4S-740- DM10 DGR D9 62P	BDP278


Polar normal diagrams




BDP275I - 912300060077




BDP275I - 912300060078




BDP275I - 912300060079




BDP275I - 912300060080



BDP275I - 912300060082



BDP275I - 912300060081



BDP275I - 912300060131