



## Robuste, vernetzbare Leuchte mit hervorragender Leistung.

Pacific LED gen5 ist eine innovative wasserdichte LED-Leuchte – die beste ihrer Klasse, die für ihre optimale Leistung gelobt wird. Sie erfüllt die anspruchsvollen Anforderungen der modernen und rauen Industrie. Es handelt sich um eine sehr robuste, kompakte und zuverlässige Leuchte mit ausgezeichneter Lichtqualität. Mit einem hohen Grad an mechanischem (IK08), Wasser- und Staubschutz (IP66), kombiniert mit bewährter Chemikalienbeständigkeit, kann die Pacific LED gen5 den rauen Bedingungen der Automobil-, Lebensmittel- und Schwerindustrie perfekt standhalten. Aber auch in Parkhäusern und Lagerhallen leistet sie gute Dienste. Pacific LED gen5-Leuchten bieten eine hervorragende, artefaktfreie Lichtqualität und ein homogenes Licht, das mit verschiedenen Optiken und einer breiten Palette von Lichtleistungen (bis zu 15.000 lm) angeboten wird. Dies sorgt für mehr Flexibilität bei der Planung optimierter Beleuchtungskonzepte. Sie sind außerdem nach einem zirkulären Konzept konzipiert, was bedeutet, dass diese vollständig wartungsfähigen Leuchten aufgerüstet werden können, um ihre Gesamtlebensdauer zu verlängern. Die Leuchten zeichnen sich durch ihre schnelle und einfache Installation aus, die durch die Verdrahtung und verschiedene Anschluss- und Montagemöglichkeiten erleichtert wird. Aber auch wegen ihrer attraktiven Gesamtbetriebskosten, Energieeffizienz und

Wartungsfreundlichkeit – bei minimaler Betriebsunterbrechung in anspruchsvollen Anwendungen. Um die Pacific LED gen5 abzurunden, eröffnet die Systemintegration mit Interact Industry zusätzliche Möglichkeiten für optimierte Effizienz, Energieeinsparungen, verbessertes Lichtmanagement, Produktivität und Sicherheit. Das macht sie in jeder Hinsicht zukunftssicher. Entdecken Sie Pacific LED gen5: optimale Leistung für anspruchsvolle Umgebungen.

## Vorteile

- Lange Nutzlebensdauer für eine problemlose Beleuchtungsanlage.
- Aufgrund des breiten Einsatzbereiches, einschließlich Nahrungsmittelproduktion, Schwer- und Chemieindustrie, Automobilindustrie, Parkhäuser und Lagerhaltung auch für Ihre industrielle Anwendung geeignet.
- Geringere Wartungskosten aufgrund einfacher Wartung und dem Austausch von Teilen mit einem modularen Ansatz.
- Möglichkeit zur Integration in eine vernetzte Interact Beleuchtungsanlage für einen optimalen Betrieb, maximale Energieeinsparungen und ein detailliertes Datenwissen.

## Applications

- Nahrungsmittelverarbeitung
- Parkhäuser
- Produktionsstätten
- Lagerhallen/Verteilzentren

## Versions

## Merkmale

- Äußerst energieeffizient und lange Nutzlebensdauer: bis zu 165 lm/W und 100.000 Std. Nutzlebensdauer bei L80.
- Großer Anwendungsbereich mit umfangreicher Lichtleistung (bis zu 15.000 Lumen) und großer Optikauswahl, kombiniert mit hochwertigen, chemikalienbeständigen Materialien.
- Robuste und kompakte Produktarchitektur mit hoher Wasser- und Staubschutzart (IP66), kombiniert mit einer hohen mechanischen Schutzart (IK08).
- Hohe Gleichmäßigkeit, Blendschutz und artefaktfreie Lichtverteilungen.
- Problemlose Installation und Wartung.
- UV-Strahlung führt mit der Zeit zu einer Beschädigung des Materials. Dies hat den Verlust der Wasserdichtigkeit nach Schutzart IP66 zur Folge.
- Installieren Sie die Leuchte nicht an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung.



Pacific LED gen5, L1800



Pacific LED gen5, ATEX 2/22, Wieland connector



Pacific LED gen5, L1200




Pacific LED gen5, L1600


## Pacific LED gen5, L700




### Abmessungsskizzen




WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200




WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200




WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700




WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600




WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800



WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800



WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO TW3WA7 L120



WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1600

## Produktdetails



Pacific LED gen5 with WAGO connector



Pacific LED gen5 connection through WAGO connector side view



Pacific LED gen5 with push in 5-pole (PI5) connecto



Pacific LED gen5 with Wieland connector



Pacific LED gen5 connection through WAGO connector

### Allgemeine Informationen

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Lichtquelle austauschbar | Ja      |
| Anzahl Betriebsgeräte    | Einheit |
| Betriebsgerät inklusive  | Ja      |
| Service Tag              | Ja      |

### Lichttechnische Daten

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Farbwiedergabeindex (CRI) | >80 |
|---------------------------|-----|

### Betrieb und Elektrik

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Eingangsspannung                           | 220 bis 240 V  |
| Netzfrequenz                               | 50 to 60 Hz    |
| Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten | Nein           |
| IEC-Schutzklasse                           | Schutzklasse I |

### Lichtregelung und Dimmen

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Lichtregelung | InterAct SC100 Sensor |
|---------------|-----------------------|

### Mechanik und Gehäuse

|                          |                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Gehäusefarbe             | Weiß                                                            |
| Schutzart (IP)           | IP66 [Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
| Schlagfestigkeit (IK)    | IK08 [5 J vandalismussicher]                                    |
| Explosionsgefahrenklasse | Zone 2 und 22                                                   |

### Genehmigung und Anwendung

|                                                      |                                                              |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Glühfadentest                                        | Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s                              |
| Entflammbarkeitszeichen                              | Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen) |
| CE-Zeichen                                           | Ja                                                           |
| ENEC-Zeichen                                         | ENEC-Pluszeichen                                             |
| Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3 | 1                                                            |
| Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM) | 0,4                                                          |

### Initialkennwerte (IEC-konform)

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Lichtstromtoleranz | +/-7% |
|--------------------|-------|

### Lichttechnische Daten

| Order Code    | Full Product Name                     | Lichtstrom | Ähnlichste Farbtemperatur | Nennlichtausbeute (Nom) | Optik                         |
|---------------|---------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 8719514625785 | WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800 | 8.000 lm   | 4000 K                    | 165 lm/W                | Breitstrahlend (WB)           |
| 8719514627642 | WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200        | 6.400 lm   | 4000 K                    | 160 lm/W                | Breitstrahlend (WB)           |
| 8719514627659 | WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800        | 8.000 lm   | 4000 K                    | 165 lm/W                | Breitstrahlend (WB)           |
| 8719514627666 | WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200        | 6.400 lm   | 4000 K                    | 162 lm/W                | Breitstrahlend (WB)           |
| 8719514627673 | WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800        | 8.000 lm   | 4000 K                    | 165 lm/W                | Breitstrahlend (WB)           |
| 8719514732902 | WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200    | 4.200 lm   | 3000 K                    | 157 lm/W                | Breitstrahlend (WB)           |
| 8719514109988 | WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200 | 6.400 lm   | 4000 K                    | 160 lm/W                | Engstrahlend – Hochregaloptik |

| Order Code    | Full Product Name                        | Lichtstrom | Ähnlichste Farbtemperatur | Nennlichtausbeute (Nom) | Optik                         |
|---------------|------------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 8719514109995 | WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200    | 6.400 lm   | 4000 K                    | 162 lm/W                | Engstrahlend – Hochregaloptik |
| 8719514623125 | WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1200       | 6.400 lm   | 4000 K                    | 160 lm/W                | Breitstrahlend (WB)           |
| 8719514623149 | WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200    | 6.400 lm   | 4000 K                    | 160 lm/W                | Breitstrahlend (WB)           |
| 8719514623170 | WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1200       | 6.400 lm   | 4000 K                    | 162 lm/W                | Breitstrahlend (WB)           |
| 8719514623187 | WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200    | 6.400 lm   | 4000 K                    | 162 lm/W                | Breitstrahlend (WB)           |
| 8719514623200 | WT490C 64S/840 PSU HE VWB WA7 L1200      | 6.400 lm   | 4000 K                    | 160 lm/W                | Sehr breitstrahlend           |
| 8719514623217 | WT490C 64S/840 PSD HE VWB WA7 L1200      | 6.400 lm   | 4000 K                    | 162 lm/W                | Sehr breitstrahlend           |
| 8719514623224 | WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200    | 8.000 lm   | 4000 K                    | 157 lm/W                | Engstrahlend – Hochregaloptik |
| 8719514623231 | WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200    | 8.000 lm   | 4000 K                    | 157 lm/W                | Engstrahlend – Hochregaloptik |
| 8719514623248 | WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1200       | 8.000 lm   | 4000 K                    | 157 lm/W                | Breitstrahlend (WB)           |
| 8719514623255 | WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200    | 8.000 lm   | 4000 K                    | 157 lm/W                | Breitstrahlend (WB)           |
| 8719514623279 | WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1200       | 8.000 lm   | 4000 K                    | 157 lm/W                | Breitstrahlend (WB)           |
| 8719514623286 | WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200    | 8.000 lm   | 4000 K                    | 157 lm/W                | Breitstrahlend (WB)           |
| 8719514623309 | WT490C 80S/840 PSU HE VWB WA7 L1200      | 8.000 lm   | 4000 K                    | 157 lm/W                | Sehr breitstrahlend           |
| 8719514623316 | WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200      | 8.000 lm   | 4000 K                    | 157 lm/W                | Sehr breitstrahlend           |
| 8719514623538 | WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200       | 4.200 lm   | 4000 K                    | 165 lm/W                | Breitstrahlend (WB)           |
| 8719514626720 | WT490C 42S/840 PSU HE WB WA7 L1200       | 4.200 lm   | 4000 K                    | 165 lm/W                | Breitstrahlend (WB)           |
| 8719514626737 | WT490C 42S/840 PSU HE VWB WA7 L1200      | 4.200 lm   | 4000 K                    | 165 lm/W                | Sehr breitstrahlend           |
| 8719514626744 | WT490C 42S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200    | 4.200 lm   | 4000 K                    | 165 lm/W                | Breitstrahlend (WB)           |
| 8719514626751 | WT490C 42S/840 PSU HE VWB TW3 WA7 L1200  | 4.200 lm   | 4000 K                    | 162 lm/W                | Breitstrahlend (WB)           |
| 8719514626768 | WT490C 42S/840 PSD HE WB WA7 L1200       | 4.200 lm   | 4000 K                    | 162 lm/W                | Breitstrahlend (WB)           |
| 8719514626775 | WT490C 42S/840 PSD HE VWB WA7 L1200      | 4.200 lm   | 4000 K                    | 162 lm/W                | Sehr breitstrahlend           |
| 8719514626782 | WT490C 42S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200    | 4.200 lm   | 4000 K                    | 162 lm/W                | Breitstrahlend (WB)           |
| 8719514626799 | WT490C 42S/840 PSD HE VWB TW3 WA7 L1200  | 4.200 lm   | 4000 K                    | 162 lm/W                | Sehr breitstrahlend           |
| 8719514626805 | WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO TW3WA7 L120 | 6.400 lm   | 4000 K                    | 160 lm/W                | Engstrahlend – Hochregaloptik |
| 8719514626812 | WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO TW3WA7 L120 | 6.400 lm   | 4000 K                    | 162 lm/W                | Engstrahlend – Hochregaloptik |
| 8719514626829 | WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO TW3WA7 L120 | 8.000 lm   | 4000 K                    | 157 lm/W                | Engstrahlend – Hochregaloptik |
| 8719514626836 | WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO TW3WA7 L120 | 8.000 lm   | 4000 K                    | 157 lm/W                | Engstrahlend – Hochregaloptik |
| 8719514773967 | WT490C 100S/840 PSU HE WB WA7 L1200      | 10.000 lm  | 4000 K                    | 154 lm/W                | Sehr breitstrahlend           |
| 8719514773974 | WT490C 100S/840 PSD HE WB WA7 L1200      | 10.000 lm  | 4000 K                    | 152 lm/W                | Sehr breitstrahlend           |
| 8719514624818 | WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1600       | 6.400 lm   | 4000 K                    | 162 lm/W                | Breitstrahlend (WB)           |
| 8719514624825 | WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600    | 6.400 lm   | 4000 K                    | 160 lm/W                | Breitstrahlend (WB)           |
| 8719514624832 | WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1600       | 6.400 lm   | 4000 K                    | 160 lm/W                | Breitstrahlend (WB)           |
| 8719514624849 | WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1600       | 8.000 lm   | 4000 K                    | 157 lm/W                | Breitstrahlend (WB)           |
| 8719514624856 | WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1600       | 8.000 lm   | 4000 K                    | 157 lm/W                | Breitstrahlend (WB)           |
| 8719514624863 | WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600    | 8.000 lm   | 4000 K                    | 157 lm/W                | Breitstrahlend (WB)           |
| 8719514109582 | WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700        | 2.300 lm   | 4000 K                    | 160 lm/W                | Breitstrahlend (WB)           |
| 8719514623521 | WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700        | 2.300 lm   | 4000 K                    | 151 lm/W                | Breitstrahlend (WB)           |

## Betrieb und Elektrik

| Order Code    | Full Product Name                        | Systemleistung |
|---------------|------------------------------------------|----------------|
| 8719514625785 | WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800    | 48,5 W         |
| 8719514627642 | WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200           | 40 W           |
| 8719514627659 | WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800           | 49 W           |
| 8719514627666 | WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200           | 39,5 W         |
| 8719514627673 | WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800           | 48,5 W         |
| 8719514732902 | WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200       | 25,5 W         |
| 8719514109988 | WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200    | 40 W           |
| 8719514109995 | WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200    | 39,5 W         |
| 8719514623125 | WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1200       | 40 W           |
| 8719514623149 | WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200    | 40 W           |
| 8719514623170 | WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1200       | 39,5 W         |
| 8719514623187 | WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200    | 39,5 W         |
| 8719514623200 | WT490C 64S/840 PSU HE VWB WA7 L1200      | 40 W           |
| 8719514623217 | WT490C 64S/840 PSD HE VWB WA7 L1200      | 39,5 W         |
| 8719514623224 | WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200    | 51 W           |
| 8719514623231 | WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200    | 51 W           |
| 8719514623248 | WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1200       | 51 W           |
| 8719514623255 | WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200    | 51 W           |
| 8719514623279 | WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1200       | 51 W           |
| 8719514623286 | WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200    | 51 W           |
| 8719514623309 | WT490C 80S/840 PSU HE VWB WA7 L1200      | 51 W           |
| 8719514623316 | WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200      | 51 W           |
| 8719514623538 | WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200       | 25,5 W         |
| 8719514626720 | WT490C 42S/840 PSU HE WB WA7 L1200       | 25,5 W         |
| 8719514626737 | WT490C 42S/840 PSU HE VWB WA7 L1200      | 25,5 W         |
| 8719514626744 | WT490C 42S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200    | 25,5 W         |
| 8719514626751 | WT490C 42S/840 PSU HE VWB TW3 WA7 L1200  | 26 W           |
| 8719514626768 | WT490C 42S/840 PSD HE WB WA7 L1200       | 26 W           |
| 8719514626775 | WT490C 42S/840 PSD HE VWB WA7 L1200      | 26 W           |
| 8719514626782 | WT490C 42S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200    | 26 W           |
| 8719514626799 | WT490C 42S/840 PSD HE VWB TW3 WA7 L1200  | 26 W           |
| 8719514626805 | WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO TW3WA7 L120 | 40 W           |
| 8719514626812 | WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO TW3WA7 L120 | 39,5 W         |
| 8719514626829 | WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO TW3WA7 L120 | 51 W           |
| 8719514626836 | WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO TW3WA7 L120 | 51 W           |
| 8719514773967 | WT490C 100S/840 PSU HE WB WA7 L1200      | 65 W           |
| 8719514773974 | WT490C 100S/840 PSD HE WB WA7 L1200      | 66 W           |
| 8719514624818 | WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1600       | 39,5 W         |
| 8719514624825 | WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600    | 40 W           |
| 8719514624832 | WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1600       | 40 W           |
| 8719514624849 | WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1600       | 51 W           |

| Order Code    | Full Product Name                     | Systemleistung |
|---------------|---------------------------------------|----------------|
| 8719514624856 | WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1600    | 51 W           |
| 8719514624863 | WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600 | 51 W           |
| 8719514109582 | WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700     | 14,4 W         |
| 8719514623521 | WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700     | 15,2 W         |

## Lichtregelung und Dimmen

| Order Code    | Full Product Name                        | Dimmbar |
|---------------|------------------------------------------|---------|
| 8719514625785 | WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800    | Ja      |
| 8719514627642 | WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200           | Nein    |
| 8719514627659 | WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800           | Nein    |
| 8719514627666 | WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200           | Ja      |
| 8719514627673 | WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800           | Ja      |
| 8719514732902 | WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200       | Nein    |
| 8719514109988 | WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200    | Nein    |
| 8719514109995 | WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200    | Ja      |
| 8719514623125 | WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1200       | Nein    |
| 8719514623149 | WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200    | Nein    |
| 8719514623170 | WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1200       | Ja      |
| 8719514623187 | WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200    | Ja      |
| 8719514623200 | WT490C 64S/840 PSU HE VWB WA7 L1200      | Nein    |
| 8719514623217 | WT490C 64S/840 PSD HE VWB WA7 L1200      | Ja      |
| 8719514623224 | WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200    | Nein    |
| 8719514623231 | WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200    | Ja      |
| 8719514623248 | WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1200       | Nein    |
| 8719514623255 | WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200    | Nein    |
| 8719514623279 | WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1200       | Ja      |
| 8719514623286 | WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200    | Ja      |
| 8719514623309 | WT490C 80S/840 PSU HE VWB WA7 L1200      | Nein    |
| 8719514623316 | WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200      | Ja      |
| 8719514623538 | WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200       | Nein    |
| 8719514626720 | WT490C 42S/840 PSU HE WB WA7 L1200       | Nein    |
| 8719514626737 | WT490C 42S/840 PSU HE VWB WA7 L1200      | Nein    |
| 8719514626744 | WT490C 42S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200    | Nein    |
| 8719514626751 | WT490C 42S/840 PSU HE VWB TW3 WA7 L1200  | Nein    |
| 8719514626768 | WT490C 42S/840 PSD HE WB WA7 L1200       | Ja      |
| 8719514626775 | WT490C 42S/840 PSD HE VWB WA7 L1200      | Ja      |
| 8719514626782 | WT490C 42S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200    | Ja      |
| 8719514626799 | WT490C 42S/840 PSD HE VWB TW3 WA7 L1200  | Ja      |
| 8719514626805 | WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO TW3WA7 L120 | Nein    |
| 8719514626812 | WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO TW3WA7 L120 | Ja      |
| 8719514626829 | WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO TW3WA7 L120 | Nein    |
| 8719514626836 | WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO TW3WA7 L120 | Ja      |

| Order Code    | Full Product Name                     | Dimmbar |
|---------------|---------------------------------------|---------|
| 8719514773967 | WT490C 100S/840 PSU HE WB WA7 L1200   | Nein    |
| 8719514773974 | WT490C 100S/840 PSD HE WB WA7 L1200   | Ja      |
| 8719514624818 | WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1600    | Ja      |
| 8719514624825 | WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600 | Nein    |
| 8719514624832 | WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1600    | Nein    |
| 8719514624849 | WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1600    | Nein    |
| 8719514624856 | WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1600    | Ja      |
| 8719514624863 | WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600 | Nein    |
| 8719514109582 | WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700     | Ja      |
| 8719514623521 | WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700     | Nein    |

## Genehmigung und Anwendung

| Order Code    | Full Product Name                       | Umgebungstemperaturbereich |
|---------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| 8719514625785 | WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800   | -25 bis +45 °C             |
| 8719514627642 | WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200          | -25 bis +45 °C             |
| 8719514627659 | WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800          | -25 bis +45 °C             |
| 8719514627666 | WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200          | -25 bis +45 °C             |
| 8719514627673 | WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800          | -25 bis +45 °C             |
| 8719514732902 | WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200      | -25 bis +45 °C             |
| 8719514109988 | WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200   | -25 bis +45 °C             |
| 8719514109995 | WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200   | -25 bis +45 °C             |
| 8719514623125 | WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1200      | -25 bis +45 °C             |
| 8719514623149 | WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200   | -25 bis +45 °C             |
| 8719514623170 | WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1200      | -25 bis +45 °C             |
| 8719514623187 | WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200   | -25 bis +45 °C             |
| 8719514623200 | WT490C 64S/840 PSU HE VWB WA7 L1200     | -25 bis +45 °C             |
| 8719514623217 | WT490C 64S/840 PSD HE VWB WA7 L1200     | -25 bis +45 °C             |
| 8719514623224 | WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200   | -25 bis +45 °C             |
| 8719514623231 | WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200   | -25 bis +45 °C             |
| 8719514623248 | WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1200      | -25 bis +45 °C             |
| 8719514623255 | WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200   | -25 bis +45 °C             |
| 8719514623279 | WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1200      | -25 bis +45 °C             |
| 8719514623286 | WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200   | -25 bis +45 °C             |
| 8719514623309 | WT490C 80S/840 PSU HE VWB WA7 L1200     | -25 bis +45 °C             |
| 8719514623316 | WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200     | -25 bis +45 °C             |
| 8719514623538 | WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200      | -25 bis +45 °C             |
| 8719514626720 | WT490C 42S/840 PSU HE WB WA7 L1200      | -25 bis +45 °C             |
| 8719514626737 | WT490C 42S/840 PSU HE VWB WA7 L1200     | -25 bis +45 °C             |
| 8719514626744 | WT490C 42S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200   | -25 bis +45 °C             |
| 8719514626751 | WT490C 42S/840 PSU HE VWB TW3 WA7 L1200 | -25 bis +45 °C             |
| 8719514626768 | WT490C 42S/840 PSD HE WB WA7 L1200      | -25 bis +45 °C             |
| 8719514626775 | WT490C 42S/840 PSD HE VWB WA7 L1200     | -25 bis +45 °C             |

| Order Code    | Full Product Name                        | Umgebungstemperaturbereich |
|---------------|------------------------------------------|----------------------------|
| 8719514626782 | WT490C 42S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200    | -25 bis +45 °C             |
| 8719514626799 | WT490C 42S/840 PSD HE VWB TW3 WA7 L1200  | -25 bis +45 °C             |
| 8719514626805 | WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO TW3WA7 L120 | -25 bis +45 °C             |
| 8719514626812 | WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO TW3WA7 L120 | -25 bis +45 °C             |
| 8719514626829 | WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO TW3WA7 L120 | -25 bis +45 °C             |
| 8719514626836 | WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO TW3WA7 L120 | -25 bis +45 °C             |
| 8719514773967 | WT490C 100S/840 PSU HE WB WA7 L1200      | -25 bis +25 °C             |
| 8719514773974 | WT490C 100S/840 PSD HE WB WA7 L1200      | -25 bis +25 °C             |
| 8719514624818 | WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1600       | -25 bis +45 °C             |
| 8719514624825 | WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600    | -25 bis +45 °C             |
| 8719514624832 | WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1600       | -25 bis +45 °C             |
| 8719514624849 | WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1600       | -25 bis +45 °C             |
| 8719514624856 | WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1600       | -25 bis +45 °C             |
| 8719514624863 | WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600    | -25 bis +45 °C             |
| 8719514109582 | WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700        | -25 bis +45 °C             |
| 8719514623521 | WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700        | -25 bis +45 °C             |

## Initialkennwerte (IEC-konform)

| Order Code    | Full Product Name                     | Anfängliche Farbsättigung |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 8719514625785 | WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800 | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 8719514627642 | WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200        | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 8719514627659 | WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800        | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 8719514627666 | WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200        | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 8719514627673 | WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800        | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 8719514732902 | WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200    | (0.43, 0.40) SDCM <3      |
| 8719514109988 | WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200 | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 8719514109995 | WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200 | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 8719514623125 | WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1200    | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 8719514623149 | WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200 | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 8719514623170 | WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1200    | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 8719514623187 | WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200 | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 8719514623200 | WT490C 64S/840 PSU HE VWB WA7 L1200   | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 8719514623217 | WT490C 64S/840 PSD HE VWB WA7 L1200   | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 8719514623224 | WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200 | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 8719514623231 | WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200 | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 8719514623248 | WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1200    | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 8719514623255 | WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200 | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 8719514623279 | WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1200    | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 8719514623286 | WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200 | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 8719514623309 | WT490C 80S/840 PSU HE VWB WA7 L1200   | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 8719514623316 | WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200   | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 8719514623538 | WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200    | (0.38, 0.38) SDCM <3      |


| Order Code    | Full Product Name                        | Anfängliche Farbsättigung |
|---------------|------------------------------------------|---------------------------|
| 8719514626720 | WT490C 42S/840 PSU HE WB WA7 L1200       | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 8719514626737 | WT490C 42S/840 PSU HE VWB WA7 L1200      | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 8719514626744 | WT490C 42S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200    | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 8719514626751 | WT490C 42S/840 PSU HE VWB TW3 WA7 L1200  | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 8719514626768 | WT490C 42S/840 PSD HE WB WA7 L1200       | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 8719514626775 | WT490C 42S/840 PSD HE VWB WA7 L1200      | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 8719514626782 | WT490C 42S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200    | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 8719514626799 | WT490C 42S/840 PSD HE VWB TW3 WA7 L1200  | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 8719514626805 | WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO TW3WA7 L120 | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 8719514626812 | WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO TW3WA7 L120 | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 8719514626829 | WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO TW3WA7 L120 | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 8719514626836 | WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO TW3WA7 L120 | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 8719514773967 | WT490C 100S/840 PSU HE WB WA7 L1200      | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 8719514773974 | WT490C 100S/840 PSD HE WB WA7 L1200      | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 8719514624818 | WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1600       | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 8719514624825 | WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600    | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 8719514624832 | WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1600       | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 8719514624849 | WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1600       | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 8719514624856 | WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1600       | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 8719514624863 | WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600    | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 8719514109582 | WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700        | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 8719514623521 | WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700        | (0.38, 0.38) SDCM <3      |

## Produktdaten

| Order Code    | Full Product Name                     | Produktfamiliencode |
|---------------|---------------------------------------|---------------------|
| 8719514625785 | WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800 | WT490C              |
| 8719514627642 | WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200        | WT492C              |
| 8719514627659 | WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800        | WT492C              |
| 8719514627666 | WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200        | WT492C              |
| 8719514627673 | WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800        | WT492C              |
| 8719514732902 | WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200    | WT490C              |
| 8719514109988 | WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200 | WT490C              |
| 8719514109995 | WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200 | WT490C              |
| 8719514623125 | WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1200    | WT490C              |
| 8719514623149 | WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200 | WT490C              |
| 8719514623170 | WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1200    | WT490C              |
| 8719514623187 | WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200 | WT490C              |
| 8719514623200 | WT490C 64S/840 PSU HE VWB WA7 L1200   | WT490C              |
| 8719514623217 | WT490C 64S/840 PSD HE VWB WA7 L1200   | WT490C              |
| 8719514623224 | WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200 | WT490C              |
| 8719514623231 | WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200 | WT490C              |
| 8719514623248 | WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1200    | WT490C              |

| Order Code    | Full Product Name                        | Produktfamiliencode |
|---------------|------------------------------------------|---------------------|
| 8719514623255 | WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200    | WT490C              |
| 8719514623279 | WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1200       | WT490C              |
| 8719514623286 | WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200    | WT490C              |
| 8719514623309 | WT490C 80S/840 PSU HE VWB WA7 L1200      | WT490C              |
| 8719514623316 | WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200      | WT490C              |
| 8719514623538 | WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200       | WT490C              |
| 8719514626720 | WT490C 42S/840 PSU HE WB WA7 L1200       | WT490C              |
| 8719514626737 | WT490C 42S/840 PSU HE VWB WA7 L1200      | WT490C              |
| 8719514626744 | WT490C 42S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200    | WT490C              |
| 8719514626751 | WT490C 42S/840 PSU HE VWB TW3 WA7 L1200  | WT490C              |
| 8719514626768 | WT490C 42S/840 PSD HE WB WA7 L1200       | WT490C              |
| 8719514626775 | WT490C 42S/840 PSD HE VWB WA7 L1200      | WT490C              |
| 8719514626782 | WT490C 42S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200    | WT490C              |
| 8719514626799 | WT490C 42S/840 PSD HE VWB TW3 WA7 L1200  | WT490C              |
| 8719514626805 | WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO TW3WA7 L120 | WT490C              |
| 8719514626812 | WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO TW3WA7 L120 | WT490C              |
| 8719514626829 | WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO TW3WA7 L120 | WT490C              |
| 8719514626836 | WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO TW3WA7 L120 | WT490C              |
| 8719514773967 | WT490C 100S/840 PSU HE WB WA7 L1200      | WT490C              |
| 8719514773974 | WT490C 100S/840 PSD HE WB WA7 L1200      | WT490C              |
| 8719514624818 | WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1600       | WT490C              |
| 8719514624825 | WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600    | WT490C              |
| 8719514624832 | WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1600       | WT490C              |
| 8719514624849 | WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1600       | WT490C              |
| 8719514624856 | WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1600       | WT490C              |
| 8719514624863 | WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600    | WT490C              |
| 8719514109582 | WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700        | WT490C              |
| 8719514623521 | WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700        | WT490C              |


Lichtverteilungskurve




WT490CI - 910770229590

WT490CI - 910925868249


WT490CI - 910925868259




WT490CI - 910925868423




WT490CI - 910925868706




WT490CI - 910925868288




WT490CI - 910925868705




WT490CI - 910925868419




WT490CI - 910925868613




WT490CI - 910925868516




WT490CI - 910925868422




WT490CI - 910925868253




WT490CI - 910925868266




WT490CI - 910925868287




WT490CI - 910925868256




WT490CI - 910925868611




WT490CI - 910925868252




WT490CI - 910925868262




WT490CI - 910925868265




WT490CI - 910925867703




WT490CI - 910925867743




WT490CI - 910925867744




WT490CI - 910925868247




WT490CI - 910925868255




WT490CI - 910925868258




WT490CI - 910925868263




WT490CI - 910925868260




WT490CI - 910925868257




WT490CI - 910925868418




WT490CI - 910925868420




WT490CI - 910925868421




WT490CI - 910925868704




WT490CI - 910925868707




WT490CI - 910925868614




WT490CI - 910925868612




WT490CI - 910925868615




WT490CI - 910925868619




WT490CI - 910925868616




WT490CI - 910925868617




WT490CI - 910925868618




WT490CI - 910925868620




WT490CI - 910925868621



WT490CI - 910925868622



WT490CI - 910925869609



WT490CI - 910925869608