



Luminaria robusta y conectable con un rendimiento sobresaliente.

Pacific LED Gen5 es una luminaria LED estanca innovadora y de alta gama que destaca por su óptimo rendimiento. Responde a los exigentes requisitos de las industrias más rigurosas y actuales. Es una luminaria muy robusta, compacta y fiable con una excelente calidad de luz. Con un alto grado de protección mecánica (IK08), contra la entrada de agua y polvo (IP66) y combinado con una resistencia química demostrada, Pacific LED gen5 puede soportar perfectamente las duras condiciones de la industrias de automoción, alimentarias y pesadas. Pero también ofrece un excelente rendimiento en garajes y almacenes. Las luminarias Pacific LED Gen5 ofrecen una calidad de luz de nivel superior, sin artefactos y con una luz homogénea, se ofrecen con diversas ópticas y una amplia gama de flujos luminosos (hasta 15.000 lm). Esto garantiza una mayor flexibilidad a la hora de planificar un estudio de iluminación optimizado. Además, están diseñadas con un enfoque en economía circular, lo que significa que estas luminarias, totalmente reparables, pueden actualizarse para prolongar su ciclo de vida global. Las luminarias destacan por su rápida y sencilla instalación que facilita el cableado y las diversas opciones de conexión y montaje. Pero también por su interesante coste total de propiedad, su eficiencia energética y su facilidad de mantenimiento, con la mínima interrupción de las operaciones en aplicaciones exigentes.

Para que la Pacific LED Gen5 sea aún más completa, la integración del sistema con Interact Pro brinda oportunidades adicionales para una eficiencia optimizada, ahorros energéticos, así como mejoras en la gestión de la luz, la productividad y la seguridad. Esto hace que esté preparada para el futuro en todos los aspectos. Descubra Pacific LED Gen5. Rendimiento óptimo para entornos exigentes.

Beneficios

- Larga vida útil que brinda mayor tranquilidad en la instalación de iluminación.
- Adecuado para su aplicación industrial debido a su amplia cobertura, incluidas la industria alimentaria, industrias pesadas y químicas, automoción, aparcamientos y almacenes.
- Reduzca sus inversiones en mantenimiento gracias a la facilidad de servicio y de sustitución de piezas con un enfoque modular.
- Se puede integrar en una instalación de iluminación conectada Interact para optimizar las operaciones y maximizar el ahorro energético y la información.

Applications

- Procesamiento de alimentos
- Garajes
- Fabricación
- Almacenes/centros de distribución

Versions

Características

- Alta eficiencia energética y larga vida útil: hasta 160 lm/W y vida útil de hasta 100.000 horas L90* (según versiones).
- Amplia cobertura de aplicaciones con un gran flujo luminoso (hasta 15.000 lúmenes) y opciones de ópticas, combinada con materiales de alta calidad resistentes a los productos químicos.
- Arquitectura de producto robusta y compacta, con alta protección contra el agua y el polvo (IP66), combinada con un alto grado de protección mecánica (IK08).
- Alta uniformidad, control de deslumbramiento y distribución de la luz sin artefactos.
- Instalación y mantenimiento sin complicaciones.
- La radiación UV dañará el material con el paso del tiempo, lo que provocará la pérdida de la estanqueidad y del índice IP66.
- No instale la luminaria en lugares donde la luminaria estará expuesta a la luz solar directa.



Pacific LED gen5, L1800



Pacific LED gen5, ATEX 2/22, Wieland connector



Pacific LED gen5, L1200




Pacific LED gen5,, L1600


Pacific LED gen5, L700




Plano de dimensiones




WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200




WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200




WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700




WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L160



WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800



WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800



WT490C 645/840 PSD HE WB PI5 L1600

Detalles del producto



Pacific LED gen5 with push in 7-pole (PI7) connector



Pacific LED gen5 with push in 5-pole (PI5) connecto



Pacific LED gen5 with Wieland connector

Información general

Fuente de luz sustituible	Sí
Número de unidades de equipo	1 unidad
Driver incluido	Sí
Service tag	Sí

Datos técnicos de la luz

Índice de reproducción cromática (IRC)	>80
--	-----

Operativos y eléctricos

Tensión de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Adecuado para conmutación aleatoria	No
Clase de protección IEC	Seguridad clase I

Control integrado Sensor InterAct SC100

Color de la carcasa	Blanco
Código de protección de entrada	IP66 [Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK08 [5 J resistente al vandalismo]
Clase de peligro de explosión	Zona 2 y 22

Duración nominal de la iluminación de emergencia (cuando está totalmente cargada)	3 hora(s)
Emergencia centralizada	No

Test del hilo incandescente	Temperatura 850 °C, duración 30 s
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies fácilmente inflamables
Marca CE	Sí
Certificado ENEC	Certificado ENEC plus
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4

Tolerancia de flujo luminoso $\pm 7\%$

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	Tipo de óptica
10986500	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	8.000 lm	4000 K	165 lm/W	Haz estrecho - Óptica para estanterías altas
10987200	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	8.000 lm	4000 K	165 lm/W	Haz estrecho - Óptica para estanterías altas
10989600	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	8.000 lm	4000 K	154 lm/W	Haz ancho
10990200	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	8.000 lm	4000 K	165 lm/W	Haz ancho
10992600	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	8.000 lm	4000 K	154 lm/W	Haz ancho
10995700	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	10.000 lm	4000 K	161 lm/W	Haz ancho
10996400	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	12.000 lm	4000 K	158 lm/W	Haz ancho

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	Tipo de óptica
62357600	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	8.000 lm	4000 K	165 lm/W	Haz ancho
62358300	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	10.000 lm	4000 K	161 lm/W	Haz ancho
62359000	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	12.000 lm	4000 K	158 lm/W	Haz ancho
62578500	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	8.000 lm	4000 K	165 lm/W	Haz ancho
62759800	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	6.600 lm	4000 K	136 lm/W	Opal
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	6.400 lm	4000 K	160 lm/W	Haz ancho
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	8.000 lm	4000 K	165 lm/W	Haz ancho
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	6.400 lm	4000 K	162 lm/W	Haz ancho
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	8.000 lm	4000 K	165 lm/W	Haz ancho
73290200	WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200	4.200 lm	3000 K	157 lm/W	Haz ancho
10959900	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	4.200 lm	4000 K	162 lm/W	Haz ancho
10961200	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	6.400 lm	4000 K	162 lm/W	Haz estrecho - Óptica para estanterías altas
10965000	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	6.400 lm	4000 K	146 lm/W	Haz ancho
10967400	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	6.400 lm	4000 K	162 lm/W	Haz ancho
10970400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	6.400 lm	4000 K	147 lm/W	Haz ancho
10978000	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	8.000 lm	4000 K	146 lm/W	Haz ancho
10979700	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Haz ancho
10982700	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	8.000 lm	4000 K	146 lm/W	Haz ancho
62353800	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	4.200 lm	4000 K	165 lm/W	Haz ancho
62354500	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	6.400 lm	4000 K	160 lm/W	Haz ancho
62355200	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Haz ancho
62757400	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	5.300 lm	4000 K	133 lm/W	Opal
62475700	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1600	6.400 lm	4000 K	162 lm/W	Haz ancho
62478800	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1600	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Haz ancho
77197000	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L160	6.400 lm	4000 K	160 lm/W	Haz ancho
10958200	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	2.300 lm	4000 K	160 lm/W	Haz ancho
62352100	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	2.300 lm	4000 K	151 lm/W	Haz ancho

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
10986500	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	48,5 W
10987200	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	48,5 W
10989600	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	52 W
10990200	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	48,5 W
10992600	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	52 W
10995700	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	62 W
10996400	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	76 W
62357600	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	48,5 W
62358300	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	62 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
62359000	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	76 W
62578500	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	48,5 W
62759800	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	48,5 W
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	40 W
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	49 W
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	39,5 W
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	48,5 W
73290200	WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200	25,5 W
10959900	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	26 W
10961200	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	39,5 W
10965000	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	44 W
10967400	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	39,5 W
10970400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	43,5 W
10978000	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	55 W
10979700	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	51 W
10982700	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	55 W
62353800	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	25,5 W
62354500	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	40 W
62355200	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	51 W
62757400	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	40 W
62475700	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1600	39,5 W
62478800	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1600	51 W
77197000	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L160	40 W
10958200	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	14,4 W
62352100	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	15,2 W

Controles y regulación

Order Code	Full Product Name	Regulable
10986500	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	No
10987200	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	Sí
10989600	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	No
10990200	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	Sí
10992600	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	Sí
10995700	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	Sí
10996400	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	Sí
62357600	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	No
62358300	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	No
62359000	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	No
62578500	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	Sí
62759800	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	No
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	No

Order Code	Full Product Name	Regulable
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	No
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Sí
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	Sí
73290200	WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200	No
10959900	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	Sí
10961200	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	Sí
10965000	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	No
10967400	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	Sí
10970400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	Sí
10978000	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	No
10979700	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	Sí
10982700	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	Sí
62353800	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	No
62354500	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	No
62355200	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	No
62757400	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	No
62475700	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1600	Sí
62478800	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1600	No
77197000	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L160	No
10958200	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	Sí
62352100	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	No

Funcionamiento de emergencia

Order Code	Full Product Name	Iluminación de emergencia
10986500	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	-
10987200	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	-
10989600	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	Iluminación de emergencia de 3 horas de duración versión Pro
10990200	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-
10992600	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	Iluminación de emergencia de 3 horas de duración con interfaz DALI
10995700	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-
10996400	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-
62357600	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-
62358300	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-
62359000	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-
62578500	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	-
62759800	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	-
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	-
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	-
73290200	WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200	-

Order Code	Full Product Name	Iluminación de emergencia
10959900	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-
10961200	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	-
10965000	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	Iluminación de emergencia de 3 horas de duración versión Pro
10967400	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-
10970400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	Iluminación de emergencia de 3 horas de duración con interfaz DALI
10978000	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	Iluminación de emergencia de 3 horas de duración versión Pro
10979700	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-
10982700	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	Iluminación de emergencia de 3 horas de duración con interfaz DALI
62353800	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-
62354500	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-
62355200	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-
62757400	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	-
62475700	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1600	-
62478800	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1600	-
77197000	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L160	-
10958200	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	-
62352100	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	-

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
10986500	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	-25 °C a +45 °C
10987200	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	-25 °C a +45 °C
10989600	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	0 °C a +30 °C
10990200	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-25 °C a +45 °C
10992600	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	0 °C a +30 °C
10995700	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-25 °C a +45 °C
10996400	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-25 °C a +45 °C
62357600	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-25 °C a +45 °C
62358300	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-25 °C a +45 °C
62359000	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-25 °C a +45 °C
62578500	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	-25 °C a +45 °C
62759800	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	-25 °C a +45 °C
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-25 °C a +45 °C
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	-25 °C a +45 °C
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-25 °C a +45 °C
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	-25 °C a +45 °C
73290200	WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200	-25 °C a +45 °C
10959900	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-25 °C a +45 °C
10961200	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	-25 °C a +45 °C
10965000	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	0 °C a +40 °C
10967400	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-25 °C a +45 °C

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
10970400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	0 °C a +40 °C
10978000	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	0 °C a +30 °C
10979700	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-25 °C a +45 °C
10982700	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	0 °C a +30 °C
62353800	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-25 °C a +45 °C
62354500	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-25 °C a +45 °C
62355200	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-25 °C a +45 °C
62757400	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	-25 °C a +45 °C
62475700	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1600	-25 °C a +45 °C
62478800	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1600	-25 °C a +45 °C
77197000	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L160	-25 °C a +45 °C
10958200	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	-25 °C a +45 °C
62352100	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	-25 °C a +45 °C

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
10986500	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10987200	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10989600	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10990200	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10992600	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10995700	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10996400	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62357600	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62358300	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62359000	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62578500	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62759800	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
73290200	WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200	(0.43, 0.40) SDCM <3
10959900	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10961200	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10965000	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10967400	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10970400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10978000	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10979700	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10982700	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3


Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
62353800	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62354500	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62355200	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62757400	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62475700	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
62478800	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
77197000	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L160	(0.38, 0.38) SDCM <3
10958200	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	(0.38, 0.38) SDCM <3
62352100	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	(0.38, 0.38) SDCM <3

Datos de producto

Order Code	Full Product Name	Código de gama de producto
10986500	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	WT490C
10987200	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	WT490C
10989600	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	WT490C
10990200	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	WT490C
10992600	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	WT490C
10995700	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	WT490C
10996400	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	WT490C
62357600	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	WT490C
62358300	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	WT490C
62359000	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	WT490C
62578500	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	WT490C
62759800	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	WT490C
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	WT492C
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	WT492C
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	WT492C
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	WT492C
73290200	WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200	WT490C
10959900	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	WT490C
10961200	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	WT490C
10965000	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	WT490C
10967400	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	WT490C
10970400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	WT490C
10978000	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	WT490C
10979700	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	WT490C
10982700	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	WT490C
62353800	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	WT490C
62354500	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	WT490C
62355200	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	WT490C
62757400	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	WT490C

Order Code	Full Product Name	Código de gama de producto
62475700	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1600	WT490C
62478800	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1600	WT490C
77197000	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3x2.5PI5 L160	WT490C
10958200	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	WT490C
62352100	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	WT490C


Diagramas polares de distribución luminosa



WT490CI - 910770229590

WT490CI - 910925868292


WT490CI - 910925868698




WT490CI - 910925868706

WT490CI - 910925868288


WT490CI - 910925868705




WT490CI - 910925868516




WT490CI - 910925867704




WT490CI - 910925867723




WT490CI - 910925867732




WT490CI - 910925867735




WT490CI - 910925867706




WT490CI - 910925867712




WT490CI - 910925867724




WT490CI - 910925867727




WT490CI - 910925867715




WT490CI - 910925867737




WT490CI - 910925867734




WT490CI - 910925868287




WT490CI - 910925868289




WT490CI - 910925868290




WT490CI - 910925868412




WT490CI - 910925867703




WT490CI - 910925867710




WT490CI - 910925867731




WT490CI - 910925867741




WT490CI - 910925867740




WT490CI - 910925868294




WT490CI - 910925868293




WT490CI - 910925868415




WT490CI - 910925868696



WT490CI - 910925868704



WT490CI - 910925868707



WT490CI - 910925869407