



Luminaire robuste, pouvant être connecté, et offrant d'excellentes performances.

Pacific LED gen5 est un luminaire LED étanche innovant apprécié pour ses performances optimales. Il répond aux exigences strictes des secteurs industriels contemporains et difficiles. Il s'agit d'un luminaire très robuste, compact et fiable offrant une excellente qualité de lumière. Avec un haut degré de protection contre les chocs mécaniques (IK08), l'eau et la poussière (IP66), ainsi qu'une résistance éprouvée aux produits chimiques, le luminaire Pacific LED gen5 peut parfaitement résister aux conditions difficiles de l'industrie automobile, de l'industrie alimentaire et de l'industrie lourde. Il s'avère également très intéressant dans les parkings couverts et les entrepôts. Les luminaires Pacific LED gen5 offrent une qualité de lumière supérieure et sans artefact et un éclairage homogène ; ils sont proposés avec plusieurs optiques et une large gamme de flux lumineux (jusqu'à 15 000 lm). Cela permet une plus grande flexibilité dans la conception de plans d'éclairage optimisés. Les luminaires sont également conçus selon une approche circulaire, ce qui signifie qu'ils sont très faciles à entretenir et peuvent être modernisés de manière à prolonger leur cycle de vie complet. Ces luminaires se démarquent en raison de leur installation simple et rapide qui facilite le câblage traversant, des diverses options de raccordement et de montage qu'ils offrent, mais aussi en raison de leur coût total de possession exceptionnel, leur efficacité

énergétique et leur maintenance aisée permettant de limiter au minimum les interruptions d'opérations dans les applications exigeantes. Pour que la solution Pacific LED gen5 soit encore plus complète, l'intégration système avec Interact Industry permet d'optimiser l'efficacité, de réaliser des économies d'énergie et d'améliorer la gestion de l'éclairage, la productivité et la sécurité, ce qui en fait une solution évolutive à tous les points de vue. Découvrez la solution Pacific LED gen5. Des performances optimales pour des environnements exigeants.

Avantages

- Une longue durée de vie qui procure une totale tranquillité d'esprit concernant vos installations d'éclairage.
- Convient pour une large gamme d'applications industrielles, notamment la production alimentaire, l'industrie chimique et l'industrie lourde, l'automobile, les parkings couverts et les entrepôts.
- Réduit vos coûts de maintenance grâce à un entretien et à un remplacement de pièces aisés et une approche modulaire.
- Peut être intégré dans une installation d'éclairage connecté Interact pour optimiser les opérations et maximiser les économies d'énergie et les informations recueillies.

Applications

- Transformation de produits alimentaires
- Parkings couverts
- Sites de production
- Entrepôts/centres de distribution

Versions

Fonctions

- Haute efficacité énergétique, jusqu'à 160 lm/W, et longue durée de vie L80, jusqu'à 100 000 heures.
- Large gamme d'applications avec nombreux flux lumineux (jusqu'à 15 000 lm) et un grand choix d'optiques, ainsi que des matériaux de grande qualité résistants aux produits chimiques.
- Architecture produit robuste et compacte, avec une protection élevée contre l'eau et la poussière (IP66) et contre les chocs mécaniques (IK08).
- Excellente uniformité, contrôle de l'éblouissement et distributions de lumière sans artefact.
- Installation et maintenance très simples.
- Au fil du temps, les rayons UV risquent d'endommager le matériel, car l'étanchéité n'est plus parfaite et la protection IP66 perd de son efficacité.
- N'installez pas le luminaire à un endroit directement exposé au soleil.



Pacific LED gen5, L1800



Pacific LED gen5, ATEX 2/22, Wieland connector



Pacific LED gen5, L1200



Pacific LED gen5, L1600


Pacific LED gen5, L700




Pacific LED gen5, Wieland connector




Schéma dimensionnel




WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200




WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200




WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600




WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800




WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1800




WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700



WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800



WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200



WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1600

Détails sur le produit



Pacific LED gen5, looping connection, 2 entry on one side




Pacific LED gen5 with push in 7-pole (PI7) connector



Pacific LED gen5, Wieland connector



Pacific LED gen5 with WAGO connector



Pacific LED gen5 connection through WAGO connector side view



Pacific LED gen5 with push in 5-pole (PI5) connector



Pacific LED gen5 with Wieland connector



Pacific LED gen5 connection through WAGO connector

Informations générales

Source lumineuse remplaçable	Oui
Nombre d'appareillages	1 unité
Driver inclus	Oui
Service Tag	Oui

Données techniques de l'éclairage

Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
----------------------------------	-----

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Non
Classe de protection CEI	Classe électrique I

Commandes et gradation

Commande intégrée	Capteur InterAct SC100
-------------------	------------------------

Mécanique et boîtier

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5] protection contre le vandalisme]
Classe du risque explosif	Zone 2 et 22

Fonctionnement de secours

Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge)	3 h
Secours centralisé	Non

Approbation et application

Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 30 s
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces aisément inflammables
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marque ENEC plus
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	+/-7%
----------------------------	-------

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Température de couleur cor-rélée (nom.)	Efficacité lumi-neuse (nominale)	Type d'optique
8719514109865	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	8.000 lm	4000 K	165 lm/W	Faisceau intensif - Optique grande hauteur
8719514109872	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	8.000 lm	4000 K	165 lm/W	Faisceau intensif - Optique grande hauteur
8719514109889	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1800	8.000 lm	4000 K	165 lm/W	Faisceau extensif
8719514109896	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	8.000 lm	4000 K	154 lm/W	Faisceau extensif
8719514109902	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	8.000 lm	4000 K	165 lm/W	Faisceau extensif
8719514109919	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1800	8.000 lm	4000 K	165 lm/W	Faisceau extensif
8719514109926	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	8.000 lm	4000 K	154 lm/W	Faisceau extensif
8719514109933	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1800	8.000 lm	4000 K	165 lm/W	Faisceau ultra-extensif
8719514109940	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1800	8.000 lm	4000 K	165 lm/W	Faisceau ultra-extensif
8719514109957	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	10.000 lm	4000 K	161 lm/W	Faisceau extensif
8719514109964	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	12.000 lm	4000 K	158 lm/W	Faisceau extensif
8719514623576	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	8.000 lm	4000 K	165 lm/W	Faisceau extensif
8719514623583	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	10.000 lm	4000 K	161 lm/W	Faisceau extensif

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Température de couleur cor-rélée (nom.)	Efficacité lumi-neuse (nominale)	Type d'optique
8719514623590	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	12.000 lm	4000 K	158 lm/W	Faisceau extensif
8719514625785	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	8.000 lm	4000 K	165 lm/W	Faisceau extensif
8719514627598	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	6.600 lm	4000 K	136 lm/W	Opale
8719514627642	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	6.400 lm	4000 K	160 lm/W	Faisceau extensif
8719514627659	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	8.000 lm	4000 K	165 lm/W	Faisceau extensif
8719514627666	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	6.400 lm	4000 K	162 lm/W	Faisceau extensif
8719514627673	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	8.000 lm	4000 K	165 lm/W	Faisceau extensif
8719514732902	WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200	4.200 lm	3000 K	157 lm/W	Faisceau extensif
8719514109599	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	4.200 lm	4000 K	162 lm/W	Faisceau extensif
8719514109605	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	6.400 lm	4000 K	160 lm/W	Faisceau intensif - Optique grande hauteur
8719514109612	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	6.400 lm	4000 K	162 lm/W	Faisceau intensif - Optique grande hauteur
8719514109629	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	6.400 lm	4000 K	160 lm/W	Faisceau extensif
8719514109636	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	6.400 lm	4000 K	160 lm/W	Faisceau extensif
8719514109643	WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200	6.400 lm	4000 K	160 lm/W	Faisceau extensif
8719514109650	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	6.400 lm	4000 K	146 lm/W	Faisceau extensif
8719514109667	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1	6.400 lm	4000 K	146 lm/W	Faisceau extensif
8719514109674	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	6.400 lm	4000 K	162 lm/W	Faisceau extensif
8719514109681	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	6.400 lm	4000 K	162 lm/W	Faisceau extensif
8719514109698	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	6.400 lm	4000 K	162 lm/W	Faisceau extensif
8719514109704	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	6.400 lm	4000 K	147 lm/W	Faisceau extensif
8719514109711	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 TW1 PI7 L1	6.400 lm	4000 K	147 lm/W	Faisceau extensif
8719514109728	WT490C 64S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	6.400 lm	4000 K	160 lm/W	Faisceau ultra-extensif
8719514109735	WT490C 64S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	6.400 lm	4000 K	162 lm/W	Faisceau ultra-extensif
8719514109742	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Faisceau intensif - Optique grande hauteur
8719514109759	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Faisceau intensif - Optique grande hauteur
8719514109766	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Faisceau extensif
8719514109773	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Faisceau extensif
8719514109780	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	8.000 lm	4000 K	146 lm/W	Faisceau extensif
8719514109797	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Faisceau extensif
8719514109803	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Faisceau extensif
8719514109810	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Faisceau extensif
8719514109827	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	8.000 lm	4000 K	146 lm/W	Faisceau extensif
8719514109834	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Faisceau ultra-extensif
8719514109841	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Faisceau ultra-extensif
8719514109988	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	6.400 lm	4000 K	160 lm/W	Faisceau intensif - Optique grande hauteur
8719514109995	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	6.400 lm	4000 K	162 lm/W	Faisceau intensif - Optique grande hauteur
8719514623125	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1200	6.400 lm	4000 K	160 lm/W	Faisceau extensif
8719514623149	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	6.400 lm	4000 K	160 lm/W	Faisceau extensif

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Température de couleur cor-rélée (nom.)	Efficacité lumi-neuse (nominale)	Type d'optique
8719514623163	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	6.400 lm	4000 K	146 lm/W	Faisceau extensif
8719514623170	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1200	6.400 lm	4000 K	162 lm/W	Faisceau extensif
8719514623187	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	6.400 lm	4000 K	162 lm/W	Faisceau extensif
8719514623194	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	6.400 lm	4000 K	147 lm/W	Faisceau extensif
8719514623200	WT490C 64S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	6.400 lm	4000 K	160 lm/W	Faisceau ultra-extensif
8719514623217	WT490C 64S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	6.400 lm	4000 K	162 lm/W	Faisceau ultra-extensif
8719514623224	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Faisceau intensif - Optique grande hauteur
8719514623231	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Faisceau intensif - Optique grande hauteur
8719514623248	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1200	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Faisceau extensif
8719514623255	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Faisceau extensif
8719514623262	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	8.000 lm	4000 K	146 lm/W	Faisceau extensif
8719514623279	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1200	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Faisceau extensif
8719514623286	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Faisceau extensif
8719514623293	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	8.000 lm	4000 K	146 lm/W	Faisceau extensif
8719514623309	WT490C 80S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Faisceau ultra-extensif
8719514623316	WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Faisceau ultra-extensif
8719514623538	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	4.200 lm	4000 K	165 lm/W	Faisceau extensif
8719514623545	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	6.400 lm	4000 K	160 lm/W	Faisceau extensif
8719514623552	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Faisceau extensif
8719514625716	WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	4.200 lm	4000 K	162 lm/W	Faisceau ultra-extensif
8719514626782	WT490C 42S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	4.200 lm	4000 K	162 lm/W	Faisceau extensif
8719514627574	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	5.300 lm	4000 K	133 lm/W	Opale
8719514624757	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1600	6.400 lm	4000 K	162 lm/W	Faisceau extensif
8719514624764	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1600	6.400 lm	4000 K	160 lm/W	Faisceau extensif
8719514624771	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1600	6.400 lm	4000 K	160 lm/W	Faisceau extensif
8719514624788	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1600	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Faisceau extensif
8719514624795	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1600	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Faisceau extensif
8719514624801	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1600	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Faisceau extensif
8719514624818	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1600	6.400 lm	4000 K	162 lm/W	Faisceau extensif
8719514624825	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600	6.400 lm	4000 K	160 lm/W	Faisceau extensif
8719514624832	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1600	6.400 lm	4000 K	160 lm/W	Faisceau extensif
8719514624849	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1600	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Faisceau extensif
8719514624856	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1600	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Faisceau extensif
8719514624863	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Faisceau extensif
8719514109582	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	2.300 lm	4000 K	160 lm/W	Faisceau extensif
8719514623521	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	2.300 lm	4000 K	151 lm/W	Faisceau extensif
8719514623156	WT490C 64S/840 PSU HE WB TCW5 L1200	6.400 lm	4000 K	160 lm/W	Faisceau extensif
8719514625723	WT490C 64S/840 PSU HE WB W5 L1200	6.400 lm	4000 K	160 lm/W	Faisceau extensif
8719514625730	WT490C 80S/840 PSU HE WB W5 L1200	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Faisceau extensif
8719514625747	WT490C 64S/840 PSD HE WB W5 L1200	6.400 lm	4000 K	162 lm/W	Faisceau extensif
8719514625754	WT490C 80S/840 PSD HE WB W5 L1200	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Faisceau extensif

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8719514109865	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	48,5 W
8719514109872	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	48,5 W
8719514109889	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1800	48,5 W
8719514109896	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	52 W
8719514109902	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	48,5 W
8719514109919	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1800	48,5 W
8719514109926	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	52 W
8719514109933	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1800	48,5 W
8719514109940	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1800	48,5 W
8719514109957	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	62 W
8719514109964	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	76 W
8719514623576	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	48,5 W
8719514623583	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	62 W
8719514623590	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	76 W
8719514625785	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	48,5 W
8719514627598	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	48,5 W
8719514627642	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	40 W
8719514627659	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	49 W
8719514627666	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	39,5 W
8719514627673	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	48,5 W
8719514732902	WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200	25,5 W
8719514109599	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	26 W
8719514109605	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	40 W
8719514109612	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	39,5 W
8719514109629	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	40 W
8719514109636	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	40 W
8719514109643	WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200	40 W
8719514109650	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	44 W
8719514109667	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1	44 W
8719514109674	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	39,5 W
8719514109681	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	39,5 W
8719514109698	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	39,5 W
8719514109704	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	43,5 W
8719514109711	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 TW1 PI7 L1	43,5 W
8719514109728	WT490C 64S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	40 W
8719514109735	WT490C 64S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	39,5 W
8719514109742	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	51 W
8719514109759	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	51 W
8719514109766	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	51 W
8719514109773	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	51 W
8719514109780	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	55 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8719514109797	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	51 W
8719514109803	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	51 W
8719514109810	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	51 W
8719514109827	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	55 W
8719514109834	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	51 W
8719514109841	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	51 W
8719514109988	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	40 W
8719514109995	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	39,5 W
8719514623125	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1200	40 W
8719514623149	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	40 W
8719514623163	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	44 W
8719514623170	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1200	39,5 W
8719514623187	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	39,5 W
8719514623194	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	43,5 W
8719514623200	WT490C 64S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	40 W
8719514623217	WT490C 64S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	39,5 W
8719514623224	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	51 W
8719514623231	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	51 W
8719514623248	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1200	51 W
8719514623255	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	51 W
8719514623262	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	55 W
8719514623279	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1200	51 W
8719514623286	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	51 W
8719514623293	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	55 W
8719514623309	WT490C 80S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	51 W
8719514623316	WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	51 W
8719514623538	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	25,5 W
8719514623545	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	40 W
8719514623552	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	51 W
8719514625716	WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	26 W
8719514626782	WT490C 42S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	26 W
8719514627574	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	40 W
8719514624757	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1600	39,5 W
8719514624764	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1600	40 W
8719514624771	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1600	40 W
8719514624788	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1600	51 W
8719514624795	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1600	51 W
8719514624801	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1600	51 W
8719514624818	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1600	39,5 W
8719514624825	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600	40 W
8719514624832	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1600	40 W
8719514624849	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1600	51 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8719514624856	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1600	51 W
8719514624863	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600	51 W
8719514109582	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	14,4 W
8719514623521	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	15,2 W
8719514623156	WT490C 64S/840 PSU HE WB TCW5 L1200	40 W
8719514625723	WT490C 64S/840 PSU HE WB W5 L1200	40 W
8719514625730	WT490C 80S/840 PSU HE WB W5 L1200	51 W
8719514625747	WT490C 64S/840 PSD HE WB W5 L1200	39,5 W
8719514625754	WT490C 80S/840 PSD HE WB W5 L1200	51 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8719514109865	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	Non
8719514109872	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	Oui
8719514109889	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1800	Non
8719514109896	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	Non
8719514109902	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	Oui
8719514109919	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1800	Oui
8719514109926	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	Oui
8719514109933	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1800	Non
8719514109940	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1800	Oui
8719514109957	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	Oui
8719514109964	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	Oui
8719514623576	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	Non
8719514623583	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	Non
8719514623590	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	Non
8719514625785	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	Oui
8719514627598	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	Non
8719514627642	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Non
8719514627659	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	Non
8719514627666	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Oui
8719514627673	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	Oui
8719514732902	WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200	Non
8719514109599	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	Oui
8719514109605	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	Non
8719514109612	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	Oui
8719514109629	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	Non
8719514109636	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	Non
8719514109643	WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200	Non
8719514109650	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	Non
8719514109667	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1	Non

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8719514109674	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	Oui
8719514109681	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	Oui
8719514109698	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	Oui
8719514109704	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	Oui
8719514109711	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 TW1 PI7 L1	Oui
8719514109728	WT490C 64S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	Non
8719514109735	WT490C 64S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	Oui
8719514109742	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	Non
8719514109759	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	Oui
8719514109766	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	Non
8719514109773	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	Non
8719514109780	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	Non
8719514109797	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	Oui
8719514109803	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	Oui
8719514109810	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	Oui
8719514109827	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	Oui
8719514109834	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	Non
8719514109841	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	Oui
8719514109988	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	Non
8719514109995	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	Oui
8719514623125	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1200	Non
8719514623149	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	Non
8719514623163	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	Non
8719514623170	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1200	Oui
8719514623187	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	Oui
8719514623194	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	Oui
8719514623200	WT490C 64S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	Non
8719514623217	WT490C 64S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	Oui
8719514623224	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	Non
8719514623231	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	Oui
8719514623248	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1200	Non
8719514623255	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	Non
8719514623262	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	Non
8719514623279	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1200	Oui
8719514623286	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	Oui
8719514623293	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	Oui
8719514623309	WT490C 80S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	Non
8719514623316	WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	Oui
8719514623538	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	Non
8719514623545	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	Non
8719514623552	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	Non
8719514625716	WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	Oui

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8719514626782	WT490C 42S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	Oui
8719514627574	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	Non
8719514624757	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1600	Oui
8719514624764	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1600	Non
8719514624771	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1600	Non
8719514624788	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1600	Non
8719514624795	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1600	Oui
8719514624801	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1600	Non
8719514624818	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1600	Oui
8719514624825	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600	Non
8719514624832	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1600	Non
8719514624849	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1600	Non
8719514624856	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1600	Oui
8719514624863	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600	Non
8719514109582	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	Oui
8719514623521	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	Non
8719514623156	WT490C 64S/840 PSU HE WB TCW5 L1200	Non
8719514625723	WT490C 64S/840 PSU HE WB W5 L1200	Non
8719514625730	WT490C 80S/840 PSU HE WB W5 L1200	Non
8719514625747	WT490C 64S/840 PSD HE WB W5 L1200	Oui
8719514625754	WT490C 80S/840 PSD HE WB W5 L1200	Oui

Fonctionnement de secours

Order Code	Full Product Name	Eclairage de secours
8719514109865	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	-
8719514109872	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	-
8719514109889	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1800	-
8719514109896	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	Éclairage de secours 3 heures version Pro
8719514109902	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-
8719514109919	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1800	-
8719514109926	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	Éclairage de secours 3 heures avec interface DALI
8719514109933	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1800	-
8719514109940	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1800	-
8719514109957	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-
8719514109964	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-
8719514623576	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-
8719514623583	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-
8719514623590	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-
8719514625785	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	-
8719514627598	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	-
8719514627642	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-

Order Code	Full Product Name	Eclairage de secours
8719514627659	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	-
8719514627666	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-
8719514627673	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	-
8719514732902	WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200	-
8719514109599	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-
8719514109605	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	-
8719514109612	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	-
8719514109629	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	-
8719514109636	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	-
8719514109643	WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200	-
8719514109650	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	Éclairage de secours 3 heures version Pro
8719514109667	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1	Éclairage de secours 3 heures version Pro
8719514109674	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-
8719514109681	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	-
8719514109698	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	-
8719514109704	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	Éclairage de secours 3 heures avec interface DALI
8719514109711	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 TW1 PI7 L1	Éclairage de secours 3 heures avec interface DALI
8719514109728	WT490C 64S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	-
8719514109735	WT490C 64S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	-
8719514109742	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	-
8719514109759	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	-
8719514109766	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	-
8719514109773	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	-
8719514109780	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	Éclairage de secours 3 heures version Pro
8719514109797	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-
8719514109803	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	-
8719514109810	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	-
8719514109827	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	Éclairage de secours 3 heures avec interface DALI
8719514109834	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	-
8719514109841	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	-
8719514109988	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	-
8719514109995	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	-
8719514623125	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1200	-
8719514623149	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	-
8719514623163	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	Éclairage de secours 3 heures version Pro
8719514623170	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1200	-
8719514623187	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	-
8719514623194	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	Éclairage de secours 3 heures avec interface DALI
8719514623200	WT490C 64S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	-
8719514623217	WT490C 64S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	-
8719514623224	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	-
8719514623231	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	-

Order Code	Full Product Name	Eclairage de secours
8719514623248	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1200	-
8719514623255	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	-
8719514623262	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	Éclairage de secours 3 heures version Pro
8719514623279	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1200	-
8719514623286	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	-
8719514623293	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	Éclairage de secours 3 heures avec interface DALI
8719514623309	WT490C 80S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	-
8719514623316	WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	-
8719514623538	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-
8719514623545	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-
8719514623552	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-
8719514625716	WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	-
8719514626782	WT490C 42S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	-
8719514627574	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	-
8719514624757	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1600	-
8719514624764	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1600	-
8719514624771	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1600	-
8719514624788	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1600	-
8719514624795	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1600	-
8719514624801	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1600	-
8719514624818	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1600	-
8719514624825	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600	-
8719514624832	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1600	-
8719514624849	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1600	-
8719514624856	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1600	-
8719514624863	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600	-
8719514109582	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	-
8719514623521	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	-
8719514623156	WT490C 64S/840 PSU HE WB TCW5 L1200	-
8719514625723	WT490C 64S/840 PSU HE WB W5 L1200	-
8719514625730	WT490C 80S/840 PSU HE WB W5 L1200	-
8719514625747	WT490C 64S/840 PSD HE WB W5 L1200	-
8719514625754	WT490C 80S/840 PSD HE WB W5 L1200	-

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
8719514109865	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	-25 à +45 °C
8719514109872	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	-25 à +45 °C
8719514109889	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1800	-25 à +45 °C
8719514109896	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	0 à +30 °C
8719514109902	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-25 à +45 °C

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
8719514109919	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1800	-25 à +45 °C
8719514109926	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	0 à +30 °C
8719514109933	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1800	-25 à +45 °C
8719514109940	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1800	-25 à +45 °C
8719514109957	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-25 à +45 °C
8719514109964	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-25 à +45 °C
8719514623576	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-25 à +45 °C
8719514623583	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-25 à +45 °C
8719514623590	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-25 à +45 °C
8719514625785	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	-25 à +45 °C
8719514627598	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	-25 à +45 °C
8719514627642	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-25 à +45 °C
8719514627659	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	-25 à +45 °C
8719514627666	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-25 à +45 °C
8719514627673	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	-25 à +45 °C
8719514732902	WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200	-25 à +45 °C
8719514109599	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-25 à +45 °C
8719514109605	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	-25 à +45 °C
8719514109612	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	-25 à +45 °C
8719514109629	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	-25 à +45 °C
8719514109636	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	-25 à +45 °C
8719514109643	WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200	-25 à +45 °C
8719514109650	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	0 à +40 °C
8719514109667	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1	0 à +40 °C
8719514109674	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-25 à +45 °C
8719514109681	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	-25 à +45 °C
8719514109698	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	-25 à +45 °C
8719514109704	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	0 à +40 °C
8719514109711	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 TW1 PI7 L1	0 à +40 °C
8719514109728	WT490C 64S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	-25 à +45 °C
8719514109735	WT490C 64S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	-25 à +45 °C
8719514109742	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	-25 à +45 °C
8719514109759	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	-25 à +45 °C
8719514109766	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	-25 à +45 °C
8719514109773	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	-25 à +45 °C
8719514109780	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	0 à +30 °C
8719514109797	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-25 à +45 °C
8719514109803	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	-25 à +45 °C
8719514109810	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	-25 à +45 °C
8719514109827	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	0 à +30 °C
8719514109834	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	-25 à +45 °C
8719514109841	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	-25 à +45 °C

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
8719514109988	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	-25 à +45 °C
8719514109995	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	-25 à +45 °C
8719514623125	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1200	-25 à +45 °C
8719514623149	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	-25 à +45 °C
8719514623163	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	0 à +40 °C
8719514623170	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1200	-25 à +45 °C
8719514623187	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	-25 à +45 °C
8719514623194	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	0 à +40 °C
8719514623200	WT490C 64S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	-25 à +45 °C
8719514623217	WT490C 64S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	-25 à +45 °C
8719514623224	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	-25 à +45 °C
8719514623231	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	-25 à +45 °C
8719514623248	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1200	-25 à +45 °C
8719514623255	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	-25 à +45 °C
8719514623262	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	0 à +30 °C
8719514623279	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1200	-25 à +45 °C
8719514623286	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	-25 à +45 °C
8719514623293	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	0 à +30 °C
8719514623309	WT490C 80S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	-25 à +45 °C
8719514623316	WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	-25 à +45 °C
8719514623538	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-25 à +45 °C
8719514623545	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-25 à +45 °C
8719514623552	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-25 à +45 °C
8719514625716	WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	-25 à +45 °C
8719514626782	WT490C 42S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	-25 à +45 °C
8719514627574	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	-25 à +45 °C
8719514624757	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1600	-25 à +45 °C
8719514624764	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1600	-25 à +45 °C
8719514624771	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1600	-25 à +45 °C
8719514624788	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1600	-25 à +45 °C
8719514624795	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1600	-25 à +45 °C
8719514624801	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1600	-25 à +45 °C
8719514624818	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1600	-25 à +45 °C
8719514624825	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600	-25 à +45 °C
8719514624832	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1600	-25 à +45 °C
8719514624849	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1600	-25 à +45 °C
8719514624856	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1600	-25 à +45 °C
8719514624863	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600	-25 à +45 °C
8719514109582	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	-25 à +45 °C
8719514623521	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	-25 à +45 °C
8719514623156	WT490C 64S/840 PSU HE WB TCW5 L1200	-25 à +45 °C
8719514625723	WT490C 64S/840 PSU HE WB W5 L1200	-25 à +45 °C

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
8719514625730	WT490C 80S/840 PSU HE WB W5 L1200	-25 à +45 °C
8719514625747	WT490C 64S/840 PSD HE WB W5 L1200	-25 à +45 °C
8719514625754	WT490C 80S/840 PSD HE WB W5 L1200	-25 à +45 °C

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8719514109865	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109872	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109889	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109896	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109902	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109919	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109926	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109933	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109940	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109957	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109964	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623576	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623583	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623590	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514625785	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514627598	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514627642	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514627659	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514627666	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514627673	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514732902	WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200	(0.43, 0.40) SDCM <3
8719514109599	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109605	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109612	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109629	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109636	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109643	WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109650	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109667	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109674	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109681	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109698	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109704	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109711	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 TW1 PI7 L1	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109728	WT490C 64S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8719514109735	WT490C 64S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109742	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109759	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109766	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109773	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109780	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109797	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109803	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109810	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109827	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109834	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109841	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109988	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109995	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623125	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623149	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623163	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623170	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623187	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623194	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623200	WT490C 64S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623217	WT490C 64S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623224	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623231	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623248	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623255	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623262	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623279	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623286	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623293	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623309	WT490C 80S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623316	WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623538	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623545	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623552	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514625716	WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514626782	WT490C 42S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514627574	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514624757	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514624764	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514624771	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514624788	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8719514624795	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514624801	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514624818	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514624825	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514624832	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514624849	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514624856	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514624863	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109582	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623521	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623156	WT490C 64S/840 PSU HE WB TCW5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514625723	WT490C 64S/840 PSU HE WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514625730	WT490C 80S/840 PSU HE WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514625747	WT490C 64S/840 PSD HE WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514625754	WT490C 80S/840 PSD HE WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3


Données du produit

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8719514109865	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	WT490C
8719514109872	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	WT490C
8719514109889	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1800	WT490C
8719514109896	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	WT490C
8719514109902	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	WT490C
8719514109919	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1800	WT490C
8719514109926	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	WT490C
8719514109933	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1800	WT490C
8719514109940	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1800	WT490C
8719514109957	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	WT490C
8719514109964	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	WT490C
8719514623576	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	WT490C
8719514623583	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	WT490C
8719514623590	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	WT490C
8719514625785	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	WT490C
8719514627598	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	WT490C
8719514627642	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	WT492C
8719514627659	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	WT492C
8719514627666	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	WT492C
8719514627673	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	WT492C
8719514732902	WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200	WT490C
8719514109599	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	WT490C
8719514109605	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	WT490C


Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8719514109612	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	WT490C
8719514109629	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	WT490C
8719514109636	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	WT490C
8719514109643	WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200	WT490C
8719514109650	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	WT490C
8719514109667	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1	WT490C
8719514109674	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	WT490C
8719514109681	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	WT490C
8719514109698	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	WT490C
8719514109704	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	WT490C
8719514109711	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 TW1 PI7 L1	WT490C
8719514109728	WT490C 64S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	WT490C
8719514109735	WT490C 64S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	WT490C
8719514109742	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	WT490C
8719514109759	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	WT490C
8719514109766	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	WT490C
8719514109773	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	WT490C
8719514109780	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	WT490C
8719514109797	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	WT490C
8719514109803	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	WT490C
8719514109810	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	WT490C
8719514109827	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	WT490C
8719514109834	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	WT490C
8719514109841	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	WT490C
8719514109988	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	WT490C
8719514109995	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	WT490C
8719514623125	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1200	WT490C
8719514623149	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	WT490C
8719514623163	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	WT490C
8719514623170	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1200	WT490C
8719514623187	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	WT490C
8719514623194	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	WT490C
8719514623200	WT490C 64S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	WT490C
8719514623217	WT490C 64S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	WT490C
8719514623224	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	WT490C
8719514623231	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	WT490C
8719514623248	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1200	WT490C
8719514623255	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	WT490C
8719514623262	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200	WT490C
8719514623279	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1200	WT490C
8719514623286	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	WT490C
8719514623293	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200	WT490C

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8719514623309	WT490C 80S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	WT490C
8719514623316	WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	WT490C
8719514623538	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	WT490C
8719514623545	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	WT490C
8719514623552	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	WT490C
8719514625716	WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	WT490C
8719514626782	WT490C 42S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	WT490C
8719514627574	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	WT490C
8719514624757	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1600	WT490C
8719514624764	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1600	WT490C
8719514624771	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1600	WT490C
8719514624788	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1600	WT490C
8719514624795	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1600	WT490C
8719514624801	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1600	WT490C
8719514624818	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1600	WT490C
8719514624825	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600	WT490C
8719514624832	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1600	WT490C
8719514624849	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1600	WT490C
8719514624856	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1600	WT490C
8719514624863	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600	WT490C
8719514109582	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	WT490C
8719514623521	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	WT490C
8719514623156	WT490C 64S/840 PSU HE WB TCW5 L1200	WT490C
8719514625723	WT490C 64S/840 PSU HE WB W5 L1200	WT490C
8719514625730	WT490C 80S/840 PSU HE WB W5 L1200	WT490C
8719514625747	WT490C 64S/840 PSD HE WB W5 L1200	WT490C
8719514625754	WT490C 80S/840 PSD HE WB W5 L1200	WT490C


PDiagramme photométrique polaire




WT490CI - 910770229590




WT490CI - 910925868249




WT490CI - 910925868292




WT490CI - 910925868698




WT490CI - 910925868259




WT490CI - 910925868423




WT490CI - 910925868261




WT490CI - 910925868413




WT490CI - 910925868706




WT490CI - 910925868288




WT490CI - 910925868414




WT490CI - 910925868513




WT490CI - 910925868705




WT490CI - 910925868419




WT490CI - 910925868511




WT490CI - 910925868516




WT490CI - 910925868422




WT490CI - 910925868509




WT490CI - 910925867704




WT490CI - 910925867723




WT490CI - 910925867732




WT490CI - 910925867735




WT490CI - 910925867706




WT490CI - 910925867712




WT490CI - 910925867711




WT490CI - 910925867724




WT490CI - 910925867726




WT490CI - 910925867727




WT490CI - 910925867720




WT490CI - 910925867738




WT490CI - 910925867713




WT490CI - 910925867717




WT490CI - 910925867714




WT490CI - 910925867715




WT490CI - 910925867716




WT490CI - 910925867739




WT490CI - 910925867708




WT490CI - 910925867719




WT490CI - 910925867725




WT490CI - 910925867737




WT490CI - 910925867718




WT490CI - 910925867734




WT490CI - 910925867721




WT490CI - 910925867729




WT490CI - 910925868253




WT490CI - 910925868266




WT490CI - 910925868287




WT490CI - 910925868289




WT490CI - 910925868290




WT490CI - 910925868256




WT490CI - 910925868264




WT490CI - 910925868412




WT490CI - 910925868252




WT490CI - 910925868262




WT490CI - 910925868265




WT490CI - 910925868416




WT490CI - 910925868510




WT490CI - 910925867703




WT490CI - 910925867705




WT490CI - 910925867707




WT490CI - 910925867709




WT490CI - 910925867710




WT490CI - 910925867722




WT490CI - 910925867728




WT490CI - 910925867731




WT490CI - 910925867733




WT490CI - 910925867736




WT490CI - 910925867743




WT490CI - 910925867741




WT490CI - 910925867740




WT490CI - 910925867744




WT490CI - 910925868247




WT490CI - 910925868251




WT490CI - 910925868255




WT490CI - 910925868254




WT490CI - 910925868258




WT490CI - 910925868263




WT490CI - 910925868260




WT490CI - 910925868257




WT490CI - 910925868294




WT490CI - 910925868293




WT490CI - 910925868415




WT490CI - 910925868417




WT490CI - 910925868418




WT490CI - 910925868420




WT490CI - 910925868421




WT490CI - 910925868512




WT490CI - 910925868696




WT490CI - 910925868704



WT490CI - 910925868707



WT490CI - 910925868250



WT490CI - 910925868617