



Luminaire robuste, pouvant être connecté, et offrant d'excellentes performances.

Pacific LED gen5 est un luminaire LED étanche innovant apprécié pour ses performances optimales. Il répond aux exigences strictes des secteurs industriels contemporains et difficiles. Il s'agit d'un luminaire très robuste, compact et fiable offrant une excellente qualité de lumière. Avec un haut degré de protection contre les chocs mécaniques (IK08), l'eau et la poussière (IP66), ainsi qu'une résistance éprouvée aux produits chimiques, le luminaire Pacific LED gen5 peut parfaitement résister aux conditions difficiles de l'industrie automobile, de l'industrie alimentaire et de l'industrie lourde. Il s'avère également très intéressant dans les parkings couverts et les entrepôts. Les luminaires Pacific LED gen5 offrent une qualité de lumière supérieure et sans artefact et un éclairage homogène ; ils sont proposés avec plusieurs optiques et une large gamme de flux lumineux (jusqu'à 15 000 lm). Cela permet une plus grande flexibilité dans la conception de plans d'éclairage optimisés. Les luminaires sont également conçus selon une approche circulaire, ce qui signifie qu'ils sont très faciles à entretenir et peuvent être modernisés de manière à prolonger leur cycle de vie complet. Ces luminaires se démarquent en raison de leur installation simple et rapide qui facilite le câblage traversant, des diverses options de raccordement et de montage qu'ils offrent, mais aussi en raison de leur coût total de possession exceptionnel, leur efficacité

énergétique et leur maintenance aisée permettant de limiter au minimum les interruptions d'opérations dans les applications exigeantes. Pour que la solution Pacific LED gen5 soit encore plus complète, l'intégration système avec Interact Industry permet d'optimiser l'efficacité, de réaliser des économies d'énergie et d'améliorer la gestion de l'éclairage, la productivité et la sécurité, ce qui en fait une solution évolutive à tous les points de vue. Découvrez la solution Pacific LED gen5. Des performances optimales pour des environnements exigeants.

Avantages

- Une longue durée de vie qui procure une totale tranquillité d'esprit concernant vos installations d'éclairage.
- Convient pour une large gamme d'applications industrielles, notamment la production alimentaire, l'industrie chimique et l'industrie lourde, l'automobile, les parkings couverts et les entrepôts.
- Réduit vos coûts de maintenance grâce à un entretien et à un remplacement de pièces aisés et une approche modulaire.
- Peut être intégré dans une installation d'éclairage connecté Interact pour optimiser les opérations et maximiser les économies d'énergie et les informations recueillies.

Applications

- Transformation de produits alimentaires
- Parkings couverts
- Sites de production
- Entrepôts/centres de distribution

Versions

Fonctions

- Haute efficacité énergétique, jusqu'à 160 lm/W, et longue durée de vie L80, jusqu'à 100 000 heures.
- Large gamme d'applications avec nombreux flux lumineux (jusqu'à 15 000 lm) et un grand choix d'optiques, ainsi que des matériaux de grande qualité résistants aux produits chimiques.
- Architecture produit robuste et compacte, avec une protection élevée contre l'eau et la poussière (IP66) et contre les chocs mécaniques (IK08).
- Excellente uniformité, contrôle de l'éblouissement et distributions de lumière sans artefact.
- Installation et maintenance très simples.
- Au fil du temps, les rayons UV risquent d'endommager le matériel, car l'étanchéité n'est plus parfaite et la protection IP66 perd de son efficacité.
- N'installez pas le luminaire à un endroit directement exposé au soleil.



Pacific LED gen5, L1800



Pacific LED gen5, ATEX 2/22, Wieland connector




Pacific LED gen5, L1200




Pacific LED gen5, L1600




Schéma dimensionnel




WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200




WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200




WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700




WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600




WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800



WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800



WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200




WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1600

Détails sur le produit



Pacific LED gen5 with WAGO connector



Pacific LED gen5 connection through WAGO connector side view



Pacific LED gen5 with push in 5-pole (PI5) connecto



Pacific LED gen5 with Wieland connector



Pacific LED gen5 connection through WAGO connector

Informations générales

Source lumineuse remplaçable	Oui
Nombre d'appareillages	1 unité
Driver inclus	Oui
Service Tag	Oui

Données techniques de l'éclairage

Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
----------------------------------	-----

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Non
Classe de protection CEI	Classe électrique I

Commandes et gradation

Commande intégrée	Capteur InterAct SC100
-------------------	------------------------

Mécanique et boîtier

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J] protection contre le vandalisme]
Classe du risque explosif	Zone 2 et 22

Approbation et application

Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 30 s
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces aisément inflammables
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marque ENEC plus
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0.4

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	+/-7%
----------------------------	-------

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Type d'optique
8719514625785	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	8'000 lm	4000 K	165 lm/W	Faisceau extensif
8719514627642	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	6'400 lm	4000 K	160 lm/W	Faisceau extensif
8719514627659	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	8'000 lm	4000 K	165 lm/W	Faisceau extensif
8719514627666	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	6'400 lm	4000 K	162 lm/W	Faisceau extensif
8719514627673	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	8'000 lm	4000 K	165 lm/W	Faisceau extensif
8719514732902	WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200	4'200 lm	3000 K	157 lm/W	Faisceau extensif
8719514109988	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	6'400 lm	4000 K	160 lm/W	Faisceau intensif - Optique grande hauteur

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Type d'optique
8719514109995	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	6'400 lm	4000 K	162 lm/W	Faisceau intensif - Optique grande hauteur
8719514623125	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1200	6'400 lm	4000 K	160 lm/W	Faisceau extensif
8719514623149	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	6'400 lm	4000 K	160 lm/W	Faisceau extensif
8719514623170	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1200	6'400 lm	4000 K	162 lm/W	Faisceau extensif
8719514623187	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	6'400 lm	4000 K	162 lm/W	Faisceau extensif
8719514623200	WT490C 64S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	6'400 lm	4000 K	160 lm/W	Faisceau ultra-extensif
8719514623217	WT490C 64S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	6'400 lm	4000 K	162 lm/W	Faisceau ultra-extensif
8719514623224	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	8'000 lm	4000 K	157 lm/W	Faisceau intensif - Optique grande hauteur
8719514623231	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	8'000 lm	4000 K	157 lm/W	Faisceau intensif - Optique grande hauteur
8719514623248	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1200	8'000 lm	4000 K	157 lm/W	Faisceau extensif
8719514623255	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	8'000 lm	4000 K	157 lm/W	Faisceau extensif
8719514623279	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1200	8'000 lm	4000 K	157 lm/W	Faisceau extensif
8719514623286	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	8'000 lm	4000 K	157 lm/W	Faisceau extensif
8719514623309	WT490C 80S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	8'000 lm	4000 K	157 lm/W	Faisceau ultra-extensif
8719514623316	WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	8'000 lm	4000 K	157 lm/W	Faisceau ultra-extensif
8719514623538	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	4'200 lm	4000 K	165 lm/W	Faisceau extensif
8719514626720	WT490C 42S/840 PSU HE WB WA7 L1200	4'200 lm	4000 K	165 lm/W	Faisceau extensif
8719514626737	WT490C 42S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	4'200 lm	4000 K	165 lm/W	Faisceau ultra-extensif
8719514626744	WT490C 42S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	4'200 lm	4000 K	165 lm/W	Faisceau extensif
8719514626751	WT490C 42S/840 PSU HE VWB TW3 WA7 L1200	4'200 lm	4000 K	162 lm/W	Faisceau extensif
8719514626768	WT490C 42S/840 PSD HE WB WA7 L1200	4'200 lm	4000 K	162 lm/W	Faisceau extensif
8719514626775	WT490C 42S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	4'200 lm	4000 K	162 lm/W	Faisceau ultra-extensif
8719514626782	WT490C 42S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	4'200 lm	4000 K	162 lm/W	Faisceau extensif
8719514626799	WT490C 42S/840 PSD HE VWB TW3 WA7 L1200	4'200 lm	4000 K	162 lm/W	Faisceau ultra-extensif
8719514626805	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO TW3WA7 L120	6'400 lm	4000 K	160 lm/W	Faisceau intensif - Optique grande hauteur
8719514626812	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO TW3WA7 L120	6'400 lm	4000 K	162 lm/W	Faisceau intensif - Optique grande hauteur
8719514626829	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO TW3WA7 L120	8'000 lm	4000 K	157 lm/W	Faisceau intensif - Optique grande hauteur
8719514626836	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO TW3WA7 L120	8'000 lm	4000 K	157 lm/W	Faisceau intensif - Optique grande hauteur
8719514773967	WT490C 100S/840 PSU HE WB WA7 L1200	10'000 lm	4000 K	154 lm/W	Faisceau ultra-extensif
8719514773974	WT490C 100S/840 PSD HE WB WA7 L1200	10'000 lm	4000 K	152 lm/W	Faisceau ultra-extensif
8719514624818	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1600	6'400 lm	4000 K	162 lm/W	Faisceau extensif
8719514624825	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600	6'400 lm	4000 K	160 lm/W	Faisceau extensif
8719514624832	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1600	6'400 lm	4000 K	160 lm/W	Faisceau extensif
8719514624849	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1600	8'000 lm	4000 K	157 lm/W	Faisceau extensif
8719514624856	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1600	8'000 lm	4000 K	157 lm/W	Faisceau extensif
8719514624863	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600	8'000 lm	4000 K	157 lm/W	Faisceau extensif
8719514109582	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	2'300 lm	4000 K	160 lm/W	Faisceau extensif
8719514623521	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	2'300 lm	4000 K	151 lm/W	Faisceau extensif

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8719514625785	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	48.5 W
8719514627642	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	40 W
8719514627659	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	49 W
8719514627666	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	39.5 W
8719514627673	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	48.5 W
8719514732902	WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200	25.5 W
8719514109988	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	40 W
8719514109995	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	39.5 W
8719514623125	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1200	40 W
8719514623149	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	40 W
8719514623170	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1200	39.5 W
8719514623187	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	39.5 W
8719514623200	WT490C 64S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	40 W
8719514623217	WT490C 64S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	39.5 W
8719514623224	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	51 W
8719514623231	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	51 W
8719514623248	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1200	51 W
8719514623255	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	51 W
8719514623279	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1200	51 W
8719514623286	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	51 W
8719514623309	WT490C 80S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	51 W
8719514623316	WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	51 W
8719514623538	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	25.5 W
8719514626720	WT490C 42S/840 PSU HE WB WA7 L1200	25.5 W
8719514626737	WT490C 42S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	25.5 W
8719514626744	WT490C 42S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	25.5 W
8719514626751	WT490C 42S/840 PSU HE VWB TW3 WA7 L1200	26 W
8719514626768	WT490C 42S/840 PSD HE WB WA7 L1200	26 W
8719514626775	WT490C 42S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	26 W
8719514626782	WT490C 42S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	26 W
8719514626799	WT490C 42S/840 PSD HE VWB TW3 WA7 L1200	26 W
8719514626805	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO TW3WA7 L120	40 W
8719514626812	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO TW3WA7 L120	39.5 W
8719514626829	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO TW3WA7 L120	51 W
8719514626836	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO TW3WA7 L120	51 W
8719514773967	WT490C 100S/840 PSU HE WB WA7 L1200	65 W
8719514773974	WT490C 100S/840 PSD HE WB WA7 L1200	66 W
8719514624818	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1600	39.5 W
8719514624825	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600	40 W
8719514624832	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1600	40 W
8719514624849	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1600	51 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8719514624856	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1600	51 W
8719514624863	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600	51 W
8719514109582	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	14.4 W
8719514623521	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	15.2 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8719514625785	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	Oui
8719514627642	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Non
8719514627659	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	Non
8719514627666	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Oui
8719514627673	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	Oui
8719514732902	WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200	Non
8719514109988	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	Non
8719514109995	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	Oui
8719514623125	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1200	Non
8719514623149	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	Non
8719514623170	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1200	Oui
8719514623187	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	Oui
8719514623200	WT490C 64S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	Non
8719514623217	WT490C 64S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	Oui
8719514623224	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	Non
8719514623231	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	Oui
8719514623248	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1200	Non
8719514623255	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	Non
8719514623279	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1200	Oui
8719514623286	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	Oui
8719514623309	WT490C 80S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	Non
8719514623316	WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	Oui
8719514623538	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	Non
8719514626720	WT490C 42S/840 PSU HE WB WA7 L1200	Non
8719514626737	WT490C 42S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	Non
8719514626744	WT490C 42S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	Non
8719514626751	WT490C 42S/840 PSU HE VWB TW3 WA7 L1200	Non
8719514626768	WT490C 42S/840 PSD HE WB WA7 L1200	Oui
8719514626775	WT490C 42S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	Oui
8719514626782	WT490C 42S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	Oui
8719514626799	WT490C 42S/840 PSD HE VWB TW3 WA7 L1200	Oui
8719514626805	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO TW3WA7 L120	Non
8719514626812	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO TW3WA7 L120	Oui
8719514626829	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO TW3WA7 L120	Non
8719514626836	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO TW3WA7 L120	Oui

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8719514773967	WT490C 100S/840 PSU HE WB WA7 L1200	Non
8719514773974	WT490C 100S/840 PSD HE WB WA7 L1200	Oui
8719514624818	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1600	Oui
8719514624825	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600	Non
8719514624832	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1600	Non
8719514624849	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1600	Non
8719514624856	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1600	Oui
8719514624863	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600	Non
8719514109582	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	Oui
8719514623521	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	Non

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
8719514625785	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	-25 à +45 °C
8719514627642	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-25 à +45 °C
8719514627659	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	-25 à +45 °C
8719514627666	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-25 à +45 °C
8719514627673	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	-25 à +45 °C
8719514732902	WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200	-25 à +45 °C
8719514109988	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	-25 à +45 °C
8719514109995	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	-25 à +45 °C
8719514623125	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1200	-25 à +45 °C
8719514623149	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	-25 à +45 °C
8719514623170	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1200	-25 à +45 °C
8719514623187	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	-25 à +45 °C
8719514623200	WT490C 64S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	-25 à +45 °C
8719514623217	WT490C 64S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	-25 à +45 °C
8719514623224	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	-25 à +45 °C
8719514623231	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	-25 à +45 °C
8719514623248	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1200	-25 à +45 °C
8719514623255	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	-25 à +45 °C
8719514623279	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1200	-25 à +45 °C
8719514623286	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	-25 à +45 °C
8719514623309	WT490C 80S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	-25 à +45 °C
8719514623316	WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	-25 à +45 °C
8719514623538	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-25 à +45 °C
8719514626720	WT490C 42S/840 PSU HE WB WA7 L1200	-25 à +45 °C
8719514626737	WT490C 42S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	-25 à +45 °C
8719514626744	WT490C 42S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	-25 à +45 °C
8719514626751	WT490C 42S/840 PSU HE VWB TW3 WA7 L1200	-25 à +45 °C
8719514626768	WT490C 42S/840 PSD HE WB WA7 L1200	-25 à +45 °C
8719514626775	WT490C 42S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	-25 à +45 °C

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
8719514626782	WT490C 42S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	-25 à +45 °C
8719514626799	WT490C 42S/840 PSD HE VWB TW3 WA7 L1200	-25 à +45 °C
8719514626805	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO TW3WA7 L120	-25 à +45 °C
8719514626812	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO TW3WA7 L120	-25 à +45 °C
8719514626829	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO TW3WA7 L120	-25 à +45 °C
8719514626836	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO TW3WA7 L120	-25 à +45 °C
8719514773967	WT490C 100S/840 PSU HE WB WA7 L1200	-25 à +25 °C
8719514773974	WT490C 100S/840 PSD HE WB WA7 L1200	-25 à +25 °C
8719514624818	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1600	-25 à +45 °C
8719514624825	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600	-25 à +45 °C
8719514624832	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1600	-25 à +45 °C
8719514624849	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1600	-25 à +45 °C
8719514624856	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1600	-25 à +45 °C
8719514624863	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600	-25 à +45 °C
8719514109582	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	-25 à +45 °C
8719514623521	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	-25 à +45 °C

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8719514625785	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514627642	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514627659	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514627666	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514627673	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514732902	WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200	(0.43, 0.40) SDCM <3
8719514109988	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109995	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623125	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623149	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623170	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623187	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623200	WT490C 64S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623217	WT490C 64S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623224	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623231	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623248	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623255	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623279	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623286	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623309	WT490C 80S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623316	WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623538	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3


Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8719514626720	WT490C 42S/840 PSU HE WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514626737	WT490C 42S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514626744	WT490C 42S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514626751	WT490C 42S/840 PSU HE VWB TW3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514626768	WT490C 42S/840 PSD HE WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514626775	WT490C 42S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514626782	WT490C 42S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514626799	WT490C 42S/840 PSD HE VWB TW3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514626805	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO TW3WA7 L120	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514626812	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO TW3WA7 L120	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514626829	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO TW3WA7 L120	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514626836	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO TW3WA7 L120	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514773967	WT490C 100S/840 PSU HE WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514773974	WT490C 100S/840 PSD HE WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514624818	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514624825	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514624832	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514624849	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514624856	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514624863	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109582	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623521	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	(0.38, 0.38) SDCM <3

Données du produit


Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8719514625785	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	WT490C
8719514627642	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	WT492C
8719514627659	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	WT492C
8719514627666	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	WT492C
8719514627673	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	WT492C
8719514732902	WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200	WT490C
8719514109988	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	WT490C
8719514109995	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	WT490C
8719514623125	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1200	WT490C
8719514623149	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	WT490C
8719514623170	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1200	WT490C
8719514623187	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	WT490C
8719514623200	WT490C 64S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	WT490C
8719514623217	WT490C 64S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	WT490C
8719514623224	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200	WT490C
8719514623231	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO WA7L1200	WT490C
8719514623248	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1200	WT490C

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8719514623255	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	WT490C
8719514623279	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1200	WT490C
8719514623286	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	WT490C
8719514623309	WT490C 80S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	WT490C
8719514623316	WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	WT490C
8719514623538	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	WT490C
8719514626720	WT490C 42S/840 PSU HE WB WA7 L1200	WT490C
8719514626737	WT490C 42S/840 PSU HE VWB WA7 L1200	WT490C
8719514626744	WT490C 42S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1200	WT490C
8719514626751	WT490C 42S/840 PSU HE VWB TW3 WA7 L1200	WT490C
8719514626768	WT490C 42S/840 PSD HE WB WA7 L1200	WT490C
8719514626775	WT490C 42S/840 PSD HE VWB WA7 L1200	WT490C
8719514626782	WT490C 42S/840 PSD HE WB TW3 WA7L1200	WT490C
8719514626799	WT490C 42S/840 PSD HE VWB TW3 WA7 L1200	WT490C
8719514626805	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO TW3WA7 L120	WT490C
8719514626812	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO TW3WA7 L120	WT490C
8719514626829	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO TW3WA7 L120	WT490C
8719514626836	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO TW3WA7 L120	WT490C
8719514773967	WT490C 100S/840 PSU HE WB WA7 L1200	WT490C
8719514773974	WT490C 100S/840 PSD HE WB WA7 L1200	WT490C
8719514624818	WT490C 64S/840 PSD HE WB WA7 L1600	WT490C
8719514624825	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600	WT490C
8719514624832	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1600	WT490C
8719514624849	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1600	WT490C
8719514624856	WT490C 80S/840 PSD HE WB WA7 L1600	WT490C
8719514624863	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600	WT490C
8719514109582	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	WT490C
8719514623521	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	WT490C


Diagramme photométrique polaire




WT490CI - 910770229590




WT490CI - 910925868249




WT490CI - 910925868259




WT490CI - 910925868423




WT490CI - 910925868706




WT490CI - 910925868288




WT490CI - 910925868705




WT490CI - 910925868419




WT490CI - 910925868613




WT490CI - 910925868516




WT490CI - 910925868422




WT490CI - 910925868253




WT490CI - 910925868266




WT490CI - 910925868287




WT490CI - 910925868256




WT490CI - 910925868611




WT490CI - 910925868252




WT490CI - 910925868262




WT490CI - 910925868265




WT490CI - 910925867703




WT490CI - 910925867743




WT490CI - 910925867744




WT490CI - 910925868247




WT490CI - 910925868255




WT490CI - 910925868258




WT490CI - 910925868263




WT490CI - 910925868260




WT490CI - 910925868257




WT490CI - 910925868418




WT490CI - 910925868420




WT490CI - 910925868421




WT490CI - 910925868704




WT490CI - 910925868707




WT490CI - 910925868614




WT490CI - 910925868612




WT490CI - 910925868615




WT490CI - 910925868619




WT490CI - 910925868616




WT490CI - 910925868617




WT490CI - 910925868618




WT490CI - 910925868620




WT490CI - 910925868621



WT490CI - 910925868622



WT490CI - 910925869609



WT490CI - 910925869608