



Luminaire robuste, pouvant être connecté, et offrant d'excellentes performances.

Pacific LED gen5 est un luminaire LED étanche innovant apprécié pour ses performances optimales. Il répond aux exigences strictes des secteurs industriels contemporains et difficiles. Il s'agit d'un luminaire très robuste, compact et fiable offrant une excellente qualité de lumière. Avec un haut degré de protection contre les chocs mécaniques (IK08), l'eau et la poussière (IP66), ainsi qu'une résistance éprouvée aux produits chimiques, le luminaire Pacific LED gen5 peut parfaitement résister aux conditions difficiles de l'industrie automobile, de l'industrie alimentaire et de l'industrie lourde. Il s'avère également très intéressant dans les parkings couverts et les entrepôts. Les luminaires Pacific LED gen5 offrent une qualité de lumière supérieure et sans artefact et un éclairage homogène ; ils sont proposés avec plusieurs optiques et une large gamme de flux lumineux (jusqu'à 15 000 lm). Cela permet une plus grande flexibilité dans la conception de plans d'éclairage optimisés. Les luminaires sont également conçus selon une approche circulaire, ce qui signifie qu'ils sont très faciles à entretenir et peuvent être modernisés de manière à prolonger leur cycle de vie complet. Ces luminaires se démarquent en raison de leur installation simple et rapide qui facilite le câblage traversant, des diverses options de raccordement et de montage qu'ils offrent, mais aussi en raison de leur coût total de possession exceptionnel, leur efficacité

énergétique et leur maintenance aisée permettant de limiter au minimum les interruptions d'opérations dans les applications exigeantes. Pour que la solution Pacific LED gen5 soit encore plus complète, l'intégration système avec Interact Industry permet d'optimiser l'efficacité, de réaliser des économies d'énergie et d'améliorer la gestion de l'éclairage, la productivité et la sécurité, ce qui en fait une solution évolutive à tous les points de vue. Découvrez la solution Pacific LED gen5. Des performances optimales pour des environnements exigeants.

Avantages

- Une longue durée de vie qui procure une totale tranquillité d'esprit concernant vos installations d'éclairage.
- Convient pour une large gamme d'applications industrielles, notamment la production alimentaire, l'industrie chimique et l'industrie lourde, l'automobile, les parkings couverts et les entrepôts.
- Réduit vos coûts de maintenance grâce à un entretien et à un remplacement de pièces aisés et une approche modulaire.
- Peut être intégré dans une installation d'éclairage connecté Interact pour optimiser les opérations et maximiser les économies d'énergie et les informations recueillies.

Applications

- Transformation de produits alimentaires
- Parkings couverts
- Sites de production
- Entrepôts/centres de distribution

Versions

Fonctions

- Haute efficacité énergétique, jusqu'à 160 lm/W, et longue durée de vie L80, jusqu'à 100 000 heures.
- Large gamme d'applications avec nombreux flux lumineux (jusqu'à 15 000 lm) et un grand choix d'optiques, ainsi que des matériaux de grande qualité résistants aux produits chimiques.
- Architecture produit robuste et compacte, avec une protection élevée contre l'eau et la poussière (IP66) et contre les chocs mécaniques (IK08).
- Excellente uniformité, contrôle de l'éblouissement et distributions de lumière sans artefact.
- Installation et maintenance très simples.
- Au fil du temps, les rayons UV risquent d'endommager le matériel, car l'étanchéité n'est plus parfaite et la protection IP66 perd de son efficacité.
- N'installez pas le luminaire à un endroit directement exposé au soleil.



Pacific LED gen5, L1800



Pacific LED gen5, ATEX 2/22, Wieland connector



Pacific LED gen5, L1200




Pacific LED gen5, L1600


Pacific LED gen5, L700




Schéma dimensionnel




WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200




WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1200




WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1800




WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1600




WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800




WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700



WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800



WT490C 64S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200



WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1600

Détails sur le produit



Pacific LED gen5, looping connection, 2 entry on one side



Pacific LED gen5 with push in 7-pole (PI7) connector



Pacific LED gen5 with WAGO connector



Pacific LED gen5 connection through WAGO connector side view



Pacific LED gen5 with push in 5-pole (PI5) connector



Pacific LED gen5 with Wieland connector



Pacific LED gen5 connection
through WAGO connector

Informations générales

Source lumineuse remplaçable	Oui
Nombre d'appareillages	1 unité
Ballast/pilote inclus	Oui
Service Tag	Oui

Données techniques de l'éclairage

Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Non

Mécanique et boîtier

Couleur du boîtier	Blanc
Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs méca.	IK08 [5 J] protection contre le vandalisme]
Classe du risque d'explosion	Zone 2 et 22

Fonctionnement de secours

Durée nominale de l'éclairage de secours (en charge pleine)	3 h
Secours central	Non

Approbation et application

Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 30 s
Essai au fil incandescent	Pour montage sur surfaces aisément inflammables
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marque ENEC plus
Valeur de clignotement (PstLM)	1
Effet stroboscopique	0,4

Performances initiales (conformité à la norme IEC)

Tolérance de flux lumineux	+/-7%
Chromaticité initiale	(0.38, 0.38) SDCM <3

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	Type d'optique
910925867731	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	8 000 lm	165 lm/W	Faisceau intensif - Optique grande hauteur
910925867732	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	8 000 lm	165 lm/W	Faisceau intensif - Optique grande hauteur
910925867733	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1800	8 000 lm	165 lm/W	Faisceau extensif
910925867734	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	8 000 lm	154 lm/W	Faisceau extensif
910925867735	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	8 000 lm	165 lm/W	Faisceau extensif
910925867736	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1800	8 000 lm	165 lm/W	Faisceau extensif
910925867737	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	8 000 lm	154 lm/W	Faisceau extensif
910925867738	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1800	8 000 lm	165 lm/W	Faisceau ultra-extensif
910925867739	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1800	8 000 lm	165 lm/W	Faisceau ultra-extensif
910925867740	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	10 000 lm	161 lm/W	Faisceau extensif
910925867741	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	12 000 lm	158 lm/W	Faisceau extensif
910925868292	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	8 000 lm	165 lm/W	Faisceau extensif
910925868293	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	10 000 lm	161 lm/W	Faisceau extensif
910925868294	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	12 000 lm	158 lm/W	Faisceau extensif
910925868697	WT490C 80S/840 PSU HE O PI5 L1800	7 600 lm	157 lm/W	Opale
910925868698	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	6 600 lm	136 lm/W	Opale
910925868701	WT495C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	8 000 lm	157 lm/W	Faisceau extensif
910925868703	WT495C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	8 000 lm	157 lm/W	Faisceau extensif
910925868709	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 CLII L1800	8 000 lm	165 lm/W	Faisceau extensif
910925868704	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	6 400 lm	160 lm/W	Faisceau extensif
910925868705	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	8 000 lm	165 lm/W	Faisceau extensif
910925868706	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	6 400 lm	162 lm/W	Faisceau extensif
910925868707	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	8 000 lm	165 lm/W	Faisceau extensif
910925867704	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	4 200 lm	162 lm/W	Faisceau extensif
910925867705	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	6 400 lm	160 lm/W	Faisceau intensif - Optique grande hauteur
910925867706	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	6 400 lm	162 lm/W	Faisceau intensif - Optique grande hauteur
910925867707	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	6 400 lm	160 lm/W	Faisceau extensif
910925867708	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	6 400 lm	160 lm/W	Faisceau extensif
910925867709	WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200	6 400 lm	160 lm/W	Faisceau extensif
910925867710	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	6 400 lm	146 lm/W	Faisceau extensif
910925867711	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1	6 400 lm	146 lm/W	Faisceau extensif

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	Type d'optique
910925867712	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	6 400 lm	162 lm/W	Faisceau extensif
910925867713	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	6 400 lm	162 lm/W	Faisceau extensif
910925867714	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	6 400 lm	162 lm/W	Faisceau extensif
910925867715	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	6 400 lm	147 lm/W	Faisceau extensif
910925867716	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 TW1 PI7 L1	6 400 lm	147 lm/W	Faisceau extensif
910925867717	WT490C 64S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	6 400 lm	160 lm/W	Faisceau ultra-extensif
910925867718	WT490C 64S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	6 400 lm	162 lm/W	Faisceau ultra-extensif
910925867719	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	8 000 lm	157 lm/W	Faisceau intensif - Optique grande hauteur
910925867720	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	8 000 lm	157 lm/W	Faisceau intensif - Optique grande hauteur
910925867721	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	8 000 lm	157 lm/W	Faisceau extensif
910925867722	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	8 000 lm	157 lm/W	Faisceau extensif
910925867723	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	8 000 lm	146 lm/W	Faisceau extensif
910925867724	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	8 000 lm	157 lm/W	Faisceau extensif
910925867725	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	8 000 lm	157 lm/W	Faisceau extensif
910925867726	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	8 000 lm	157 lm/W	Faisceau extensif
910925867727	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	8 000 lm	146 lm/W	Faisceau extensif
910925867728	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	8 000 lm	157 lm/W	Faisceau ultra-extensif
910925867729	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	8 000 lm	157 lm/W	Faisceau ultra-extensif
910925868288	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	4 200 lm	165 lm/W	Faisceau extensif
910925868289	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	6 400 lm	160 lm/W	Faisceau extensif
910925868290	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	8 000 lm	157 lm/W	Faisceau extensif
910925868509	WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	4 200 lm	162 lm/W	Faisceau ultra-extensif
910925868691	WT490C 35S/840 PSU HE WB PI5 L1200	3 500 lm	159 lm/W	Faisceau extensif
910925868695	WT490C 64S/840 PSU HE O PI5 L1200	6 200 lm	155 lm/W	Opale
910925868696	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	5 300 lm	133 lm/W	Opale
910925868699	WT495C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	6 400 lm	158 lm/W	Faisceau extensif
910925868702	WT495C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	6 400 lm	158 lm/W	Faisceau extensif
910925868708	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 CLII L1200	6 400 lm	160 lm/W	Faisceau extensif
910925868412	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1600	6 400 lm	162 lm/W	Faisceau extensif
910925868413	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1600	6 400 lm	160 lm/W	Faisceau extensif
910925868414	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1600	6 400 lm	160 lm/W	Faisceau extensif
910925868415	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1600	8 000 lm	157 lm/W	Faisceau extensif
910925868416	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1600	8 000 lm	157 lm/W	Faisceau extensif
910925868417	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1600	8 000 lm	157 lm/W	Faisceau extensif
910925867703	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	2 300 lm	160 lm/W	Faisceau extensif
910925868287	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	2 300 lm	151 lm/W	Faisceau extensif

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Classe de protection IEC
910925867731	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	48,5 W	Classe électrique I

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Classe de protection IEC
910925867732	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	48,5 W	Classe électrique I
910925867733	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1800	48,5 W	Classe électrique I
910925867734	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	52 W	Classe électrique I
910925867735	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	48,5 W	Classe électrique I
910925867736	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1800	48,5 W	Classe électrique I
910925867737	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	52 W	Classe électrique I
910925867738	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1800	48,5 W	Classe électrique I
910925867739	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1800	48,5 W	Classe électrique I
910925867740	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	62 W	Classe électrique I
910925867741	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	76 W	Classe électrique I
910925868292	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	48,5 W	Classe électrique I
910925868293	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	62 W	Classe électrique I
910925868294	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	76 W	Classe électrique I
910925868697	WT490C 80S/840 PSU HE O PI5 L1800	51 W	Classe électrique I
910925868698	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	48,5 W	Classe électrique I
910925868701	WT495C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	49 W	Classe électrique I
910925868703	WT495C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	48,5 W	Classe électrique I
910925868709	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 CLII L1800	51 W	Classe de sécurité II
910925868704	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	40 W	Classe électrique I
910925868705	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	49 W	Classe électrique I
910925868706	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	39,5 W	Classe électrique I
910925868707	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	48,5 W	Classe électrique I
910925867704	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	26 W	Classe électrique I
910925867705	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	40 W	Classe électrique I
910925867706	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	39,5 W	Classe électrique I
910925867707	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	40 W	Classe électrique I
910925867708	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	40 W	Classe électrique I
910925867709	WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200	40 W	Classe électrique I
910925867710	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	44 W	Classe électrique I
910925867711	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1	44 W	Classe électrique I
910925867712	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	39,5 W	Classe électrique I
910925867713	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	39,5 W	Classe électrique I
910925867714	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	39,5 W	Classe électrique I
910925867715	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	43,5 W	Classe électrique I
910925867716	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 TW1 PI7 L1	43,5 W	Classe électrique I
910925867717	WT490C 64S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	40 W	Classe électrique I
910925867718	WT490C 64S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	39,5 W	Classe électrique I
910925867719	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	51 W	Classe électrique I
910925867720	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	51 W	Classe électrique I
910925867721	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	51 W	Classe électrique I
910925867722	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	51 W	Classe électrique I
910925867723	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	55 W	Classe électrique I

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Classe de protection IEC
910925867724	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	51 W	Classe électrique I
910925867725	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	51 W	Classe électrique I
910925867726	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	51 W	Classe électrique I
910925867727	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	55 W	Classe électrique I
910925867728	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	51 W	Classe électrique I
910925867729	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	51 W	Classe électrique I
910925868288	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	25,5 W	Classe électrique I
910925868289	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	40 W	Classe électrique I
910925868290	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	51 W	Classe électrique I
910925868509	WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	26 W	Classe électrique I
910925868691	WT490C 35S/840 PSU HE WB PI5 L1200	22 W	Classe électrique I
910925868695	WT490C 64S/840 PSU HE O PI5 L1200	40 W	Classe électrique I
910925868696	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	40 W	Classe électrique I
910925868699	WT495C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	40,5 W	Classe électrique I
910925868702	WT495C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	40,5 W	Classe électrique I
910925868708	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 CLII L1200	40 W	Classe de sécurité II
910925868412	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1600	39,5 W	Classe électrique I
910925868413	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1600	40 W	Classe électrique I
910925868414	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1600	40 W	Classe électrique I
910925868415	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1600	51 W	Classe électrique I
910925868416	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1600	51 W	Classe électrique I
910925868417	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1600	51 W	Classe électrique I
910925867703	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	14,4 W	Classe électrique I
910925868287	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	15,2 W	Classe électrique I

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
910925867731	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	Non
910925867732	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	Oui
910925867733	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1800	Non
910925867734	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	Non
910925867735	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	Oui
910925867736	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1800	Oui
910925867737	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	Oui
910925867738	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1800	Non
910925867739	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1800	Oui
910925867740	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	Oui
910925867741	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	Oui
910925868292	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	Non
910925868293	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	Non
910925868294	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	Non
910925868697	WT490C 80S/840 PSU HE O PI5 L1800	Non

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
910925868698	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	Non
910925868701	WT495C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	Non
910925868703	WT495C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	Oui
910925868709	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 CLII L1800	Non
910925868704	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Non
910925868705	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	Non
910925868706	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Oui
910925868707	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	Oui
910925867704	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	Oui
910925867705	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	Non
910925867706	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	Oui
910925867707	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	Non
910925867708	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	Non
910925867709	WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200	Non
910925867710	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	Non
910925867711	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1	Non
910925867712	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	Oui
910925867713	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	Oui
910925867714	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	Oui
910925867715	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	Oui
910925867716	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 TW1 PI7 L1	Oui
910925867717	WT490C 64S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	Non
910925867718	WT490C 64S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	Oui
910925867719	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	Non
910925867720	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	Oui
910925867721	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	Non
910925867722	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	Non
910925867723	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	Non
910925867724	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	Oui
910925867725	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	Oui
910925867726	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	Oui
910925867727	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	Oui
910925867728	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	Non
910925867729	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	Oui
910925868288	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	Non
910925868289	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	Non
910925868290	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	Non
910925868509	WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	Oui
910925868691	WT490C 35S/840 PSU HE WB PI5 L1200	Non
910925868695	WT490C 64S/840 PSU HE O PI5 L1200	Non
910925868696	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	Non
910925868699	WT495C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	Non

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
910925868702	WT495C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	Oui
910925868708	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 CLII L1200	Non
910925868412	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1600	Oui
910925868413	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1600	Non
910925868414	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1600	Non
910925868415	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1600	Non
910925868416	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1600	Oui
910925868417	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1600	Non
910925867703	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	Oui
910925868287	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	Non

Fonctionnement de secours

Order Code	Full Product Name	Éclairage de secours
910925867731	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	-
910925867732	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	-
910925867733	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1800	-
910925867734	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	Éclairage de secours 3 heures version Pro
910925867735	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-
910925867736	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1800	-
910925867737	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	Éclairage de secours 3 heures avec interface DALI
910925867738	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1800	-
910925867739	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1800	-
910925867740	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-
910925867741	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-
910925868292	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-
910925868293	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-
910925868294	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-
910925868697	WT490C 80S/840 PSU HE O PI5 L1800	-
910925868698	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	-
910925868701	WT495C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-
910925868703	WT495C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-
910925868709	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 CLII L1800	-
910925868704	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-
910925868705	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	-
910925868706	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-
910925868707	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	-
910925867704	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-
910925867705	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	-
910925867706	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	-
910925867707	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	-
910925867708	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	-
910925867709	WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200	-

Order Code	Full Product Name	Éclairage de secours
910925867710	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	Éclairage de secours 3 heures version Pro
910925867711	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1	Éclairage de secours 3 heures version Pro
910925867712	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-
910925867713	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	-
910925867714	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	-
910925867715	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	Éclairage de secours 3 heures avec interface DALI
910925867716	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 TW1 PI7 L1	Éclairage de secours 3 heures avec interface DALI
910925867717	WT490C 64S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	-
910925867718	WT490C 64S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	-
910925867719	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	-
910925867720	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	-
910925867721	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	-
910925867722	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	-
910925867723	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	Éclairage de secours 3 heures version Pro
910925867724	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-
910925867725	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	-
910925867726	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	-
910925867727	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	Éclairage de secours 3 heures avec interface DALI
910925867728	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	-
910925867729	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	-
910925868288	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-
910925868289	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-
910925868290	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-
910925868509	WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	-
910925868691	WT490C 35S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-
910925868695	WT490C 64S/840 PSU HE O PI5 L1200	-
910925868696	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	-
910925868699	WT495C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-
910925868702	WT495C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-
910925868708	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 CLII L1200	-
910925868412	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1600	-
910925868413	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1600	-
910925868414	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1600	-
910925868415	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1600	-
910925868416	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1600	-
910925868417	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1600	-
910925867703	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	-
910925868287	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	-

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Plage de température ambiante
910925867731	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	-25 à +45 °C

Order Code	Full Product Name	Plage de température ambiante
910925867732	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	-25 à +45 °C
910925867733	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1800	-25 à +45 °C
910925867734	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	0 à +30 °C
910925867735	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-25 à +45 °C
910925867736	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1800	-25 à +45 °C
910925867737	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	0 à +30 °C
910925867738	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1800	-25 à +45 °C
910925867739	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1800	-25 à +45 °C
910925867740	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-25 à +45 °C
910925867741	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-25 à +45 °C
910925868292	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-25 à +45 °C
910925868293	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-25 à +45 °C
910925868294	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-25 à +45 °C
910925868697	WT490C 80S/840 PSU HE O PI5 L1800	-25 à +45 °C
910925868698	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	-25 à +45 °C
910925868701	WT495C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-35 à +60 °C
910925868703	WT495C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-35 à +60 °C
910925868709	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 CLII L1800	-25 à +45 °C
910925868704	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-25 à +45 °C
910925868705	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	-25 à +45 °C
910925868706	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-25 à +45 °C
910925868707	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	-25 à +45 °C
910925867704	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-25 à +45 °C
910925867705	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	-25 à +45 °C
910925867706	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	-25 à +45 °C
910925867707	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	-25 à +45 °C
910925867708	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	-25 à +45 °C
910925867709	WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200	-25 à +45 °C
910925867710	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	0 à +40 °C
910925867711	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1	0 à +40 °C
910925867712	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-25 à +45 °C
910925867713	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	-25 à +45 °C
910925867714	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	-25 à +45 °C
910925867715	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	0 à +40 °C
910925867716	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 TW1 PI7 L1	0 à +40 °C
910925867717	WT490C 64S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	-25 à +45 °C
910925867718	WT490C 64S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	-25 à +45 °C
910925867719	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	-25 à +45 °C
910925867720	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	-25 à +45 °C
910925867721	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	-25 à +45 °C
910925867722	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	-25 à +45 °C
910925867723	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	0 à +30 °C

Order Code	Full Product Name	Plage de température ambiante
910925867724	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-25 à +45 °C
910925867725	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	-25 à +45 °C
910925867726	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	-25 à +45 °C
910925867727	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	0 à +30 °C
910925867728	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	-25 à +45 °C
910925867729	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	-25 à +45 °C
910925868288	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-25 à +45 °C
910925868289	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-25 à +45 °C
910925868290	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-25 à +45 °C
910925868509	WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	-25 à +45 °C
910925868691	WT490C 35S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-25 à +45 °C
910925868695	WT490C 64S/840 PSU HE O PI5 L1200	-25 à +45 °C
910925868696	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	-25 à +45 °C
910925868699	WT495C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-35 à +60 °C
910925868702	WT495C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-35 à +60 °C
910925868708	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 CLII L1200	-25 à +45 °C
910925868412	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1600	-25 à +45 °C
910925868413	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1600	-25 à +45 °C
910925868414	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1600	-25 à +45 °C
910925868415	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1600	-25 à +45 °C
910925868416	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1600	-25 à +45 °C
910925868417	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1600	-25 à +45 °C
910925867703	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	-25 à +45 °C
910925868287	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	-25 à +45 °C


Données du produit

Order Code	Full Product Name	Code de la famille de produits
910925867731	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	WT490C
910925867732	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	WT490C
910925867733	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1800	WT490C
910925867734	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	WT490C
910925867735	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	WT490C
910925867736	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1800	WT490C
910925867737	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	WT490C
910925867738	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1800	WT490C
910925867739	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1800	WT490C
910925867740	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	WT490C
910925867741	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	WT490C
910925868292	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	WT490C
910925868293	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	WT490C
910925868294	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	WT490C
910925868697	WT490C 80S/840 PSU HE O PI5 L1800	WT490C

Order Code	Full Product Name	Code de la famille de produits
910925868698	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	WT490C
910925868701	WT495C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	WT495C
910925868703	WT495C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	WT495C
910925868709	WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 CLII L1800	WT490C
910925868704	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	WT492C
910925868705	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	WT492C
910925868706	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	WT492C
910925868707	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	WT492C
910925867704	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	WT490C
910925867705	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	WT490C
910925867706	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	WT490C
910925867707	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	WT490C
910925867708	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	WT490C
910925867709	WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200	WT490C
910925867710	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	WT490C
910925867711	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1	WT490C
910925867712	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	WT490C
910925867713	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	WT490C
910925867714	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	WT490C
910925867715	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	WT490C
910925867716	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 TW1 PI7 L1	WT490C
910925867717	WT490C 64S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	WT490C
910925867718	WT490C 64S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	WT490C
910925867719	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	WT490C
910925867720	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	WT490C
910925867721	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	WT490C
910925867722	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	WT490C
910925867723	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	WT490C
910925867724	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	WT490C
910925867725	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	WT490C
910925867726	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	WT490C
910925867727	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	WT490C
910925867728	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	WT490C
910925867729	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	WT490C
910925868288	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	WT490C
910925868289	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	WT490C
910925868290	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	WT490C
910925868509	WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	WT490C
910925868691	WT490C 35S/840 PSU HE WB PI5 L1200	WT490C
910925868695	WT490C 64S/840 PSU HE O PI5 L1200	WT490C
910925868696	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	WT490C
910925868699	WT495C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	WT495C

Order Code	Full Product Name	Code de la famille de produits
910925868702	WT495C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	WT495C
910925868708	WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 CLII L1200	WT490C
910925868412	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1600	WT490C
910925868413	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1600	WT490C
910925868414	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1600	WT490C
910925868415	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1600	WT490C
910925868416	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1600	WT490C
910925868417	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1600	WT490C
910925867703	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	WT490C
910925868287	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	WT490C


Diagramme photométrique polaire



WT490CI - 910925868292

WT490CI - 910925868698


WT490CI - 910925868708




WT490CI - 910925868702

WT490CI - 910925868413


WT490CI - 910925868697




WT490CI - 910925868699




WT490CI - 910925868706




WT490CI - 910925868709




WT490CI - 910925868288




WT490CI - 910925868414




WT490CI - 910925868705




WT490CI - 910925868701




WT490CI - 910925868703




WT490CI - 910925868509




WT490CI - 910925867704




WT490CI - 910925867723




WT490CI - 910925867732




WT490CI - 910925867735




WT490CI - 910925867706




WT490CI - 910925867712




WT490CI - 910925867711




WT490CI - 910925867724




WT490CI - 910925867726




WT490CI - 910925867727




WT490CI - 910925867720




WT490CI - 910925867738




WT490CI - 910925867713




WT490CI - 910925867717




WT490CI - 910925867714




WT490CI - 910925867715




WT490CI - 910925867716




WT490CI - 910925867739




WT490CI - 910925867708




WT490CI - 910925867719




WT490CI - 910925867725




WT490CI - 910925867737




WT490CI - 910925867718




WT490CI - 910925867734




WT490CI - 910925867721




WT490CI - 910925867729




WT490CI - 910925868287




WT490CI - 910925868289




WT490CI - 910925868290




WT490CI - 910925868412




WT490CI - 910925868416




WT490CI - 910925867703




WT490CI - 910925867705




WT490CI - 910925867707




WT490CI - 910925867709




WT490CI - 910925867710




WT490CI - 910925867722




WT490CI - 910925867728




WT490CI - 910925867731




WT490CI - 910925867733




WT490CI - 910925867736




WT490CI - 910925867741




WT490CI - 910925867740




WT490CI - 910925868294




WT490CI - 910925868293




WT490CI - 910925868415




WT490CI - 910925868417




WT490CI - 910925868691




WT490CI - 910925868695



WT490CI - 910925868696



WT490CI - 910925868704



WT490CI - 910925868707