



Solidna, zintegrowana oprawa oświetleniowa o wyjątkowej wydajności.

Pacific LED Gen5

Pacific LED gen5 to innowacyjna, najlepsza w swojej klasie wodoodporna oprawa LED, powszechnie chwalona za optymalną wydajność. Spełnia wysokie wymagania współczesnych gałęzi przemysłu, gdzie panują trudne warunki pracy. Jest to bardzo wytrzymała, kompaktowa i niezawodna oprawa zapewniająca doskonałą jakość światła. Wysoki stopień ochrony mechanicznej (IK08) oraz ochrona przed działaniem wody i pyłu (IP66) w połączeniu z przetestowaną odpornością chemiczną sprawiają, że oprawa Pacific LED gen5 świetnie znosi trudne warunki przemysłu samochodowego, spożywczego i ciężkiego. Można ją również z powodzeniem stosować w garażach i magazynach. Oprawy Pacific LED gen5 zapewniają doskonałą jakość światła bez artefaktów o jednorodnej charakterystyce z szerokim wyborem opcji optyki i strumieni świetlnych (do 15 000 lm). To daje większą swobodę w projektowaniu optymalnych schematów oświetleniowych, tworzonych w podejściu cyrkularnym, co umożliwia ich modernizację i wydłużenie okresu eksploatacji. Oprawy te można szybko i łatwo zainstalować, co upraszcza prowadzenie kabli i daje swobodę wyboru opcji połączeń i montażu. Są one również atrakcyjne ze względu na niski całkowity koszt posiadania (TCO), dobrą wydajność energetyczną i łatwość konserwacji – przy minimalnych zakłóceniach pracy w wymagających zastosowaniach. Oprawy Pacific LED gen5 są w pełni kompatybilne z systemem Interact Industry, co otwiera dodatkowe możliwości w zakresie optymalizacji wydajności, oszczędności energii, lepszego zarządzania światłem, produktywności oraz bezpieczeństwa. Rozwiązanie jest zatem przyszłościowe w każdym aspekcie. Odkryj oprawy Pacific LED gen5. Optymalna wydajność w trudnych warunkach.

Korzyści

- Wysoka trwałość użytkowa pozwala zapomnieć o instalacji oświetleniowej.
- Szeroki wachlarz zastosowań w przemyśle od przetwórstwa żywności, poprzez przemysł ciężki i chemiczny, motoryzacyjny, aż po garaże i magazyny.
- Niższe koszty utrzymania dzięki łatwemu serwisowaniu i wymianie części w systemie modułowym.
- Możliwość integracji z systemem oświetleniowym Interact w celu optymalizacji pracy, maksymalnej oszczędności energii i analizy danych.

Cechy

- Znakomita energooszczędność i długi okres eksploatacji: do 165 lm/W i do 100 000 godzin L80.
- Szeroki zakres zastosowań dzięki możliwości wyboru strumienia świetlnego (do 15 000 lumenów) i optyki w połączeniu z wysokiej jakości materiałami odpornymi na działanie substancji chemicznych.
- Solidna i kompaktowa konstrukcja produktu o wysokim stopniu ochrony przed działaniem wody i pyłu (IP66) i wysokim stopniu ochrony mechanicznej (IK08).
- Pozbawiony artefaktów rozsył światła o dużej równomierności z kontrolą olśnień.
- Bezproblemowa instalacja i konserwacja.

Zastosowanie

- Przetwórstwo żywności
- Garaże
- Zakłady produkcyjne
- Magazyny / centra dystrybucyjne

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Promieniowanie UV może z czasem uszkodzić materiał, powodując utratę szczelności i stopnia ochrony IP66.
- Nie należy instalować oprawy w miejscach, w których jest ona narażona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Wersje



Pacific LED gen5, L1600




Pacific LED gen5, L700







Pacific LED gen5, Wieland connector

Rysunki techniczne



Pacific LED Gen5

Rysunki techniczne



Więcej o produkcie



Pacific LED gen5, looping connection, 2 entry on one side



Pacific LED gen5 with push in 7-pole (PI7) connector



Pacific LED gen5, Wieland connector



Pacific LED gen5 with WAGO connector

Więcej o produkcie



Pacific LED gen5 connection
through WAGO connector side
view



Pacific LED gen5 with push in 5-
pole (PI5) connecto



Pacific LED gen5 with Wieland
connector



Pacific LED gen5 connection
through WAGO connector

Informacje ogólne	
W zestawie sterownik	Tak
Wymienne źródło światła	Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
Service Tag	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>80
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Nadaje się do losowego przełączania	Nie
Mechanika i korpus	
Kolor Korpusu	Biel
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK08
Kod stopnia ochrony	IP66
Certyfikaty i zastosowania	
Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	ENEC znak plus
Oznaczenie palności	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach łatwopalnych
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 850°C, czas 30 s
Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-7%

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny	Typ optyki
10986500	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Wąski rozsył światła — optyka na wysoki stelaż
10987200	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Wąski rozsył światła — optyka na wysoki stelaż
10988900	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Szeroki rozsył światła
10989600	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	4000 K	154 lm/W	8 000 lm	Szeroki rozsył światła
10990200	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Szeroki rozsył światła
10991900	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Szeroki rozsył światła
10992600	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	4000 K	154 lm/W	8 000 lm	Szeroki rozsył światła
10993300	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Bardzo szeroki rozsył światła
10994000	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Bardzo szeroki rozsył światła
10995700	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	4000 K	161 lm/W	10 000 lm	Szeroki rozsył światła
10996400	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	4000 K	158 lm/W	12 000 lm	Szeroki rozsył światła
62357600	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Szeroki rozsył światła
62358300	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	4000 K	161 lm/W	10 000 lm	Szeroki rozsył światła
62359000	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	4000 K	158 lm/W	12 000 lm	Szeroki rozsył światła
62578500	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Szeroki rozsył światła
62759800	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	4000 K	136 lm/W	6 600 lm	Opalizowany
62761100	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Szeroki rozsył światła
62763500	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Szeroki rozsył światła
77399800	WT490C 150S/840 PSU WB PI5 L1800	4000 K	155 lm/W	15 000 lm	Bardzo szeroki rozsył światła
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Szeroki rozsył światła
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Szeroki rozsył światła
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Szeroki rozsył światła
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Szeroki rozsył światła

Order Code	Full Product Name	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Skuteczność światlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny	Typ optyki
73290200	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	3000 K	157 lm/W	4 200 lm	Szeroki rozsył światła
10959900	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	4000 K	162 lm/W	4 200 lm	Szeroki rozsył światła
10960500	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Wąski rozsył światła — optyka na wysoki stelaż
10961200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Wąski rozsył światła — optyka na wysoki stelaż
10962900	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Szeroki rozsył światła
10963600	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Szeroki rozsył światła
10964300	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Szeroki rozsył światła
10965000	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	4000 K	146 lm/W	6 400 lm	Szeroki rozsył światła
10966700	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	4000 K	146 lm/W	6 400 lm	Szeroki rozsył światła
10967400	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Szeroki rozsył światła
10968100	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Szeroki rozsył światła
10969800	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Szeroki rozsył światła
10970400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	4000 K	147 lm/W	6 400 lm	Szeroki rozsył światła
10971100	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	4000 K	147 lm/W	6 400 lm	Szeroki rozsył światła
10972800	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Bardzo szeroki rozsył światła
10973500	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Bardzo szeroki rozsył światła
10974200	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Wąski rozsył światła — optyka na wysoki stelaż
10975900	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Wąski rozsył światła — optyka na wysoki stelaż
10976600	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Szeroki rozsył światła
10977300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Szeroki rozsył światła
10978000	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	4000 K	146 lm/W	8 000 lm	Szeroki rozsył światła

Order Code	Full Product Name	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Skuteczność światlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny	Typ optyki
10979700	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Szeroki rozsył światła
10980300	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Szeroki rozsył światła
10981000	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Szeroki rozsył światła
10982700	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	4000 K	146 lm/W	8 000 lm	Szeroki rozsył światła
10983400	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Bardzo szeroki rozsył światła
10984100	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Bardzo szeroki rozsył światła
10998800	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Wąski rozsył światła — optyka na wysoki stelaż
10999500	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Wąski rozsył światła — optyka na wysoki stelaż
62312500	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Szeroki rozsył światła
62314900	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Szeroki rozsył światła
62316300	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	4000 K	146 lm/W	6 400 lm	Szeroki rozsył światła
62317000	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Szeroki rozsył światła
62318700	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Szeroki rozsył światła
62319400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	4000 K	147 lm/W	6 400 lm	Szeroki rozsył światła
62320000	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Bardzo szeroki rozsył światła
62321700	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Bardzo szeroki rozsył światła
62322400	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Wąski rozsył światła — optyka na wysoki stelaż
62323100	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Wąski rozsył światła — optyka na wysoki stelaż
62324800	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Szeroki rozsył światła
62325500	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Szeroki rozsył światła
62326200	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	4000 K	146 lm/W	8 000 lm	Szeroki rozsył światła
62327900	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Szeroki rozsył światła

Order Code	Full Product Name	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Skuteczność światlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny	Typ optyki
62328600	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Szeroki rozsył światła
62329300	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	4000 K	146 lm/W	8 000 lm	Szeroki rozsył światła
62330900	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Bardzo szeroki rozsył światła
62331600	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Bardzo szeroki rozsył światła
62353800	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	4000 K	165 lm/W	4 200 lm	Szeroki rozsył światła
62354500	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Szeroki rozsył światła
62355200	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Szeroki rozsył światła
62571600	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	4000 K	162 lm/W	4 200 lm	Bardzo szeroki rozsył światła
62757400	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	4000 K	133 lm/W	5 300 lm	Opalizowany
62760400	WT495C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	4000 K	158 lm/W	6 400 lm	Szeroki rozsył światła
62762800	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	4000 K	158 lm/W	6 400 lm	Szeroki rozsył światła
77200700	WT490C 42S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	4000 K	165 lm/W	4 200 lm	Szeroki rozsył światła
77398100	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1200	4000 K	154 lm/W	10 000 lm	Bardzo szeroki rozsył światła
62475700	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Szeroki rozsył światła
62478800	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Szeroki rozsył światła
62480100	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Szeroki rozsył światła
77198700	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Szeroki rozsył światła
10958200	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	4000 K	160 lm/W	2 300 lm	Szeroki rozsył światła
62352100	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	4000 K	151 lm/W	2 300 lm	Szeroki rozsył światła
62572300	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Szeroki rozsył światła
62573000	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Szeroki rozsył światła
62574700	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Szeroki rozsył światła
62575400	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Szeroki rozsył światła

Eksplatacja i połączenie elektryczne

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
10986500	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	48,5 W
10987200	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	48,5 W
10988900	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	48,5 W
10989600	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	52 W
10990200	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	48,5 W
10991900	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	48,5 W
10992600	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	52 W
10993300	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	48,5 W
10994000	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	48,5 W
10995700	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	62 W
10996400	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	76 W
62357600	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	48,5 W
62358300	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	62 W
62359000	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	76 W
62578500	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	48,5 W
62759800	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	48,5 W
62761100	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	49 W
62763500	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	48,5 W
77399800	WT490C 150S/840 PSU WB PI5 L1800	97 W
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	40 W
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	49 W
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	39,5 W
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	48,5 W
73290200	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	25,5 W
10959900	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	26 W
10960500	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	40 W
10961200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	39,5 W
10962900	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	40 W
10963600	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	40 W
10964300	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	40 W
10965000	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	44 W
10966700	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	44 W
10967400	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	39,5 W
10968100	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	39,5 W
10969800	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	39,5 W
10970400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	43,5 W
10971100	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	43,5 W
10972800	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	40 W
10973500	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	39,5 W
10974200	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	51 W
10975900	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	51 W
10976600	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	51 W
10977300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	51 W
10978000	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	55 W
10979700	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	51 W

Układy sterowania i ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania	Sterownik wbudowany
10986500	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	Nie	-

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
10980300	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	51 W
10981000	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	51 W
10982700	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	55 W
10983400	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	51 W
10984100	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	51 W
10998800	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	40 W
10999500	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	39,5 W
62312500	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	40 W
62314900	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	40 W
62316300	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	44 W
62317000	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	39,5 W
62318700	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	39,5 W
62319400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	43,5 W
62320000	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	40 W
62321700	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	39,5 W
62322400	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	51 W
62323100	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	51 W
62324800	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	51 W
62325500	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	51 W
62326200	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	55 W
62327900	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	51 W
62328600	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	51 W
62329300	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	55 W
62330900	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	51 W
62331600	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	51 W
62353800	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	25,5 W
62354500	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	40 W
62355200	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	51 W
62571600	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	26 W
62757400	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	40 W
62760400	WT495C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	40,5 W
62762800	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	40,5 W
77200700	WT490C 42S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	25,5 W
77398100	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1200	65 W
62475700	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	39,5 W
62478800	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	51 W
62480100	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	51 W
77198700	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	51 W
10958200	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	14,4 W
62352100	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	15,2 W
62572300	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	40 W
62573000	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	51 W
62574700	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	39,5 W
62575400	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	51 W

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania	Sterownik wbudowany
10988900	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	Nie	-
10989600	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	Nie	-
10990200	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	Tak	-
10991900	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	Tak	-
10992600	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	Tak	-
10993300	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	Nie	-
10994000	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	Tak	-
10995700	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	Tak	-
10996400	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	Tak	-
62357600	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	Nie	-
62358300	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	Nie	-
62359000	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	Nie	-
62578500	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	Tak	Antena InterAct SNS410
62759800	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	Nie	-
62761100	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	Nie	-
62763500	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	Tak	-
77399800	WT490C 150S/840 PSU WB PI5 L1800	Nie	-
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Nie	-
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	Nie	-
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Tak	-
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	Tak	-
73290200	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	Nie	-
10959900	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	Tak	-
10960500	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	Nie	-
10961200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	Tak	-

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania	Sterownik wbudowany
10962900	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	Nie	-
10963600	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	Nie	-
10964300	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	Nie	-
10965000	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Nie	-
10966700	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	Nie	-
10967400	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	Tak	-
10968100	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	Tak	-
10969800	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	Tak	-
10970400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Tak	-
10971100	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	Tak	-
10972800	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	Nie	-
10973500	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	Tak	-
10974200	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	Nie	-
10975900	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	Tak	-
10976600	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	Nie	-
10977300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	Nie	-
10978000	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Nie	-
10979700	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	Tak	-
10980300	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	Tak	-
10981000	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	Tak	-
10982700	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Tak	-
10983400	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	Nie	-
10984100	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	Tak	-
10998800	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	Nie	-
10999500	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	Tak	-

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania	Sterownik wbudowany
62312500	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	Nie	-
62314900	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	Nie	-
62316300	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	Nie	-
62317000	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	Tak	-
62318700	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	Tak	-
62319400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	Tak	-
62320000	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	Nie	-
62321700	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	Tak	-
62322400	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	Nie	-
62323100	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	Tak	-
62324800	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	Nie	-
62325500	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	Nie	-
62326200	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	Nie	-
62327900	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	Tak	-
62328600	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	Tak	-
62329300	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	Tak	-
62330900	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	Nie	-
62331600	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	Tak	-

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania	Sterownik wbudowany
62353800	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	Nie	-
62354500	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	Nie	-
62355200	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	Nie	-
62571600	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	Tak	-
62757400	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	Nie	-
62760400	WT495C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	Nie	-
62762800	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	Tak	-
77200700	WT490C 42S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	Nie	-
77398100	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1200	Nie	-
62475700	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	Tak	-
62478800	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	Nie	-
62480100	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	Nie	-
77198700	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	Nie	-
10958200	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	Tak	-
62352100	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	Nie	-
62572300	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Nie	-
62573000	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	Nie	-
62574700	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Tak	-
62575400	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	Tak	-

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Klasa zagrożenia wybuchem
10986500	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	-
10987200	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	-
10988900	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	-
10989600	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	-
10990200	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-
10991900	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	-
10992600	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	-
10993300	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	-
10994000	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	-
10995700	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	-

Order Code	Full Product Name	Klasa zagrożenia wybuchem
10996400	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	-
62357600	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-
62358300	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	-
62359000	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	-
62578500	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	-
62759800	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	-
62761100	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-
62763500	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-
77399800	WT490C 150S/840 PSU WB PI5 L1800	-
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Strefa 2 i 22

Order Code	Full Product Name	Klasa zagrożenia wybuchem
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	Strefa 2 i 22
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Strefa 2 i 22
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	Strefa 2 i 22
73290200	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	-
10959900	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	-
10960500	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-
10961200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-
10962900	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-
10963600	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-
10964300	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	-
10965000	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	-
10966700	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	-
10967400	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-
10968100	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-
10969800	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-
10970400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	-
10971100	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	-
10972800	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	-
10973500	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	-
10974200	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-
10975900	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-
10976600	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-
10977300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-
10978000	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	-
10979700	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	-
10980300	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-
10981000	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-
10982700	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	-
10983400	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	-
10984100	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	-
10998800	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	-
10999500	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	-
62312500	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	-
62314900	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-
62316300	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	-

Order Code	Full Product Name	Klasa zagrożenia wybuchem
62317000	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	-
62318700	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-
62319400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	-
62320000	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	-
62321700	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	-
62322400	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	-
62323100	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	-
62324800	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	-
62325500	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-
62326200	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	-
62327900	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	-
62328600	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-
62329300	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	-
62330900	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	-
62331600	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	-
62353800	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	-
62354500	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	-
62355200	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	-
62571600	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	-
62757400	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	-
62760400	WT495C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	-
62762800	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-
77200700	WT490C 42S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	-
77398100	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1200	-
62475700	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	-
62478800	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	-
62480100	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	-
77198700	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	-
10958200	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	-
62352100	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	-
62572300	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-
62573000	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	-
62574700	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-
62575400	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	-

Praca w trybie awaryjnym

Order Code	Full Product Name	Centralne oświetlenie awaryjne	Oświetlenie awaryjne	Znamionowy czas działania oświetlenia awaryjnego (przy pełnym naładowaniu)
10986500	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	-	-	-
10987200	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	-	-	-
10988900	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Centralne oświetlenie awaryjne	Oświetlenie awaryjne	Znamionowy czas działania oświetlenia awaryjnego (przy pełnym naładowaniu)
10989600	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	Nie	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji Pro	3 h
10990200	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-	-	-

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Centralne oświetlenie awaryjne	Oświetlenie awaryjne	Znamionowy czas działania oświetlenia awaryjnego (przy pełnym naładowaniu)
10991900	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	-	-	-
10992600	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	Nie	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny z interfejsem DALI	3 h
10993300	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	-	-	-
10994000	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	-	-	-
10995700	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	-	-	-
10996400	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	-	-	-
62357600	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-	-	-
62358300	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	-	-	-
62359000	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	-	-	-
62578500	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	-	-	-
62759800	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	-	-	-
62761100	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-	-	-
62763500	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-	-	-
77399800	WT490C 150S/840 PSU WB PI5 L1800	-	-	-
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-	-	-
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	-	-	-
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-	-	-
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	-	-	-
73290200	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	-	-	-
10959900	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	-	-	-
10960500	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Centralne oświetlenie awaryjne	Oświetlenie awaryjne	Znamionowy czas działania oświetlenia awaryjnego (przy pełnym naładowaniu)
10961200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-	-	-
10962900	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-	-	-
10963600	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-	-	-
10964300	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	-	-	-
10965000	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Nie	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji Pro	3 h
10966700	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	Nie	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji Pro	3 h
10967400	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-	-	-
10968100	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-	-	-
10969800	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-	-	-
10970400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Nie	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny z interfejsem DALI	3 h
10971100	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	Nie	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny z interfejsem DALI	3 h
10972800	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	-	-	-
10973500	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	-	-	-
10974200	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-	-	-
10975900	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-	-	-
10976600	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-	-	-

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Centralne oświetlenie awaryjne	Oświetlenie awaryjne	Znamionowy czas działania oświetlenia awaryjnego (przy pełnym naładowaniu)
10977300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-	-	-
10978000	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Nie	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji Pro	3 h
10979700	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	-	-	-
10980300	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-	-	-
10981000	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-	-	-
10982700	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Nie	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny z interfejsem DALI	3 h
10983400	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	-	-	-
10984100	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	-	-	-
10998800	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	-	-	-
10999500	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	-	-	-
62312500	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	-	-	-
62314900	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-	-	-
62316300	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	Nie	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji Pro	3 h
62317000	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	-	-	-
62318700	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-	-	-
62319400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	Nie	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny z interfejsem DALI	3 h

Order Code	Full Product Name	Centralne oświetlenie awaryjne	Oświetlenie awaryjne	Znamionowy czas działania oświetlenia awaryjnego (przy pełnym naładowaniu)
62320000	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	-	-	-
62321700	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	-	-	-
62322400	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	-	-	-
62323100	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	-	-	-
62324800	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	-	-	-
62325500	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-	-	-
62326200	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	Nie	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji Pro	3 h
62327900	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	-	-	-
62328600	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-	-	-
62329300	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	Nie	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny z interfejsem DALI	3 h
62330900	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	-	-	-
62331600	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	-	-	-
62353800	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	-	-	-
62354500	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	-	-	-
62355200	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	-	-	-
62571600	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	-	-	-
62757400	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	-	-	-
62760400	WT495C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	-	-	-
62762800	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-	-	-
77200700	WT490C 42S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Centralne oświetlenie awaryjne	Oświetlenie awaryjne	Znamionowy czas działania oświetlenia awaryjnego (przy pełnym naładowaniu)
77398100	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1200	-	-	-
62475700	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	-	-	-
62478800	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	-	-	-
62480100	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	-	-	-
77198700	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	-	-	-
10958200	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	-	-	-

Certyfikaty i zastosowania

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatury otoczenia	Wartość migotania (PstLM)	Wartość efektu stroboskopowego (SVM)
10986500	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	Od -25°C do +45°C	1	0,4
10987200	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	Od -25°C do +45°C	1	0,4
10988900	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	Od -25°C do +45°C	1	0,4
10989600	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	Od 0°C do +30°C	1	0,4
10990200	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	Od -25°C do +45°C	1	0,4
10991900	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	Od -25°C do +45°C	1	0,4
10992600	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	Od 0°C do +30°C	1	0,4
10993300	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	Od -25°C do +45°C	1	0,4
10994000	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	Od -25°C do +45°C	1	0,4
10995700	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	Od -25°C do +45°C	1	0,4
10996400	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	Od -25°C do +45°C	1	0,4

Order Code	Full Product Name	Centralne oświetlenie awaryjne	Oświetlenie awaryjne	Znamionowy czas działania oświetlenia awaryjnego (przy pełnym naładowaniu)
62352100	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	-	-	-
62572300	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-	-	-
62573000	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	-	-	-
62574700	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-	-	-
62575400	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatury otoczenia	Wartość migotania (PstLM)	Wartość efektu stroboskopowego (SVM)
62357600	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	Od -25°C do +45°C	1	0,4
62358300	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	Od -25°C do +45°C	1	0,4
62359000	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	Od -25°C do +45°C	1	0,4
62578500	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	Od -25°C do +45°C	1	0,4
62759800	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	Od -25°C do +45°C	1	0,4
62761100	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	Od -35°C do +60°C	1	0,4
62763500	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	Od -35°C do +60°C	1	0,4
77399800	WT490C 150S/840 PSU WB PI5 L1800	Od -25°C do +25°C	-	-
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Od -25°C do +45°C	1	0,4
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	Od -25°C do +45°C	1	0,4
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Od -25°C do +45°C	1	0,4
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	Od -25°C do +45°C	1	0,4
73290200	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	Od -25°C do +45°C	1	0,4
10959900	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	Od -25°C do +45°C	1	0,4

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatury otoczenia	Wartość migotania (PstLM)	Wartość efektu stroboskopowego (SVM)
10960500	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	Od -25°C do +45°C	1	0,4
10961200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	Od -25°C do +45°C	1	0,4
10962900	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	Od -25°C do +45°C	1	0,4
10963600	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	Od -25°C do +45°C	1	0,4
10964300	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	Od -25°C do +45°C	1	0,4
10965000	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Od 0°C do +40°C	1	0,4
10966700	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	Od 0°C do +40°C	1	0,4
10967400	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	Od -25°C do +45°C	1	0,4
10968100	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	Od -25°C do +45°C	1	0,4
10969800	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	Od -25°C do +45°C	1	0,4
10970400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Od 0°C do +40°C	1	0,4
10971100	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	Od 0°C do +40°C	1	0,4
10972800	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	Od -25°C do +45°C	1	0,4
10973500	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	Od -25°C do +45°C	1	0,4
10974200	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	Od -25°C do +45°C	1	0,4
10975900	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	Od -25°C do +45°C	1	0,4
10976600	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	Od -25°C do +45°C	1	0,4
10977300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	Od -25°C do +45°C	1	0,4

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatury otoczenia	Wartość migotania (PstLM)	Wartość efektu stroboskopowego (SVM)
10978000	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Od 0°C do +30°C	1	0,4
10979700	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	Od -25°C do +45°C	1	0,4
10980300	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	Od -25°C do +45°C	1	0,4
10981000	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	Od -25°C do +45°C	1	0,4
10982700	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Od 0°C do +30°C	1	0,4
10983400	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	Od -25°C do +45°C	1	0,4
10984100	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	Od -25°C do +45°C	1	0,4
10998800	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	Od -25°C do +45°C	1	0,4
10999500	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	Od -25°C do +45°C	1	0,4
62312500	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	Od -25°C do +45°C	1	0,4
62314900	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	Od -25°C do +45°C	1	0,4
62316300	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	Od 0°C do +40°C	1	0,4
62317000	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	Od -25°C do +45°C	1	0,4
62318700	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	Od -25°C do +45°C	1	0,4
62319400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	Od 0°C do +40°C	1	0,4
62320000	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	Od -25°C do +45°C	1	0,4
62321700	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	Od -25°C do +45°C	1	0,4
62322400	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	Od -25°C do +45°C	1	0,4
62323100	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	Od -25°C do +45°C	1	0,4

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatury otoczenia	Wartość migotania (PstLM)	Wartość efektu stroboskopowego (SVM)
62324800	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	Od -25°C do +45°C	1	0,4
62325500	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	Od -25°C do +45°C	1	0,4
62326200	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	Od 0°C do +30°C	1	0,4
62327900	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	Od -25°C do +45°C	1	0,4
62328600	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	Od -25°C do +45°C	1	0,4
62329300	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	Od 0°C do +30°C	1	0,4
62330900	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	Od -25°C do +45°C	1	0,4
62331600	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	Od -25°C do +45°C	1	0,4
62353800	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	Od -25°C do +45°C	1	0,4
62354500	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	Od -25°C do +45°C	1	0,4
62355200	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	Od -25°C do +45°C	1	0,4
62571600	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	Od -25°C do +45°C	1	0,4
62757400	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	Od -25°C do +45°C	1	0,4
62760400	WT495C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	Od -35°C do +60°C	1	0,4

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatury otoczenia	Wartość migotania (PstLM)	Wartość efektu stroboskopowego (SVM)
62762800	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	Od -35°C do +60°C	1	0,4
77200700	WT490C 42S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	Od -25°C do +45°C	1	0,4
77398100	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1200	Od -25°C do +25°C	-	-
62475700	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	Od -25°C do +45°C	1	0,4
62478800	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	Od -25°C do +45°C	1	0,4
62480100	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	Od -25°C do +45°C	1	0,4
77198700	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	Od -25°C do +45°C	1	0,4
10958200	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	Od -25°C do +45°C	1	0,4
62352100	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	Od -25°C do +45°C	1	0,4
62572300	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Od -25°C do +45°C	1	0,4
62573000	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	Od -25°C do +45°C	1	0,4
62574700	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Od -25°C do +45°C	1	0,4
62575400	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	Od -25°C do +45°C	1	0,4

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromaticzność
10986500	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10987200	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10988900	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10989600	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10990200	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10991900	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10992600	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10993300	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10994000	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10995700	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10996400	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62357600	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62358300	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62359000	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromaticzność
62578500	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62759800	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62761100	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62763500	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
77399800	WT490C 150S/840 PSU WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
73290200	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	(0.43, 0.40) SDCM <3
10959900	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10960500	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10961200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10962900	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromaticzność
10963600	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10964300	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10965000	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10966700	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10967400	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10968100	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10969800	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10970400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10971100	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10972800	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10973500	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10974200	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10975900	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10976600	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10977300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10978000	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10979700	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10980300	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10981000	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10982700	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10983400	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10984100	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10998800	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10999500	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62312500	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62314900	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62316300	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62317000	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62318700	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62319400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62320000	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3

Dane techniczne produktu

Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
10986500	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	WT490C
10987200	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	WT490C
10988900	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	WT490C
10989600	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	WT490C
10990200	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	WT490C
10991900	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	WT490C
10992600	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	WT490C
10993300	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	WT490C
10994000	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	WT490C
10995700	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	WT490C
10996400	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	WT490C
62357600	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	WT490C
62358300	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	WT490C


Order Code	Full Product Name	Początkowa chromaticzność
62321700	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62322400	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62323100	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62324800	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62325500	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62326200	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62327900	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62328600	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62329300	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62330900	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62331600	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62353800	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62354500	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62355200	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62571600	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62757400	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62760400	WT495C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62762800	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
77200700	WT490C 42S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
77398100	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62475700	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
62478800	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
62480100	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
77198700	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
10958200	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	(0.38, 0.38) SDCM <3
62352100	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	(0.38, 0.38) SDCM <3
62572300	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62573000	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62574700	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62575400	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
62359000	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	WT490C
62578500	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	WT490C
62759800	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	WT490C
62761100	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	WT495C
62763500	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	WT495C
77399800	WT490C 150S/840 PSU WB PI5 L1800	WT490C
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	WT492C
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	WT492C
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	WT492C
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	WT492C
73290200	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	WT490C
10959900	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	WT490C
10960500	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	WT490C


Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
10961200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	WT490C
10962900	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	WT490C
10963600	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	WT490C
10964300	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	WT490C
10965000	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	WT490C
10966700	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	WT490C
10967400	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	WT490C
10968100	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	WT490C
10969800	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	WT490C
10970400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	WT490C
10971100	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	WT490C
10972800	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	WT490C
10973500	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	WT490C
10974200	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	WT490C
10975900	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	WT490C
10976600	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	WT490C
10977300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	WT490C
10978000	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	WT490C
10979700	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	WT490C
10980300	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	WT490C
10981000	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	WT490C
10982700	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	WT490C
10983400	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	WT490C
10984100	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	WT490C
10998800	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	WT490C
10999500	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	WT490C
62312500	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	WT490C
62314900	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	WT490C
62316300	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	WT490C
62317000	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	WT490C
62318700	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	WT490C
62319400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	WT490C

Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
62320000	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	WT490C
62321700	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	WT490C
62322400	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	WT490C
62323100	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	WT490C
62324800	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	WT490C
62325500	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	WT490C
62326200	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	WT490C
62327900	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	WT490C
62328600	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	WT490C
62329300	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	WT490C
62330900	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	WT490C
62331600	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	WT490C
62353800	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	WT490C
62354500	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	WT490C
62355200	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	WT490C
62571600	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	WT490C
62757400	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	WT490C
62760400	WT495C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	WT495C
62762800	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	WT495C
77200700	WT490C 42S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	WT490C
77398100	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1200	WT490C
62475700	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	WT490C
62478800	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	WT490C
62480100	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	WT490C
77198700	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	WT490C
10958200	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	WT490C
62352100	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	WT490C
62572300	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	WT490C
62573000	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	WT490C
62574700	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	WT490C
62575400	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	WT490C


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910770229590




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868249




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868292


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868698




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868259




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868702




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868261




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868699




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868706



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868288




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868513




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868705


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868511




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868516




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868701




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868703




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868509




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867704



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867723




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867732




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867735


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867706




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867712




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867711




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867724




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867726




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867727



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867720




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867738




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867713


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867717




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867714




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867715




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867716




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867739




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867708



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867719




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867725




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867737


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867718




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867734




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867721




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867729




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868253




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868266



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868287




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868289




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868290


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868256




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868264




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868412




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868252




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868262




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868265



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868510




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867703




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867705


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867707




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867709




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867710




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867722




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867728




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867731



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867733




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867736




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867743


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867741




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867740




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867744




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868247




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868251




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868255



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868254




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868258




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868263


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868260




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868257




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868294




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868293




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868415




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868417



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868512




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868696




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868704


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868707




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925869408



Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925869410



Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925869610



Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925869611

