



Luminária robusta e conectável com um rendimento notável.

A Pacific LED gen5 é uma luminária LED à prova de água inovadora e de qualidade superior que se destaca pelo seu ótimo desempenho. Cumpre os exigentes requisitos das indústrias rigorosas e atuais. É uma luminária muito robusta, compacta e fiável com excelente qualidade de luz. Com um elevado grau de proteção mecânica (IK08), contra a entrada de água e pó (IP66), combinada com uma resistência química demonstrada, a Pacific LED gen5 pode suportar perfeitamente as duras condições das indústrias pesadas, alimentar e de automação. Mas também oferece um excelente rendimento em garagens e armazéns. As luminárias Pacific LED gen5 oferecem uma qualidade de luz superior, sem artefactos e com uma emissão homogénea, sendo disponibilizadas com várias óticas e uma ampla gama de fluxos luminosos (até 15 000 lm). Isto assegura mais flexibilidade ao planear um esquema de luz otimizado. Também foram concebidas com uma abordagem circular, o que significa que estas luminárias totalmente reparáveis podem ser atualizadas para prolongar o seu ciclo de vida global. As luminárias destacam-se pela sua instalação rápida e simples facilitada através da cablagem e das várias opções de ligação e montagem. Mas também devido ao seu atrativo TCO, à sua eficiência energética e facilidade de manutenção, com um mínimo de perturbação das operações em aplicações exigentes. Para tornar a Pacific LED gen5 ainda

mais completa, a sua integração do sistema com o Interact Pro acrescenta oportunidades adicionais para eficiência otimizada, poupanças de energia, gestão de luz melhorada, produtividade e segurança. Ou seja, está preparada para o futuro sob todos os aspetos. Descubra a Pacific LED gen5. Ótimo rendimento para ambientes exigentes.

Benefícios

- Longa vida útil que oferece tranquilidade na sua instalação de iluminação.
- Adequada para a sua aplicação industrial devido à ampla cobertura incluindo a indústria de produção alimentar, indústrias pesadas e químicas, automação, garagens e armazéns.
- Reduz os seus investimentos de manutenção graças à facilidade de assistência e substituição de peças com uma abordagem modular.
- Pode ser integrada numa instalação de iluminação conectada do Interact para otimizar as suas operações e maximizar a poupança de energia e as informações.

Applications

- Transformação alimentar
- Garagens
- Fábricas
- Armazéns/centros de distribuição

Versions

Características

- Elevada eficiência energética e longa vida útil: até 160 lm/W e vida útil de 100.000 horas L90 (segundo as versões)
- Ampla cobertura de aplicações com grande emissão de lúmenes (até 15.000 lúmenes) e opções de óticas, combinada com materiais resistentes aos produtos químicos de elevada qualidade.
- Arquitetura de produtos robusta e compacta, com elevada proteção contra a água e o pó (IP66), combinada com um alto grau de proteção mecânica (IK08).
- Elevada uniformidade, controlo de encandeamento e distribuições de luz sem artefactos.
- Instalação e manutenção sem complicações.
- A radiação UV irá danificar o material ao longo do tempo, resultando em perda da estanquidade e da classificação IP66.
- Não instale a luminária em locais onde seja exposta a luz solar direta.



Pacific LED gen5, L1800



Pacific LED gen5, ATEX 2/22,
Wieland connector





Pacific LED gen5, L1200





Pacific LED gen5, L700

Desenho dimensional




WT490C 80S/840 PSU HE WB P15 L1200

WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200



WT490C 23S/840 PSD HE WB P15 L700

WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800



WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO P15L1800

Detalhes do produto



Pacific LED gen5 with push in 7-pole (PI7) connector



Pacific LED gen5 with push in 5-pole (PI5) connecto



Pacific LED gen5 with Wieland connector

Informações gerais

Fonte de luz substituível	Sim
Número de unidades de equipamento	1 unidade
Driver incluído	Sim
Service tag	Sim

Caraterísticas técnicas da luz

Índice de Restituição Cromática (IRC)	>80
---------------------------------------	-----

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Adequado para uma comutação aleatória	Não
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I

Controlos e regulação

Controlo incorporado	Sensor InterAct SC100
----------------------	-----------------------

Características mecânicas e compartimento

Cor do compartimento	Branco
Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK08 [5 J] protegido contra vandalismo]
Classe de perigo de explosão	Zona 2 e 22

Funcionamento de emergência

A duração nominal da iluminação de emergência (quando está totalmente carregada)	3 h
Central de emergência	Não

Aprovação e aplicação

Teste de resistência do cabo	Temperatura 850 °C, duração 30 s
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis
Marca CE	Sim
Marca ENEC	Marca ENEC plus
Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3	1
Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)	0,4

Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	+/-7%
------------------------------	-------

Caraterísticas técnicas da luz

Order Code	Full Product Name	Fluxo Luminoso	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	Tipo de ótica
10986500	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	8.000 lm	4000 K	165 lm/W	Feixe estreito – Ótica de suporte elevado
10987200	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	8.000 lm	4000 K	165 lm/W	Feixe estreito – Ótica de suporte elevado
10989600	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	8.000 lm	4000 K	154 lm/W	Feixe largo
10990200	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	8.000 lm	4000 K	165 lm/W	Feixe largo
10992600	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	8.000 lm	4000 K	154 lm/W	Feixe largo
10995700	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	10.000 lm	4000 K	161 lm/W	Feixe largo
10996400	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	12.000 lm	4000 K	158 lm/W	Feixe largo
62357600	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	8.000 lm	4000 K	165 lm/W	Feixe largo
62358300	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	10.000 lm	4000 K	161 lm/W	Feixe largo
62359000	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	12.000 lm	4000 K	158 lm/W	Feixe largo
62578500	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	8.000 lm	4000 K	165 lm/W	Feixe largo
62759800	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	6.600 lm	4000 K	136 lm/W	Opalino
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	6.400 lm	4000 K	160 lm/W	Feixe largo
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	8.000 lm	4000 K	165 lm/W	Feixe largo
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	6.400 lm	4000 K	162 lm/W	Feixe largo
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	8.000 lm	4000 K	165 lm/W	Feixe largo
73290200	WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200	4.200 lm	3000 K	157 lm/W	Feixe largo

Order Code	Full Product Name	Fluxo Luminoso	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	Tipo de ótica
10959900	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	4.200 lm	4000 K	162 lm/W	Feixe largo
10961200	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	6.400 lm	4000 K	162 lm/W	Feixe estreito – Ótica de suporte elevado
10965000	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	6.400 lm	4000 K	146 lm/W	Feixe largo
10967400	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	6.400 lm	4000 K	162 lm/W	Feixe largo
10970400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	6.400 lm	4000 K	147 lm/W	Feixe largo
10978000	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	8.000 lm	4000 K	146 lm/W	Feixe largo
10979700	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Feixe largo
10982700	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	8.000 lm	4000 K	146 lm/W	Feixe largo
62353800	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	4.200 lm	4000 K	165 lm/W	Feixe largo
62354500	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	6.400 lm	4000 K	160 lm/W	Feixe largo
62355200	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	8.000 lm	4000 K	157 lm/W	Feixe largo
62757400	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	5.300 lm	4000 K	133 lm/W	Opalino
10958200	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	2.300 lm	4000 K	160 lm/W	Feixe largo
62352100	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	2.300 lm	4000 K	151 lm/W	Feixe largo

Funcionamento e características elétricas

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia
10986500	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	48,5 W
10987200	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	48,5 W
10989600	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	52 W
10990200	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	48,5 W
10992600	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	52 W
10995700	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	62 W
10996400	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	76 W
62357600	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	48,5 W
62358300	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	62 W
62359000	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	76 W
62578500	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	48,5 W
62759800	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	48,5 W
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	40 W
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	49 W
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	39,5 W
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	48,5 W
73290200	WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200	25,5 W
10959900	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	26 W
10961200	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	39,5 W
10965000	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	44 W
10967400	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	39,5 W
10970400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	43,5 W
10978000	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	55 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia
10979700	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	51 W
10982700	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	55 W
62353800	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	25,5 W
62354500	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	40 W
62355200	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	51 W
62757400	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	40 W
10958200	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	14,4 W
62352100	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	15,2 W

Controlos e regulação

Order Code	Full Product Name	Regulável
10986500	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	Não
10987200	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	Sim
10989600	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	Não
10990200	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	Sim
10992600	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	Sim
10995700	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	Sim
10996400	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	Sim
62357600	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	Não
62358300	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	Não
62359000	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	Não
62578500	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	Sim
62759800	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	Não
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Não
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	Não
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Sim
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	Sim
73290200	WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200	Não
10959900	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	Sim
10961200	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	Sim
10965000	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	Não
10967400	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	Sim
10970400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	Sim
10978000	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	Não
10979700	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	Sim
10982700	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	Sim
62353800	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	Não
62354500	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	Não
62355200	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	Não
62757400	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	Não
10958200	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	Sim
62352100	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	Não

Funcionamento de emergência

Order Code	Full Product Name	Iluminação de emergência
10986500	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	-
10987200	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	-
10989600	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	Iluminação de emergência de 3 horas, versão Pro
10990200	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-
10992600	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	Iluminação de emergência de 3 horas de duração com interface DALI
10995700	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-
10996400	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-
62357600	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-
62358300	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-
62359000	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-
62578500	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	-
62759800	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	-
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	-
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	-
73290200	WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200	-
10959900	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-
10961200	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	-
10965000	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	Iluminação de emergência de 3 horas, versão Pro
10967400	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-
10970400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	Iluminação de emergência de 3 horas de duração com interface DALI
10978000	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	Iluminação de emergência de 3 horas, versão Pro
10979700	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-
10982700	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	Iluminação de emergência de 3 horas de duração com interface DALI
62353800	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-
62354500	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-
62355200	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-
62757400	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	-
10958200	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	-
62352100	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	-

Aprovação e aplicação

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente
10986500	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	-25 a +45 °C
10987200	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	-25 a +45 °C
10989600	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	0 a +30 °C
10990200	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-25 a +45 °C
10992600	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	0 a +30 °C

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente
10995700	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-25 a +45 °C
10996400	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-25 a +45 °C
62357600	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-25 a +45 °C
62358300	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-25 a +45 °C
62359000	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-25 a +45 °C
62578500	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	-25 a +45 °C
62759800	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	-25 a +45 °C
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-25 a +45 °C
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	-25 a +45 °C
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-25 a +45 °C
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	-25 a +45 °C
73290200	WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200	-25 a +45 °C
10959900	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-25 a +45 °C
10961200	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	-25 a +45 °C
10965000	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	0 a +40 °C
10967400	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-25 a +45 °C
10970400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	0 a +40 °C
10978000	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	0 a +30 °C
10979700	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-25 a +45 °C
10982700	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	0 a +30 °C
62353800	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-25 a +45 °C
62354500	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-25 a +45 °C
62355200	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-25 a +45 °C
62757400	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	-25 a +45 °C
10958200	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	-25 a +45 °C
62352100	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	-25 a +45 °C

Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
10986500	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10987200	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10989600	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10990200	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10992600	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10995700	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10996400	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62357600	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62358300	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62359000	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62578500	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62759800	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3


Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
73290200	WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200	(0.43, 0.40) SDCM <3
10959900	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10961200	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10965000	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10967400	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10970400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10978000	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10979700	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10982700	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62353800	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62354500	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62355200	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62757400	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10958200	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	(0.38, 0.38) SDCM <3
62352100	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	(0.38, 0.38) SDCM <3

Dados do produto

Order Code	Full Product Name	Código da família de produtos
10986500	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	WT490C
10987200	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	WT490C
10989600	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	WT490C
10990200	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	WT490C
10992600	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	WT490C
10995700	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	WT490C
10996400	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	WT490C
62357600	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	WT490C
62358300	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	WT490C
62359000	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	WT490C
62578500	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	WT490C
62759800	WT490C 80S/840 PSU HE PCO PI5 L1800	WT490C
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	WT492C
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	WT492C
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	WT492C
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	WT492C
73290200	WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200	WT490C
10959900	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	WT490C
10961200	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	WT490C
10965000	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	WT490C
10967400	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	WT490C

Order Code	Full Product Name	Código da família de produtos
10970400	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	WT490C
10978000	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	WT490C
10979700	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	WT490C
10982700	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	WT490C
62353800	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	WT490C
62354500	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	WT490C
62355200	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	WT490C
62757400	WT490C 64S/840 PSU HE PCO PI5 L1200	WT490C
10958200	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	WT490C
62352100	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	WT490C


Polar normal diagrams



WT490CI - 910770229590

WT490CI - 910925868292


WT490CI - 910925868698




WT490CI - 910925868706

WT490CI - 910925868288


WT490CI - 910925868705




WT490CI - 910925868516




WT490CI - 910925867704




WT490CI - 910925867723




WT490CI - 910925867732




WT490CI - 910925867735




WT490CI - 910925867706




WT490CI - 910925867712




WT490CI - 910925867724




WT490CI - 910925867727




WT490CI - 910925867715




WT490CI - 910925867737




WT490CI - 910925867734




WT490CI - 910925868287




WT490CI - 910925868289




WT490CI - 910925868290




WT490CI - 910925867703




WT490CI - 910925867710




WT490CI - 910925867731




WT490CI - 910925867741




WT490CI - 910925867740




WT490CI - 910925868294




WT490CI - 910925868293



WT490CI - 910925868696



WT490CI - 910925868704



WT490CI - 910925868707