



Міцний світильник із можливістю легкого підключення та винятковими характеристиками.

Pacific LED Gen5 — це інноваційний і найкращий у своєму класі світлодіодний водонепроникний світильник, відзначений за оптимальну продуктивність. Він відповідає високим вимогам сучасних промислових підприємств і галузей зі складними промисловими умовами. Це дуже міцний, компактний і надійний світильник із відмінною якістю світла. Завдяки високому ступеню механічного захисту (IK08), захисту від води та пилу (IP66) у поєднанні з підтвердженою стійкістю до хімічного впливу Pacific LED Gen5 може чудово витримувати суворі умови автомобільної, харчової та важкої промисловості. Але він також добре працює в паркінгах і на складах.

Світильники Pacific LED Gen5 забезпечують чудову якість світла без артефактів і однорідне світло; ця лінійка пропонує кілька варіантів оптики та широкий діапазон світловіддачі (до 15 000 лм). Це забезпечує більшу гнучкість у плануванні оптимізованої схеми освітлення. Моделі лінійки також розроблені за принципом замкнутого циклу — це означає, що ці повністю придатні до використання світильники можна модернізувати, щоби продовжити їхній загальний життєвий цикл. Світильники відрізняються швидким і простим установленням, що полегшує здійснення проводки та різних варіантів підключення і монтажу. Крім того, цій лінійці властива приваблива

сукупна вартість володіння, енергоефективність і простота обслуговування — з мінімальними збоями в роботі у вимогливих сферах застосування. Лінійка Pacific LED Gen5 стає ще кращою завдяки системній інтеграції з Interact Industry, що відкриває додаткові можливості для оптимізації ефективності, економії енергії, покращеного керування освітленням, продуктивності та безпеки. Це уможливлює відповідність вимогам завтрашнього дня в усіх аспектах. Відкрийте для себе лінійку Pacific LED Gen5. Оптимальна продуктивність для роботи в складних умовах.

Переваги

- Довгий термін служби гарантує душевний спокій щодо освітлювального обладнання.
- Підходить для вашої промислової сфери завдяки широкому охопленню, включно із харчовим виробництвом, важкою і хімічною промисловістю, автомобільною промисловістю, критими автостоянками та складськими приміщеннями.
- Знижує ваші інвестиції в технічне обслуговування завдяки простому обслуговуванню та заміні деталей за модульним принципом.
- Світильник можна інтегрувати в освітлювальну установку, підключену до платформи Interact, щоб оптимізувати вашу роботу та максимально збільшити енергозбереження та аналіз даних.

Applications

- Кухонні приміщення
- Криті автостоянки
- Виробництво
- Склади/розподільчі центри

Версії

Pacific LED gen5, L1800



Характеристики

- Висока енергоефективність і тривалий термін служби: до 160 лм/Вт і термін служби до 100 000 годин (L80).
- Широкий спектр застосування з великою світлосилою (до 15 000 люменів) і вибором оптики в поєднанні з високоякісними хімічностійкими матеріалами.
- Надійна та компактна архітектура продукту з високим класом захисту від води та пилу (IP66) у поєднанні з високим ступенем механічного захисту (IK08).
- Висока рівномірність, контроль засліплення і розподіл світла без артефактів.
- Безпроблемне встановлення і технічне обслуговування.
- З часом ультрафіолетове випромінювання зруйнує матеріал, що призведе до втрати водонепроникності й ступеня захисту IP66.
- Не встановлюйте світильник у місцях, де він піддаватиметься дії прямого сонячного світла.

Pacific LED gen5, ATEX 2/22, Wieland connector





Pacific LED gen5, L1200




Pacific LED gen5,, L1600




Pacific LED gen5, L700


Розміри




WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200




WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800




WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200




WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1800




WT490C 235/840 PSU HE WB PI5 L700



WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800



WT490C 80S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200



WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1600

Деталі по продукції



Pacific LED gen5, looping connection, 2 entry on one side



Pacific LED gen5 with push in 7-pole (PI7) connector



Pacific LED gen5 with push in 5-pole (PI5) connecto



Pacific LED gen5 with Wieland connector

Загальна інформація

Заміна джерела світла	Так
Кількість розподільних коробок	1 шт.
Драйвер входить у комплект	Так
Service tag	Так

Світлотехнічні

Корельована колірна температура (ном.)	4000 K
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	>80

Експлуатаційні й електричні

Вхідна напруга	Від 220 до 240 V
Частота мережі	50 to 60 Hz
Підходить для довільного перемикання	Ні
Клас захисту IEC	Клас безпеки I

Елементи керування й затемнення

Вбудований контроль	Датчик InterAct SC100
---------------------	-----------------------

Механічні деталі й корпус

Колір корпусу	Білий
Код захисту від проникнення	IP66 [Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води]
Код захисту від механічного впливу	IK08 [5 Дж захищено від нищення]
Клас вибухонебезпеки	Зона 2 й 22

Робота в аварійному режимі

Номінальна тривалість аварійного освітлення (після повної зарядки)	3 година (-н)
Центральне аварійне освітлення	Ні

Затвердження й застосування

Випробування на займання	Температура 850 °C, тривалість 30 с
Позначка займистості	Для монтажу на легкозаймисті поверхні
Знак CE	Так
Знак ENEC	Знак ENEC+
Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3	1
Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM)	0,4

Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)

Допустиме відхилення світлового потоку	+/-7%
Початкова колірність	(0.38, 0.38) SDCM <3

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Світловий потік	Світловіддача (номінальна) (ном.)	Тип оптичного пристрою
910925867731	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	8 000 lm	165 lm/W	Вузький промінь — оптичний пристрій для високого встановлення
910925867732	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	8 000 lm	165 lm/W	Вузький промінь — оптичний пристрій для високого встановлення
910925867733	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1800	8 000 lm	165 lm/W	Широкий промінь
910925867734	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	8 000 lm	154 lm/W	Широкий промінь
910925867735	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	8 000 lm	165 lm/W	Широкий промінь
910925867736	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1800	8 000 lm	165 lm/W	Широкий промінь
910925867737	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	8 000 lm	154 lm/W	Широкий промінь
910925867738	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1800	8 000 lm	165 lm/W	Дуже широкий промінь
910925867739	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1800	8 000 lm	165 lm/W	Дуже широкий промінь
910925867740	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	10 000 lm	161 lm/W	Широкий промінь
910925867741	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	12 000 lm	158 lm/W	Широкий промінь
910925868292	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	8 000 lm	165 lm/W	Широкий промінь
910925868293	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	10 000 lm	161 lm/W	Широкий промінь
910925868294	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	12 000 lm	158 lm/W	Широкий промінь
910925868516	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	8 000 lm	165 lm/W	Широкий промінь
910925868704	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	6 400 lm	160 lm/W	Широкий промінь
910925868705	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	8 000 lm	165 lm/W	Широкий промінь
910925867704	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	4 200 lm	162 lm/W	Широкий промінь
910925867705	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	6 400 lm	160 lm/W	Вузький промінь — оптичний пристрій для високого встановлення
910925867706	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	6 400 lm	162 lm/W	Вузький промінь — оптичний пристрій для високого встановлення
910925867707	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	6 400 lm	160 lm/W	Широкий промінь
910925867708	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	6 400 lm	160 lm/W	Широкий промінь
910925867709	WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200	6 400 lm	160 lm/W	Широкий промінь
910925867710	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	6 400 lm	146 lm/W	Широкий промінь
910925867711	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1	6 400 lm	146 lm/W	Широкий промінь
910925867712	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	6 400 lm	162 lm/W	Широкий промінь
910925867713	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	6 400 lm	162 lm/W	Широкий промінь
910925867714	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	6 400 lm	162 lm/W	Широкий промінь
910925867715	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	6 400 lm	147 lm/W	Широкий промінь
910925867716	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 TW1 PI7 L1	6 400 lm	147 lm/W	Широкий промінь
910925867717	WT490C 64S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	6 400 lm	160 lm/W	Дуже широкий промінь
910925867718	WT490C 64S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	6 400 lm	162 lm/W	Дуже широкий промінь
910925867719	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	8 000 lm	157 lm/W	Вузький промінь — оптичний пристрій для високого встановлення
910925867720	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	8 000 lm	157 lm/W	Вузький промінь — оптичний пристрій для високого встановлення
910925867721	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	8 000 lm	157 lm/W	Широкий промінь
910925867722	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	8 000 lm	157 lm/W	Широкий промінь
910925867723	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	8 000 lm	146 lm/W	Широкий промінь

Order Code	Full Product Name	Світловий потік	Світловіддача (номінальна) (ном.)	Тип оптичного пристрою
910925867724	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	8 000 lm	157 lm/W	Широкий промінь
910925867725	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	8 000 lm	157 lm/W	Широкий промінь
910925867726	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	8 000 lm	157 lm/W	Широкий промінь
910925867727	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	8 000 lm	146 lm/W	Широкий промінь
910925867728	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	8 000 lm	157 lm/W	Дуже широкий промінь
910925867729	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	8 000 lm	157 lm/W	Дуже широкий промінь
910925868288	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	4 200 lm	165 lm/W	Широкий промінь
910925868289	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	6 400 lm	160 lm/W	Широкий промінь
910925868290	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	8 000 lm	157 lm/W	Широкий промінь
910925868509	WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	4 200 lm	162 lm/W	Дуже широкий промінь
910925868414	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1600	6 400 lm	160 lm/W	Широкий промінь
910925867703	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	2 300 lm	160 lm/W	Широкий промінь
910925868287	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	2 300 lm	151 lm/W	Широкий промінь

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
910925867731	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	48,5 W
910925867732	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	48,5 W
910925867733	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1800	48,5 W
910925867734	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	52 W
910925867735	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	48,5 W
910925867736	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1800	48,5 W
910925867737	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	52 W
910925867738	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1800	48,5 W
910925867739	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1800	48,5 W
910925867740	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	62 W
910925867741	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	76 W
910925868292	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	48,5 W
910925868293	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	62 W
910925868294	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	76 W
910925868516	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	48,5 W
910925868704	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	40 W
910925868705	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	49 W
910925867704	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	26 W
910925867705	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	40 W
910925867706	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	39,5 W
910925867707	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	40 W
910925867708	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	40 W
910925867709	WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200	40 W
910925867710	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	44 W
910925867711	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1	44 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
910925867712	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	39,5 W
910925867713	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	39,5 W
910925867714	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	39,5 W
910925867715	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	43,5 W
910925867716	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 TW1 PI7 L1	43,5 W
910925867717	WT490C 64S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	40 W
910925867718	WT490C 64S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	39,5 W
910925867719	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	51 W
910925867720	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	51 W
910925867721	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	51 W
910925867722	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	51 W
910925867723	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	55 W
910925867724	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	51 W
910925867725	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	51 W
910925867726	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	51 W
910925867727	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	55 W
910925867728	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	51 W
910925867729	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	51 W
910925868288	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	25,5 W
910925868289	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	40 W
910925868290	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	51 W
910925868509	WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	26 W
910925868414	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1600	40 W
910925867703	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	14,4 W
910925868287	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	15,2 W

Елементи керування й затемнення

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю
910925867731	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	Ні
910925867732	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	Так
910925867733	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1800	Ні
910925867734	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	Ні
910925867735	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	Так
910925867736	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1800	Так
910925867737	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	Так
910925867738	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1800	Ні
910925867739	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1800	Так
910925867740	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	Так
910925867741	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	Так
910925868292	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	Ні
910925868293	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	Ні

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю
910925868294	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	Hi
910925868516	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	Так
910925868704	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Hi
910925868705	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	Hi
910925867704	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	Так
910925867705	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	Hi
910925867706	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	Так
910925867707	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	Hi
910925867708	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	Hi
910925867709	WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200	Hi
910925867710	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	Hi
910925867711	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1	Hi
910925867712	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	Так
910925867713	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	Так
910925867714	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	Так
910925867715	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	Так
910925867716	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 TW1 PI7 L1	Так
910925867717	WT490C 64S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	Hi
910925867718	WT490C 64S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	Так
910925867719	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	Hi
910925867720	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	Так
910925867721	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	Hi
910925867722	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	Hi
910925867723	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	Hi
910925867724	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	Так
910925867725	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	Так
910925867726	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	Так
910925867727	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	Так
910925867728	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	Hi
910925867729	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	Так
910925868288	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	Hi
910925868289	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	Hi
910925868290	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	Hi
910925868509	WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	Так
910925868414	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1600	Hi
910925867703	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	Так
910925868287	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	Hi

Робота в аварійному режимі

Order Code	Full Product Name	Аварійне освітлення
910925867731	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	-

Order Code	Full Product Name	Аварійне освітлення
910925867732	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	-
910925867733	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1800	-
910925867734	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	Аварійне освітлення, професійна версія, тривалість роботи: 3 години
910925867735	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-
910925867736	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1800	-
910925867737	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	Аварійне освітлення з інтерфейсом DALI, тривалість роботи: 3 години
910925867738	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1800	-
910925867739	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1800	-
910925867740	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-
910925867741	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	-
910925868292	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-
910925868293	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-
910925868294	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	-
910925868516	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	-
910925868704	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-
910925868705	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	-
910925867704	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-
910925867705	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	-
910925867706	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	-
910925867707	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	-
910925867708	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	-
910925867709	WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200	-
910925867710	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	Аварійне освітлення, професійна версія, тривалість роботи: 3 години
910925867711	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1	Аварійне освітлення, професійна версія, тривалість роботи: 3 години
910925867712	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-
910925867713	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	-
910925867714	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	-
910925867715	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	Аварійне освітлення з інтерфейсом DALI, тривалість роботи: 3 години
910925867716	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 TW1 PI7 L1	Аварійне освітлення з інтерфейсом DALI, тривалість роботи: 3 години
910925867717	WT490C 64S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	-
910925867718	WT490C 64S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	-
910925867719	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	-
910925867720	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	-
910925867721	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	-
910925867722	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	-
910925867723	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	Аварійне освітлення, професійна версія, тривалість роботи: 3 години
910925867724	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	-
910925867725	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	-
910925867726	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	-
910925867727	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	Аварійне освітлення з інтерфейсом DALI, тривалість роботи: 3 години
910925867728	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	-
910925867729	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	-

Order Code	Full Product Name	Аварійне освітлення
910925868288	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-
910925868289	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-
910925868290	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	-
910925868509	WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	-
910925868414	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1600	-
910925867703	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	-
910925868287	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	-

Затвердження й застосування

Order Code	Full Product Name	Діапазон температури довкілля
910925867731	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	від -25 °C до +45 °C
910925867732	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	від -25 °C до +45 °C
910925867733	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1800	від -25 °C до +45 °C
910925867734	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	від 0 °C до +30 °C
910925867735	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	від -25 °C до +45 °C
910925867736	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1800	від -25 °C до +45 °C
910925867737	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	від 0 °C до +30 °C
910925867738	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1800	від -25 °C до +45 °C
910925867739	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1800	від -25 °C до +45 °C
910925867740	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	від -25 °C до +45 °C
910925867741	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	від -25 °C до +45 °C
910925868292	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	від -25 °C до +45 °C
910925868293	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	від -25 °C до +45 °C
910925868294	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	від -25 °C до +45 °C
910925868516	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	від -25 °C до +45 °C
910925868704	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	від -25 °C до +45 °C
910925868705	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	від -25 °C до +45 °C
910925867704	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	від -25 °C до +45 °C
910925867705	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	від -25 °C до +45 °C
910925867706	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	від -25 °C до +45 °C
910925867707	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	від -25 °C до +45 °C
910925867708	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	від -25 °C до +45 °C
910925867709	WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200	від -25 °C до +45 °C
910925867710	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	від 0 °C до +40 °C
910925867711	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1	від 0 °C до +40 °C
910925867712	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	від -25 °C до +45 °C
910925867713	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	від -25 °C до +45 °C
910925867714	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	від -25 °C до +45 °C
910925867715	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	від 0 °C до +40 °C
910925867716	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 TW1 PI7 L1	від 0 °C до +40 °C
910925867717	WT490C 64S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	від -25 °C до +45 °C


Order Code	Full Product Name	Діапазон температури довкілля
910925867718	WT490C 64S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	від -25 °C до +45 °C
910925867719	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	від -25 °C до +45 °C
910925867720	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	від -25 °C до +45 °C
910925867721	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	від -25 °C до +45 °C
910925867722	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	від -25 °C до +45 °C
910925867723	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	від 0 °C до +30 °C
910925867724	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	від -25 °C до +45 °C
910925867725	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	від -25 °C до +45 °C
910925867726	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	від -25 °C до +45 °C
910925867727	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	від 0 °C до +30 °C
910925867728	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	від -25 °C до +45 °C
910925867729	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	від -25 °C до +45 °C
910925868288	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	від -25 °C до +45 °C
910925868289	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	від -25 °C до +45 °C
910925868290	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	від -25 °C до +45 °C
910925868509	WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	від -25 °C до +45 °C
910925868414	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1600	від -25 °C до +45 °C
910925867703	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	від -25 °C до +45 °C
910925868287	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	від -25 °C до +45 °C

Дані про виріб

Order Code	Full Product Name	Код сімейства продуктів
910925867731	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1800	WT490C
910925867732	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1800	WT490C
910925867733	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1800	WT490C
910925867734	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800	WT490C
910925867735	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800	WT490C
910925867736	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1800	WT490C
910925867737	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800	WT490C
910925867738	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1800	WT490C
910925867739	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1800	WT490C
910925867740	WT490C 100S/840 PSD HE WB PI5 L1800	WT490C
910925867741	WT490C 120S/840 PSD HE WB PI5 L1800	WT490C
910925868292	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1800	WT490C
910925868293	WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800	WT490C
910925868294	WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800	WT490C
910925868516	WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5L1800	WT490C
910925868704	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	WT492C
910925868705	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	WT492C
910925867704	WT490C 42S/840 PSD HE WB PI5 L1200	WT490C
910925867705	WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	WT490C

Order Code	Full Product Name	Код сімейства продуктів
910925867706	WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	WT490C
910925867707	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	WT490C
910925867708	WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	WT490C
910925867709	WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200	WT490C
910925867710	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	WT490C
910925867711	WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1	WT490C
910925867712	WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200	WT490C
910925867713	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	WT490C
910925867714	WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	WT490C
910925867715	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	WT490C
910925867716	WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 TW1 PI7 L1	WT490C
910925867717	WT490C 64S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	WT490C
910925867718	WT490C 64S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	WT490C
910925867719	WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5L1200	WT490C
910925867720	WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5L1200	WT490C
910925867721	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200	WT490C
910925867722	WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5L1200	WT490C
910925867723	WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200	WT490C
910925867724	WT490C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1200	WT490C
910925867725	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW1 PI5L1200	WT490C
910925867726	WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1200	WT490C
910925867727	WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200	WT490C
910925867728	WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1200	WT490C
910925867729	WT490C 80S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	WT490C
910925868288	WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200	WT490C
910925868289	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1200	WT490C
910925868290	WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1200	WT490C
910925868509	WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200	WT490C
910925868414	WT490C 64S/840 PSU HE WB PI5 L1600	WT490C
910925867703	WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700	WT490C
910925868287	WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700	WT490C


Polar normal diagrams



WT490CI - 910925868292

WT490CI - 910925868288


WT490CI - 910925868414



WT490CI - 910925868705

WT490CI - 910925868516


WT490CI - 910925868509




WT490CI - 910925867704

WT490CI - 910925867723


WT490CI - 910925867732




WT490CI - 910925867735




WT490CI - 910925867706




WT490CI - 910925867712




WT490CI - 910925867711




WT490CI - 910925867724




WT490CI - 910925867726




WT490CI - 910925867727




WT490CI - 910925867720




WT490CI - 910925867738




WT490CI - 910925867713




WT490CI - 910925867717




WT490CI - 910925867714




WT490CI - 910925867715




WT490CI - 910925867716




WT490CI - 910925867739




WT490CI - 910925867708




WT490CI - 910925867719




WT490CI - 910925867725




WT490CI - 910925867737




WT490CI - 910925867718




WT490CI - 910925867734




WT490CI - 910925867721




WT490CI - 910925867729




WT490CI - 910925868287




WT490CI - 910925868289




WT490CI - 910925868290




WT490CI - 910925867703




WT490CI - 910925867705




WT490CI - 910925867707




WT490CI - 910925867709




WT490CI - 910925867710




WT490CI - 910925867722




WT490CI - 910925867728




WT490CI - 910925867731




WT490CI - 910925867733




WT490CI - 910925867736




WT490CI - 910925867741




WT490CI - 910925867740



WT490CI - 910925868294



WT490CI - 910925868293



WT490CI - 910925868704