



La solución de iluminación más confiable y completa para las tiendas minoristas y la industria del presente y del futuro.

La iluminación desempeña un papel diferente en cada aplicación: algunas requieren soluciones de última generación con gran calidad de luz y conectividad, otras simplemente necesitan funcionalidad. Sin embargo, para aplicaciones minoristas o industriales, siempre necesita una combinación de calidad, rendimiento y flexibilidad. Conoce SlimPerform. El luminario Batten LED reúne todas estas características, lo que marca la nueva tendencia de iluminación en su compañía.

Beneficios

- Gran eficacia y mayor vida útil para reducir los costos operativos
- Rendimiento óptico superior
- Fácil instalación
- Listo para el futuro

Applications

- Hipermercados
- Supermercados
- Mayoristas

- Tiendas departamentales
- Centros veterinarios
- Centros residenciales
- Industrias
- Depósitos logísticos

Características

- Eficacia hasta de 169 lm/W
- Calidad y confiabilidad con una vida útil de > 50,000 horas
- Cuatro opciones ópticas: DA (doble asimetría), WB (abierta), MB (media) y HRO (pasillo)

- Versión con módulo de emergencia integrado con 3 horas de autonomía
 - Listo para el sistema de navegación en interiores Interact
- Garantía de 5 años

Versions



SlimPerform Batten



SlimPerform Batten




SlimPerform Batten



SlimPerform Batten

Plano de dimensiones



BN310P Xitanium 60W Driver Spare Part

Información general

Fuente de luz reemplazable No

Información técnica sobre la luz

Flujo luminoso 0 lm
Temperatura de color correlacionada (nominal) -
Eficacia lumínica (promedio) (nominal) 0 lm/W
Índice de producción de color (IRC) -

Operación y aspectos eléctricos

Frecuencia de línea - Hz

Aprobación y aplicación

Rango de temperatura ambiente -20 a +45 °C

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso +/-10%

Información general

Order Code	Full Product Name	Controlador incluido
919506310581	BN310P Xitanium 60W Driver Spare Part	Sí
919506310621	KIT 10x BN310P Bracket White Spare Parts	No
919506310631	BN310P Bracket Black Spare Part	No
919506310601	BN310P CertaDriver 44W Spare Part 5 PCES	Sí
919506310611	BN310P CertaDriver 65W Spare Part 5 PCES	Sí

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Voltaje de entrada	Consumo de energía	Clase de protección IEC
919506310581	BN310P Xitanium 60W Driver Spare Part	220 a 240 V	60 W	Clase de seguridad I
919506310621	KIT 10x BN310P Bracket White Spare Parts	- V	0 W	-
919506310631	BN310P Bracket Black Spare Part	- V	0 W	-
919506310601	BN310P CertaDriver 44W Spare Part 5 PCES	220 a 240 V	44 W	Clase de seguridad I
919506310611	BN310P CertaDriver 65W Spare Part 5 PCES	220 a 240 V	65 W	Clase de seguridad I

Controles y atenuación

Order Code	Full Product Name	Regulable
919506310581	BN310P Xitanium 60W Driver Spare Part	Sí
919506310621	KIT 10x BN310P Bracket White Spare Parts	No
919506310631	BN310P Bracket Black Spare Part	No
919506310601	BN310P CertaDriver 44W Spare Part 5 PCES	No
919506310611	BN310P CertaDriver 65W Spare Part 5 PCES	No

Mecánica y carcasa

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa	Código de protección de ingreso
919506310581	BN310P Xitanium 60W Driver Spare Part	Blanco	IP20
919506310621	KIT 10x BN310P Bracket White Spare Parts	Blanco	-
919506310631	BN310P Bracket Black Spare Part	Negro	-
919506310601	BN310P CertaDriver 44W Spare Part 5 PCES	Blanco	IP20
919506310611	BN310P CertaDriver 65W Spare Part 5 PCES	Blanco	IP20