



La solución de iluminación más confiable y completa para las tiendas minoristas y la industria del presente y del futuro.

La iluminación desempeña un papel diferente en cada aplicación: algunas requieren soluciones de última generación con gran calidad de luz y conectividad, otras simplemente necesitan funcionalidad. Sin embargo, para aplicaciones minoristas o industriales, siempre necesita una combinación de calidad, rendimiento y flexibilidad. Conoce SlimPerform. El luminario Batten LED reúne todas estas características, lo que marca la nueva tendencia de iluminación en su compañía.

Beneficios

- Gran eficacia y mayor vida útil para reducir los costos operativos
- Rendimiento óptico superior
- Fácil instalación
- Listo para el futuro

Applications

- Hipermercados
- Supermercados
- Mayoristas

- Tiendas departamentales
- Centros veterinarios
- Centros residenciales
- Industrias
- Depósitos logísticos

Características

- Eficacia hasta de 169 lm/W
- Calidad y confiabilidad con una vida útil de > 50,000 horas
- Cuatro opciones ópticas: DA (doble asimetría), WB (abierta), MB (media) y HRO (pasillo)

- Versión con módulo de emergencia integrado con 3 horas de autonomía
- Listo para el sistema de navegación en interiores Interact
- Garantía de 5 años

Versions





SlimPerform White




SlimPerform Black

Plano de dimensiones



Versão Recessed



BN310P LED92/840 PSD- VLC DA L1150 WH

Detalles del producto



SlimPerform Batten



SlimPerform Batten



SlimPerform Batten

Información general

Fuente de luz reemplazable	No
Controlador incluido	Sí

Información técnica sobre la luz

Flujo luminoso	9.500 lm
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4000 K
Índice de producción de color (IRC)	>80

Operación y aspectos eléctricos

Voltaje de entrada	220 a 240 V
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I

Mecánica y carcasa

Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
---------------------------------	----------------------------------

Aprobación y aplicación

Rango de temperatura ambiente	-20 a +35 °C
-------------------------------	--------------

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
-------------------------------	--------

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)
919406021531	BN310P LED92/840 PSD- VLC DA L1150 WH	163,79310344827587 lm/W
919406020861	BN310P LED92/840 PSU DA L1150 BK	169,64285714285714 lm/W

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
919406021531	BN310P LED92/840 PSD- VLC DA L1150 WH	58 W
919406020861	BN310P LED92/840 PSU DA L1150 BK	56 W

Controles y atenuación

Order Code	Full Product Name	Regulable	Nivel de regulación máximo
919406021531	BN310P LED92/840 PSD- VLC DA L1150 WH	Sí	1%
919406020861	BN310P LED92/840 PSU DA L1150 BK	No	No aplica

Mecánica y carcasa

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa
919406021531	BN310P LED92/840 PSD- VLC DA L1150 WH	Blanco
919406020861	BN310P LED92/840 PSU DA L1150 BK	Negro

