



La solución de iluminación más confiable y completa para las tiendas minoristas y la industria del presente y del futuro.

La iluminación desempeña un papel diferente en cada aplicación: algunas requieren soluciones de última generación con gran calidad de luz y conectividad, otras simplemente necesitan funcionalidad. Sin embargo, para aplicaciones minoristas o industriales, siempre necesita una combinación de calidad, rendimiento y flexibilidad. Conoce SlimPerform. El luminario Batten LED reúne todas estas características, lo que marca la nueva tendencia de iluminación en su compañía.

Beneficios

- Gran eficacia y mayor vida útil para reducir los costos operativos
- Rendimiento óptico superior
- Fácil instalación
- Listo para el futuro

Applications

- Hipermercados
- Supermercados
- Mayoristas


- Tiendas departamentales
- Centros veterinarios
- Centros residenciales
- Industrias
- Depósitos logísticos

Características


- Eficacia hasta de 169 lm/W
- Calidad y confiabilidad con una vida útil de > 50,000 horas
- Cuatro opciones ópticas: DA (doble asimetría), WB (abierta), MB (media) y HRO (pasillo)

- Versión con módulo de emergencia integrado con 3 horas de autonomía
- Listo para el sistema de navegación en interiores Interact
- Garantía de 5 años

Versions



Plano de dimensiones



BN310P Bracket Black Spare Part

Detalles del producto



SlimPerform Batten



SlimPerform Batten



SlimPerform Batten

Información general

Fuente de luz reemplazable No

Controles y atenuación

Nivel de regulación máximo 1%

Mecánica y carcasa

Color de la carcasa Negro

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso +/-10%

Información general

Order Code	Full Product Name	Controlador incluido
919406021311	BN310P LED92/840 PSD-VLC WB L1150 BK	Sí
919506310631	BN310P Bracket Black Spare Part	No

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso	Temperatura de color correlacionada (nomi- nal)	Eficacia lumínica (promedio) (nomi- nal)	Índice de produc- ción de color (IRC)
919406021311	BN310P LED92/840 PSD-VLC WB L1150 BK	9,500 lm	4000 K	163.79310344827587 lm/W	>80
919506310631	BN310P Bracket Black Spare Part	0 lm	-	0 lm/W	-

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Voltaje de entrada	Frecuencia de línea	Consumo de energía	Clase de protección IEC
919406021311	BN310P LED92/840 PSD-VLC WB L1150 BK	220 a 240 V	50 or 60 Hz	58 W	Clase de seguridad I
919506310631	BN310P Bracket Black Spare Part	- V	- Hz	0 W	-

Controles y atenuación

Order Code	Full Product Name	Regulable
919406021311	BN310P LED92/840 PSD-VLC WB L1150 BK	Sí
919506310631	BN310P Bracket Black Spare Part	No

Mecánica y carcasa

Order Code	Full Product Name	Código de protección de ingreso
919406021311	BN310P LED92/840 PSD-VLC WB L1150 BK	IP20
919506310631	BN310P Bracket Black Spare Part	-

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
919406021311	BN310P LED92/840 PSD-VLC WB L1150 BK	-20 a +35 °C
919506310631	BN310P Bracket Black Spare Part	-20 a +45 °C

