



Ledinaire Clear Accent: spolehlivý a vynikající světelný výkon s precizním designem, vhodný pro rozmanité aplikace.

Ledinaire Clear Accent

Ucelená řada zapuštěných LED bodových světel pro zajištění osvětlení s vynikajícími parametry. Pro každý projekt najdete tu nejvhodnější variantu díky možnosti volby mezi pevnou a nastavitelnou hlavou s různými teplotami chromatičnosti. K dispozici jsou také verze vše v jednom, které kombinují tři teploty chromatičnosti v jednom výrobku. Užijte si skvělý spolehlivý výkon bez údržby.

Výhody

- Vyhovuje IC: může být pokryto izolačním materiálem.
- Snadná instalace: Volitelně je k dispozici prodrátování (loop in / loop out) přes přípojnou skříňku.
- Dlouhá životnost až 35 000 hodin.

Ledinaire Clear Accent

Vlastnosti

- K dispozici jsou 3 varianty: pevná zapuštěná RS060, nastavitelná zapuštěná RS061 a nastavitelná zapuštěná RS071B (All-in).
- Kompletní řada výrobků RS060B/RS061B: 6 W, 500 lm, varianty s teplotou chromatičnosti 2700 K / 3000 K / 4000 K, dostupné v bílé barvě
- Tři teploty chromatičnosti (CCT) v jednom výrobku (RS071B): 6 W, 550 lm, možnost volby teploty 2700 K, 3000 K a 4000 K, bílá a černá barevná varianta
- Další barevné varianty k dispozici s volitelným dekorativním příslušenstvím pro model RS071B: zlatá a stříbrná
- Vyzařovací úhel 36 stupňů pro modely RS060B/RS061B, možnost volby vyzařovacího úhlu 40 stupňů a 60 stupňů u modelu RS071B pro různé způsoby použití

Aplikace

- Obchody
- Kanceláře
- Pohostinství


Versions



RS071B 5S 60D PSR PI6 IP65 BK




RS071B 5S BK



Golden Trim



RS071B 5S WH




Silver Trim



RS071B 5S 60D PSR PI6 IP65 WH

Ledinaire Clear Accent

Rozměrové výkresy



Detaily o výrobku



Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Včetně předřadníku	Vyměnitelný světelný zdroj	Počet předřadníkových jednotek
20888900	RS071B 5S/ 827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	Ano	Ne	1 jednotka
20884100	RS071B 5S/ 827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	Ano	Ne	1 jednotka
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Včetně předřadníku	Vyměnitelný světelný zdroj	Počet předřadníkových jednotek
20882700	RS071B 5S/ 827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	Ano	Ne	1 jednotka
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-
20886500	RS071B 5S/ 827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	Ano	Ne	1 jednotka

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Typ All-in	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Index podání barev (CRI)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok	Typ optiky
20888900	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	All-in, Multi Color Temperature	2700 K	80	91 lm/W	550 lm	Vyzařovací úhel 60°
20884100	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	All-in, Multi Color Temperature	2700 K	80	91 lm/W	550 lm	Vyzařovací úhel 40°
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-	-	-	-
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	All-in, Multi Color Temperature	2700 K	80	91 lm/W	550 lm	Vyzařovací úhel 40°
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-	-	-	-
20886500	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	All-in, Multi Color Temperature	2700 K	80	91 lm/W	550 lm	Vyzařovací úhel 60°

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Třída ochrany IEC	Vstupní napětí	Frekvence sítě	Spotřeba energie	Vhodné pro náhodné spínání
20888900	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	Bezpečnostní třída II	220 až 240 V	50 or 60 Hz	6 W	Ne
20884100	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	Bezpečnostní třída II	220 až 240 V	50 or 60 Hz	6 W	Ne
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-	-	-
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	Bezpečnostní třída II	220 až 240 V	50 or 60 Hz	6 W	Ne
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-	-	-
20886500	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	Bezpečnostní třída II	220 až 240 V	50 or 60 Hz	6 W	Ne

Řízení a stmívání

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné	Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
20888900	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	Ano	20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	Ano
20884100	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	Ano	20892600	RS071B Trim Accessory SI	-
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-	20886500	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	Ano

Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Barva těla	Kód ochrany proti mechanickým nárazům	Kód ochrany proti vniknutí	Order Code	Full Product Name	Barva těla	Kód ochrany proti mechanickým nárazům	Kód ochrany proti vniknutí
20888900	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	Černá	IK03	IP20/65	20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	Bílá	IK03	IP20/65
20884100	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	Černá	IK03	IP20/65	20892600	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-	20886500	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	Bílá	IK03	IP20/65

Certifikace a použití

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolní teploty	Značka CE	Značka hořlavosti	Test žhavým drátem	Hodnota blikání (PstLM)	Hodnota stroboskopického efektu (SVM)
20888900	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	-20 až +40 °C	Ano	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy	Teplota 650 °C, doba 30 s	0,1	0,4
20884100	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	-20 až +40 °C	Ano	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy	Teplota 650 °C, doba 30 s	0,1	0,4
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-	-	-	-
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	-20 až +40 °C	Ano	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy	Teplota 650 °C, doba 30 s	0,1	0,4
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-	-	-	-
20886500	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	-20 až +40 °C	Ano	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy	Teplota 650 °C, doba 30 s	0,1	0,4

Počáteční parametry (podle IEC)

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost	Tolerance světelného toku	Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost	Tolerance světelného toku
20888900	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM	-0%,+20%	20884100	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM	-0%,+20%
				20890200	RS071B Trim Accessory GD	-	-

Ledinaire Clear Accent

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost	Tolerance světelného toku
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM	-0%,+20%
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-	-

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost	Tolerance světelného toku
20886500	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM	-0%,+20%

Životnost (podle IEC)

Order Code	Full Product Name	Poruchovost předřadníku po 5000 hod provozu.
20888900	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	1,2 %
20884100	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	1,2 %
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	1,2 %
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-
20886500	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	1,2 %

