



# Bande LED fine assurant un bel éclairage, avec différentes options de luminosité et de couleur de lumière

## Bande LED MASTER

Une famille complète offrant une lumière supérieure, très uniforme et sûre. Choisissez la meilleure solution pour chaque projet, parmi 5 packs de lumens/puissances, et 4 températures de couleur, et profitez d'excellentes performances fiables sans entretien

### Avantages

- Qualité de lumière supérieure : bon rendu des couleurs et très bonne variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement
- Large gamme de produits : différentes combinaisons lumen/puissance et CCT (température de couleur) pour des applications variées.
- Installation facile : le design élancé permet le placement dans les espaces étroits.

### Fonctions


- Qualité de lumière supérieure : IRC 90, SDCM 3
- Gamme complète de produits : options 500 lm, 1 000 lm, 1 500 lm, 2 000 lm, 2 500/m, 2700K, 3000K, 4000K et 6500K
- Efficacité élevée et économie d'énergie : 120 lm/W
- Sécurité renforcée grâce à la basse tension 24 VCC
- 60 000 heures de vie

# Bande LED MASTER

## Application

- Commerces
- Hôtellerie
- Bureaux

## Versions



LS tapetowire connector IP20-EU



LS tapetotape connector IP20-EU






MAS LEDstrip 5M



LS mounting clips IP20-EU

## Schéma dimensionnel



## Données techniques de l'éclairage

## Bande LED MASTER

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur	
			(IRC)	Flux lumineux
8719514355033	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-	-	-
8719514355019	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur	
			(IRC)	Flux lumineux
8719514344501	MAS LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	3000 K	>90	1.380 lm
8719514344709	MAS LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	6500 K	90	2.450 lm
8719514354975	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-	-	-

### Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique
8719514355033	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-	-
8719514355019	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-	-
8719514344501	MAS LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	24 V	52 W

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique
8719514344709	MAS LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	24 V	81 W
8719514354975	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-	-

### Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8719514355033	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
8719514355019	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
8719514344501	MAS LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	Oui

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8719514344709	MAS LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	Oui
8719514354975	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-


### Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Indice de protection
8719514355033	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
8719514355019	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
8719514344501	MAS LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	IP20

Order Code	Full Product Name	Indice de protection
8719514344709	MAS LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	IP20
8719514354975	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-

### Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
8719514355033	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
8719514355019	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
8719514344501	MAS LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	-20 à +40 °C
8719514344709	MAS LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	-20 à +40 °C
8719514354975	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-



## Bande LED MASTER

