

MASTER LEDbulb - Glas

8793318



Voor topprestaties en duurzaamheid

Met een klassieke vormgeving combineren deze MASTER lampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie in glazen LED-lampen. Ze zijn ideaal om een gezellige sfeer te creëren voor klanten en bieden een uitstekende lichtkwaliteit. MASTER lampen kunnen naar verschillende lumenniveaus en kleurtemperaturen worden gedimd (dimbare, glazen LED-lampen). Ze leveren ook aanzienlijke energiebesparingen op en gebruiken 30% minder energie in vergelijking met normale LED-lampen. Met een levensduur van 25.000 uur verlagen deze dimbare, glazen LED-lampen ook de onderhoudskosten.

Voordelen

- Bespaart 30% aan energie in vergelijking met een standaard Philips ledlamp
- Zeer lange levensduur waardoor het vervangingsonderhoud vermindert
- Gemakkelijke vervanging van conventionele lampen

Applications

- Thuis
- Hotels, cafés, restaurants

Kenmerken

- Traditioneel ontwerp met klassieke vormgeving
- perfecte pasvorm met een hoogwaardige afwerking
- Zeer goede lichtkwaliteit met een uitstekende kleurweergave (CRI>95)

- Ontworpen om gezien te worden. Altijd mooi, zowel aan als uit
- Milieuvriendelijk: bevat geen kwik of andere schadelijke stoffen

Versions



LEDclassic 60W A60 E27 CL
WGD90 SRT4 1



Bulb A67 100W 1521lm 2700K
E27 NDFrosted



LEDclassic 100W A60 E27 CL
WGD90 SRT4 1





LEDclassic 75W A60 E27 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 40W A60 E27 CL
WGD90 SRT4 1

Maatschets



D	C
60 mm	108 mm

Product	D	C
MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G	60 mm	104 mm

Product	D	C
MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G	60 mm	108 mm
MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G	60 mm	108 mm
MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G	60 mm	108 mm
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G	60 mm	108 mm
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G	60 mm	108 mm
MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG	60 mm	108 mm
MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G	60 mm	108 mm
MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G	60 mm	108 mm

Algemene informatie

Lampvoet	E27
Nominale levensduur	25.000 hr
Schakelcyclus	20.000

Gegevens lichttechniek

Kleurcode	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Bundelhoek (nom.)	300 graden
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Opstarttijd (nom.)	0,5 s

Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	70 °C
-----------------------------	-------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers
---------	-------------------------------

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampvorm	A60
----------	-----

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)
8720169311657	MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G	806 lm	2200 K 2700 K	95
8720169311039	MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G	470 lm	2200 K 2700 K	95
8720169311053	MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G	806 lm	2200 K 2700 K	95
8720169311077	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G	1.055 lm	2200 K 2700 K	95
8720169311091	MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G	1.521 lm	2200 K 2700 K	95
8720169311015	MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG	1.521 lm	2200 K 2700 K	95
8720169310995	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G	1.055 lm	2200 K 2700 K	95
8719514449671	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G	470 lm	2200 K 2700 K	90
8720169310919	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G	470 lm	2200 K 2700 K	95

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Overeenkomstig vermogen
8720169311657	MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G	5,9 W	60 W
8720169311039	MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G	3,4 W	40 W
8720169311053	MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G	5,9 W	60 W
8720169311077	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G	7,2 W	75 W
8720169311091	MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G	10,5 W	100 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Overeenkomstig vermogen
8720169311015	MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG	10,5 W	100 W
8720169310995	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G	7,2 W	75 W
8719514449671	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G	3,4 W	40 W
8720169310919	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G	3,4 W	40 W

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Lampafwerking
8720169311657	MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G	Helder
8720169311039	MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G	Mat
8720169311053	MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G	Mat
8720169311077	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G	Mat
8720169311091	MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G	Mat
8720169311015	MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG	Helder
8720169310995	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G	Helder
8719514449671	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G	Helder
8720169310919	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G	Helder

Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik kWh/1.000 uur	Bereik omgevingstemperatuur
8720169311657	MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G	6 kWh	-20 tot +45 °C
8720169311039	MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G	4 kWh	-20 tot +45 °C
8720169311053	MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G	6 kWh	-20 tot +45 °C
8720169311077	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G	8 kWh	-20 tot +45 °C
8720169311091	MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G	11 kWh	-20 tot +45 °C
8720169311015	MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG	11 kWh	-20 tot +45 °C
8720169310995	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G	8 kWh	-20 tot +45 °C
8719514449671	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G	4 kWh	-20 °C t/m 45 °C
8720169310919	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G	4 kWh	-20 tot +45 °C