



A solução ideal para instaladores e clientes que desejam instalação fácil, conforto visual e qualidade excelente

Luminária Latam

A luminária Latam oferece uma experiência excelente aos consumidores, incluindo conforto visual, qualidade confiável e desempenho excelente. A família de produtos também possui soluções à prova d'água e com interruptores DIP. Oferece drivers integrados ou separados, além de várias opções CCT.

Benefícios

- Luz LED confortável aos olhos
- Vida útil prolongada
- Desempenho excelente e confiável


Características

- EyeComfort
- Seguro para o uso e de qualidade confiável
- Alto fluxo luminoso

Aplicação

- Varejo
- Escritórios
- Hospedagem

Desenho dimensional



Informações gerais	
Driver incluído	Sim
Fonte de luz substituível	N
Número de unidades de equipamento	Unidade
Dados técnicos de luz	
Color rendering index (CRI)	80
Tipo de ótica	Facho estreito
Dados elétricos e de operação	
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança II
Tensão de entrada	110 a 240 V
Adequado para uma comutação aleatória	N
Controles e dimerização	
Regulável	Não
Dados mecânicos e de compartimento	
Cor do compartimento	Branco
Código de proteção mecânica contra impactos	IK03
Código de proteção de entrada	IP20
Aprovação e aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	-20 a 40 °C
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
Teste de fio incandescente	Temperatura de 650 °C, duração de 30 s

Dados técnicos de luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor correlacionada (nom.)	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	Fluxo luminoso
929002654801	SL052 RD SPOT 070 4.2W 27K WH WV	2700 K	83 lm/W	350 lm
929002655001	SL052 RD SPOT 070 4.2W 65K WH WV	6500 K	90 lm/W	380 lm
929002655401	SL052 RD SPOT 070 6.2W 27K WH WV	2700 K	80 lm/W	500 lm
929002655601	SL052 RD SPOT 070 6.2W 65K WH WV	6500 K	88 lm/W	550 lm
929002655101	SL052 SQ SPOT 070 4.2W 27K WH WV	2700 K	83 lm/W	350 lm
929002655301	SL052 SQ SPOT 070 4.2W 65K WH WV	6500 K	90 lm/W	380 lm
929002655701	SL052 SQ SPOT 070 6.2W 27K WH WV	2700 K	80 lm/W	500 lm
929002655901	SL052 SQ SPOT 070 6.2W 65K WH WV	6500 K	88 lm/W	550 lm

Dados elétricos e de operação


Order Code	Full Product Name	Line Frequency	Consumo de energia
929002654801	SL052 RD SPOT 070 4.2W 27K WH WV	-	4,2 W
929002655001	SL052 RD SPOT 070 4.2W 65K WH WV	-	4,2 W
929002655401	SL052 RD SPOT 070 6.2W 27K WH WV	50 or 60 Hz	6,2 W
929002655601	SL052 RD SPOT 070 6.2W 65K WH WV	50 or 60 Hz	6,2 W

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Tolerância do fluxo luminoso
929002654801	SL052 RD SPOT 070 4.2W 27K WH WV	((, 0.463, 0.42)) 6SDCM	-10% / +25%
929002655001	SL052 RD SPOT 070 4.2W 65K WH WV	((0.313, 0.337)) 6SDCM	-10% / +25%
929002655401	SL052 RD SPOT 070 6.2W 27K WH WV	((, 0.457, 0.41)) 6SDCM	-10+25
929002655601	SL052 RD SPOT 070 6.2W 65K WH WV	((, 0.312, 0.328)) 6SDCM	-10+25


Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Order Code	Full Product Name	Taxa de falhas do controlador a 5000 h
929002654801	SL052 RD SPOT 070 4.2W 27K WH WV	5 %
929002655001	SL052 RD SPOT 070 4.2W 65K WH WV	5 %
929002655401	SL052 RD SPOT 070 6.2W 27K WH WV	5 %
929002655601	SL052 RD SPOT 070 6.2W 65K WH WV	5 %
929002655101	SL052 SQ SPOT 070 4.2W 27K WH WV	5 %
929002655301	SL052 SQ SPOT 070 4.2W 65K WH WV	5 %
929002655701	SL052 SQ SPOT 070 6.2W 27K WH WV	5 %
929002655901	SL052 SQ SPOT 070 6.2W 65K WH WV	5 %



Order Code	Full Product Name	Line Frequency	Consumo de energia
929002655101	SL052 SQ SPOT 070 4.2W 27K WH WV	-	4,2 W
929002655301	SL052 SQ SPOT 070 4.2W 65K WH WV	-	4,2 W
929002655701	SL052 SQ SPOT 070 6.2W 27K WH WV	-	6,2 W
929002655901	SL052 SQ SPOT 070 6.2W 65K WH WV	-	6,2 W

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Tolerância do fluxo luminoso
929002655101	SL052 SQ SPOT 070 4.2W 27K WH WV	((, 0.463, 0.42)) 6SDCM	-10% / +25%
929002655301	SL052 SQ SPOT 070 4.2W 65K WH WV	((, 0.313, 0.337)) 6SDCM	-10% / +25%
929002655701	SL052 SQ SPOT 070 6.2W 27K WH WV	((, 0.457, 0.41)) 6SDCM	-10% / +25%
929002655901	SL052 SQ SPOT 070 6.2W 65K WH WV	((, 0.312, 0.328)) 6SDCM	-10% / +25%



Luminária Latam

