



En iyi performans ve sürdürülebilirlik için

Geri Dönüştürülmüş Plastik İçerikli MASTER LED tüp T8 UltraEfficient

Enerji fiyatlarının artması ve AB'nin Yeşil Mutabakatı'nın enerji tasarruflu bina yenilemelerini finanse etmeye devam etmesiyle birlikte, birçok kişi şirketlerinin aydınlatmasını daha sürdürülebilir hale getirmenin yollarını araştırıyor. Yeni Philips MASTER LEDtube UltraEfficient T8, daha sürdürülebilir aydınlatmaya giden yolda gerçek bir atılımdır. Mevcut floresan lambanızı veya şerit LED'inizi doğrudan değiştirir ve çok daha uzun kullanım ömrünün yanı sıra ilk andan itibaren büyük enerji maliyeti düşüşü sunar!

Faydaları

- Standart şerit LED'e kıyasla %44'e varan enerji tasarrufu ile mutlak performans
- 100.000 saate kadar güvenilir performans
- Başlangıçtan itibaren CO2 ve enerji maliyeti tasarrufu

Özellikler

- Ultra verimlilik, inanılmaz bir A sınıfı enerji verimliliği derecesine ulaşır
- Ortalama %40 oranında tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastikten yapılmıştır
- 100.000 saate varan kullanım ömrü
- Gerektiğinde ışık sağlayan ve dönebilen uç kapağı
- Kırılmaz, IEC 61549'a göre 4 m yükseklikten düz betona yatay düşme testinden geçmiştir
- Ürün düzeyinde NSF sertifikasıyla desteklenen, ilave koruma gerektirmeyen kolay HACCP uygulaması sağlayın.

Uygulama

- Endüstri ve depo
- Ofis, eğitim ve perakende


Geri Dönüştürülmüş Plastik İçerikli MASTER LED tüp T8 UltraEfficient

Versions



LEDtube 1200mm 15W G13

Boyutlu çizim



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm
MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8 EELA	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm
MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA	25,8 mm	28 mm	1.498,8 mm	1.505,9 mm	1.513 mm
MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA	25,8 mm	28 mm	1.498,8 mm	1.505,9 mm	1.513 mm

Geri Dönüştürülmüş Plastik İçerikli MASTER LED tüp T8 UltraEfficient

Genel Bilgiler

Kapak Tabanı	G13 Rotatable end-cap
--------------	--------------------------

Anahtar Döngüsü 200.000

Nominal kullanım ömrü 100.000 h

Işık Teknik Ayrıntıları

Işın Açısı (Nom)	160 °
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik ve Muhafaza

Lamba Kaplaması	Buzlu
Lamba Biçimi	T8

Onay ve Uygulama

Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +45 °C
-------------------------	----------------

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Renk Kodu	Işık Akısı
43166900	MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA	4000 K	840	2.500 lm
43168300	MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA	4000 K	840	3.700 lm
26959000	MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8 EELA	6500 K	865	2.500 lm
26961300	MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA	6500 K	865	3.700 lm

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Hat Frekansı	Güç Tüketimi
43166900	MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA	50 to 60 Hz	11,9 W
43168300	MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA	50 to 60 Hz	17,6 W

Order Code	Full Product Name	Hat Frekansı	Güç Tüketimi
26959000	MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8 EELA	-	11,9 W
26961300	MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA	-	17,6 W


Sıcaklık

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Maksimumu (Nom.)
43166900	MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA	40 °C
43168300	MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA	45 °C

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Maksimumu (Nom.)
26959000	MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8 EELA	40 °C
26961300	MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA	45 °C

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.
43166900	MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA	12 kWh
43168300	MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA	18 kWh
26959000	MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8 EELA	12 kWh
26961300	MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA	18 kWh



Geri Dönüştürülmüş Plastik İçerikli MASTER LED tüp T8 UltraEfficient

